


A 302/2

Modulo a iniezione

per l'alloggiamento ottimale di vetreria da laboratorio, dotabile di 32 ugelli.



- Per vetreria labor. come matracci di Erlenmeyer, palloni, ecc.
- Modulo senza ugelli iniettori – dotazione personalizzabile
- Per max. 32 ugelli iniettori
- Componente del sistema EasyLoad
- Distanza ugelli 60 mm in larghezza, 57 mm in profondità
- Particolarmente indicato per A 844 e A 845 (diametro ugello 2,5 mm)

Codice EAN: 4002516087656 / Numero di materiale: 11056790 /

Vecchio numero di materiale: 69630202D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Lavavetrerie SlimLine	•
Macchine per il lavaggio di componenti industriali	•
Lavavetreria SlimLine per il lavaggio di componenti industriali	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
Categoria di prodotto	
Inserto/modulo per vetreria a collo stretto	•
Inserto per bottiglie varie	•
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Nero
Componente del sistema EasyLoad	•
Capacità	
Vetreria a collo stretto [numero]	32
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	72
Misura esterna, larghezza netta in mm	195
Misura esterna, profondità netta in mm	479
Misura esterna, altezza lorda in mm	200
Misura esterna, larghezza lorda in mm	525
Misura esterna, profondità lorda in mm	540
Peso netto in kg	1,09
Peso lordo in kg	2,17