

PTD 701 [DOS]

Lavastoviglie a liscivia unica

largo solo 46 cm con contenitori detersivo integ.- lo specialista dei bicchieri



- Max. resa di lavaggio: 1535bicchieri/h
- Econom., efficiente – solo 1.80 l l cons.idrico* per ciclo di lavaggio
- Uso semplice e flessibile – display Full-Touch
- Sempre il programma giusto – Soluzioni specifiche per gli oggetti
- Installabile sottopiano – Perfetto per l'uso sotto il bancone

* Il valore indicato fa riferimento al programma ECO. Il consumo idrico dipende dal programma selezionato.

Codice EAN: 4002516104216 / Numero di materiale: 11097610 / Vecchio numero di materiale: 61070103D

Struttura e versione	
Struttura	Lavastoviglie da posizionamento libero, installazione sottopiano
Costruzione stretta, solo 46 cm	•
Linea	Professional
Sistema risciacquo	A carica frontale, a liscivia unica
Num. livelli risciacquo	1
Frontale	Acciaio inox
Coperchio	Acciaio inox
Pareti laterali	Acciaio inox
Parete posteriore	Plastica
Volume serbatoio in l	9,5
Applicazione	
Adatto per ristoranti/bar	•
Adatto per il settore alberghiero	•
Adatto per le pensioni	•
Adatto per le comunità	•
Adatto per le associazioni sportive	•
Potenza	
Efficacia testata contro i virus	•
Pompa di circolazione, Qmax in l/min.	200
Durata minima del programma in sec.	47
Temperatura max risciacquo finale in °C	90
Prestazioni di lavaggio bicchieri/h	1535
Prestazioni di lavaggio cestelli/h	77
Durata in cicli di lavaggio	250000
Comandi	
Tipo di comandi	Comando elettronico
Selezione programma	Display Full-Touch
Preselez. max. tempo di avvio per il funzionamento in h	•
Programmi [numero]	4
Indicazione svolgimento programma, a colori	•
Lingue del display impostabili	•
Allacciamento elettrico	
Allacciamento elettrico	3N AC 380-415V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	0,00
Potenza di riscaldamento serbatoio in kW	1,80
Potenza di riscaldamento boiler in kW	4,90
Potenza assorbita in kW	7,90
Protezione in A	16
Lunghezza cavo di rete in m	1,50
Variante tensione possibile 1	
Allacciamento elettrico	3 AC 230V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	0,00
Potenza assorbita in kW	5,00
Protezione in A	20
Variante tensione possibile 2	
Allacciamento elettrico	3N AC 380-415V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	0,00

PTD 701 [DOS]

Lavastoviglie a liscivia unica

largo solo 46 cm con contenitori detersivo integ.- lo specialista dei bicchieri



Codice EAN: 4002516104216 / Numero di materiale: 11097610 /
Vecchio numero di materiale: 61070103D

Potenza assorbita in kW	6,00
Protezione in A	10
Variante tensione possibile 3	
Allacciamento elettrico	3 AC 230V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	0,00
Potenza assorbita in kW	7,30
Protezione in A	25
Variante tensione possibile 4	
Allacciamento elettrico	AC 220-240V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	0,00
Potenza assorbita in kW	2,60
Protezione in A	13
Variante tensione possibile 5	
Allacciamento elettrico	AC 220-240V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	0,00
Potenza assorbita in kW	3,20
Protezione in A	16
Variante tensione possibile 6	
Allacciamento elettrico	AC 220-240V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	0,00
Potenza assorbita in kW	4,20
Protezione in A	20
Allacciamento idrico/scarico	
Acqua fredda o calda [numero]	1
Conducibilità massima dell'acqua in afflusso in µS/cm	1200 µS/cm
Pressione di flusso necessaria in bar	1,00-6,00
Prevalenza massima della pompa di scarico in cm	60
Consumo idrico per risciacquo in l	1,80
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	725
Misura esterna, larghezza netta in mm	460
Misura esterna, profondità netta in mm	637
Misura esterna, altezza lorda in mm	775
Misura esterna, larghezza lorda in mm	650
Misura esterna, profondità lorda in mm	667
Vano lavaggio utilizzabile, larghezza in mm	309
Vano lavaggio utilizzabile, altezza in mm	402
Vano lavaggio utilizzabile, profondità in mm	459
Altezza inserimento dal pavimento in mm	328
Peso netto in kg	59
Peso lordo in kg	68
Carico a terra max. in N	680
Valori emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	55 dB(A) re 20 µPa
Programmi	
Programma per sporco leggero	•
Programma per sporco normale	•
Programma per sporco ostinato	•
Altre opzioni programma	•
Specifico per stoviglie	•
Autopulizia	•

PTD 701 [DOS]

Lavastoviglie a liscivia unica

largo solo 46 cm con contenitori detersivo integ.- lo specialista dei bicchieri



Codice EAN: 4002516104216 / Numero di materiale: 11097610 /

Vecchio numero di materiale: 61070103D

Anticalcare

•

Disposizione nel cestello

Senza dotazione cestello

•

Dotazione

Pompa dosaggio integrata/Modulo dosaggio per brillantante

•

Pompa dosaggio integrata/Modulo dosaggio per detersivo liquido

•

Contenitori integrati

•

Vano lavaggio in acciaio inox di alta qualità

•

Controllo spruzzatore tutti i bracci

•

Temperatura di risciacquo modificabile

•

Sensore di torbidità

•

Temperatura di lavaggio modificabile

•

Indicatore temperatura per serbatoio e boiler

•

Vasca di lavaggio serbatoio igienica

•

Bracci irroratori innovativi

•

Ampia gamma di accessori (optional)

•

Norme, marcature, certificaz.

CE

•

Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE

•

Protezione contro spruzzi d'acqua IPX3

•

DIN 10512

•