

PTD 702 [DOS]

Lavastoviglie a liscivia unica

dimensioni compatte - la lavastoviglie per bistro da 60 cm con integrati.



- Max. resa di lavaggio*: 3207 bicchieri/h e/o 1170 piatti/h
- Economico ed efficiente: solo 2.00 l consumi idrici** per ciclo di lavaggio
- Uso semplice e flessibile – display Full-Touch
- Sempre il programma giusto – Soluzioni specifiche per gli oggetti
- Incasso sottopiano – integrazione perfetta sotto un bancone

* A seconda delle condizioni in loco (temperatura di afflusso acqua/allacciamento elettrico), i valori indicati possono variare.

** Il valore indicato fa riferimento al programma ECO. Il consumo idrico dipende dal programma selezionato.

Codice EAN: 4002516104261 / Numero di materiale: 11097660 / Vecchio numero di materiale: 61070203D

Struttura e versione	
Struttura	Lavastoviglie da posizionamento libero, installabile sottopiano
Linea	Professional
Sistema risciacquo	Lavatrice a carica frontale, a liscivia unica
Num. livelli risciacquo	1
Frontale	Acciaio inox
Coperchio	Acciaio inox
Pareti laterali	Acciaio inox
Parete posteriore	Plastica
Volume serbatoio in l	15,3
Utilizzo	
Adatto per ristoranti/bar	•
Adatto per il settore alberghiero	•
Adatto per le pensioni	•
Adatto per le comunità	•
Adatto per gli artigiani	•
Adatto per i ristoranti fast food	•
Adatto per le associazioni sportive	•
Dati prestazioni	
Efficacia testata contro i virus	•
Pompa di circolazione, Qmax in l/min.	200
Durata minima del programma in sec.	55
Temperatura max risciacquo finale in °C	90
Prestazioni di lavaggio piatti/h	1170
Prestazioni di lavaggio bicchieri/h	3207
Prestazioni di lavaggio cestelli/h	66
Durata in cicli di lavaggio	250000
Comandi	
Tipo di comandi	Comando elettronico
Selezione programma	Display full touch
Preselez. max. tempo di avvio per il funzionamento in h	•
Programmi [numero]	4
Indicazione svolgimento programma, a colori	•
Lingue del display impostabili	•
Allacciamento elettrico standard	
Allacciamento elettrico	3N AC 380-415V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	0,00
Potenza di riscaldamento serbatoio in kW	1,80
Potenza di riscaldamento boiler in kW	4,90
Potenza assorbita in kW	7,90
Protezione in A	16
Lunghezza cavo di rete in m	1,50
Variante tensione possibile 1	
Allacciamento elettrico	3 AC 230V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	0,00
Potenza assorbita in kW	5,00
Protezione in A	20

PTD 702 [DOS]

Lavastoviglie a liscivia unica

dimensioni compatte - la lavastoviglie per bistro da 60 cm con integrati.



Codice EAN: 4002516104261 / Numero di materiale: 11097660 /
Vecchio numero di materiale: 61070203D

Variante tensione possibile 2	
Allacciamento elettrico	3N AC 380-415V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	0,00
Potenza assorbita in kW	6,00
Protezione in A	10
Variante tensione possibile 3	
Allacciamento elettrico	3 AC 230V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	0,00
Potenza assorbita in kW	7,30
Protezione in A	25
Variante tensione possibile 4	
Allacciamento elettrico	AC 220-240V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	0,00
Potenza assorbita in kW	2,60
Protezione in A	13
Variante tensione possibile 5	
Allacciamento elettrico	AC 220-240V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	0,00
Potenza assorbita in kW	3,20
Protezione in A	16
Variante tensione possibile 6	
Allacciamento elettrico	AC 220-240V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	0,00
Potenza assorbita in kW	4,20
Protezione in A	20
Allacciamento/scarico idrico	
Acqua fredda o calda [numero]	1
Conducibilità massima dell'acqua in afflusso in µS/cm	1200 µS/cm
Pressione di flusso necessaria in bar	1,00-6,00
Prevalenza massima della pompa di scarico in cm	60
Consumo idrico per risciacquo in l	2,00
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	725
Misura esterna, larghezza netta in mm	600
Misura esterna, profondità netta in mm	637
Misura esterna, altezza lorda in mm	775
Misura esterna, larghezza lorda in mm	650
Misura esterna, profondità lorda in mm	667
Vano lavaggio utilizzabile, larghezza in mm	309
Vano lavaggio utilizzabile, altezza in mm	510
Vano lavaggio utilizzabile, profondità in mm	568
Altezza inserimento dal pavimento in mm	328
Peso netto in kg	64
Peso lordo in kg	74
Carico massimo sul pavimento in N/m ²	790
Valori delle emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	55 dB(A) re 20 µPa
Programmi	
Programma per sporco leggero	•
Programma per sporco normale	•
Programma per sporco ostinato	•
Altre opzioni programma	•

PTD 702 [DOS]

Lavastoviglie a liscivia unica

dimensioni compatte - la lavastoviglie per bistro da 60 cm con integrati.