

PTD 703 [WES]

Lavastoviglie a liscivia unica

con cicli ridotti per un elevato nr. di lavaggi - incl. addolcitore integrato.



- Max. resa di lavaggio: ??piatti/h
- Uso semplice e flessibile – display Full-Touch
- Economico ed efficiente: solo 2.00 l consumi idrici* per ciclo di lavaggio
- Sempre il programma giusto – Soluzioni specifiche per gli oggetti
- Incasso sottopiano – integrazione perfetta in un banco da lavoro

* Il valore indicato fa riferimento al programma ECO. Il consumo idrico dipende dal programma selezionato.

Codice EAN: 4002516104315 / Numero di materiale: 11097710 /
Vecchio numero di materiale: 61070304D

| Struttura e versione | |
|---|---|
| Struttura | Lavastoviglie da posizionamento libero, installabile sottopiano |
| Linea | Professional |
| Sistema risciacquo | Lavatrice a carica frontale, a liscivia unica |
| Num. livelli risciacquo | 1 |
| Frontale | Acciaio inox |
| Coperchio | Acciaio inox |
| Pareti laterali | Acciaio inox |
| Parete posteriore | Plastica |
| Volume serbatoio in l | 15,3 |
| Utilizzo | |
| Per case di riposo e di cura | • |
| Adatto per ristoranti/bar | • |
| Adatto per il settore alberghiero | • |
| Adatto per le pensioni | • |
| Adatto per le comunità | • |
| Per scuole materne | • |
| Adatto per università e scuole | • |
| Adatto per gli artigiani | • |
| Adatto per i ristoranti fast food | • |
| Adatto per le associazioni sportive | • |
| Dati prestazioni | |
| Efficacia testata contro i virus | • |
| Pompa di circolazione, Qmax in l/min. | 200 |
| Durata minima del programma in sec. | 55 |
| Temperatura max risciacquo finale in °C | 90 |
| Prestazioni di lavaggio piatti/h | 1170 |
| Prestazioni di lavaggio cestelli/h | 66 |
| Durata in cicli di lavaggio | 250000 |
| Comandi | |
| Tipo di comandi | Comando elettronico |
| Selezione programma | Display full touch |
| Preselez. max. tempo di avvio per il funzionamento in h | • |
| Programmi [numero] | 4 |
| Indicazione svolgimento programma, a colori | • |
| Lingue del display impostabili | • |
| Allacciamento elettrico standard | |
| Allacciamento elettrico | 3N AC 380-415V 50HZ |
| Potenza di riscaldamento in kW | 0,00 |
| Potenza di riscaldamento serbatoio in kW | 1,80 |
| Potenza di riscaldamento boiler in kW | 4,90 |
| Potenza assorbita in kW | 7,90 |
| Protezione in A | 16 |
| Variante tensione possibile 1 | |
| Allacciamento elettrico | 3 AC 230V 50HZ |
| Potenza di riscaldamento in kW | 0,00 |
| Potenza assorbita in kW | 5,00 |
| Protezione in A | 20 |

PTD 703 [WES]

Lavastoviglie a liscivia unica

con cicli ridotti per un elevato nr. di lavaggi - incl. addolcitore integrato.



Codice EAN: 4002516104315 / Numero di materiale: 11097710 /
Vecchio numero di materiale: 61070304D

| | |
|---|---------------------|
| Variante tensione possibile 2 | |
| Allacciamento elettrico | 3N AC 380-415V 50HZ |
| Potenza di riscaldamento in kW | 0,00 |
| Potenza assorbita in kW | 6,00 |
| Protezione in A | 10 |
| Variante tensione possibile 3 | |
| Allacciamento elettrico | 3 AC 230V 50HZ |
| Potenza di riscaldamento in kW | 0,00 |
| Potenza assorbita in kW | 7,30 |
| Protezione in A | 25 |
| Variante tensione possibile 4 | |
| Allacciamento elettrico | AC 220-240V 50HZ |
| Potenza di riscaldamento in kW | 0,00 |
| Potenza assorbita in kW | 2,60 |
| Protezione in A | 13 |
| Variante tensione possibile 5 | |
| Allacciamento elettrico | AC 220-240V 50HZ |
| Potenza di riscaldamento in kW | 0,00 |
| Potenza assorbita in kW | 3,20 |
| Protezione in A | 16 |
| Variante tensione possibile 6 | |
| Allacciamento elettrico | AC 220-240V 50HZ |
| Potenza di riscaldamento in kW | 0,00 |
| Potenza assorbita in kW | 4,20 |
| Protezione in A | 20 |
| Allacciamento/scarico idrico | |
| Acqua fredda o calda [numero] | 1 |
| Pressione di flusso necessaria in bar | 1,00-6,00 |
| Prevalenza massima della pompa di scarico in cm | 60 |
| Addolcitore acqua integrato | • |
| Durezza max. dell'acqua delle condutture (cons.) mmol | 5,35 |
| Consumo idrico per risciacquo in l | 2,00 |
| Dimensioni e peso | |
| Misura esterna, altezza netta in mm | 820 |
| Misura esterna, larghezza netta in mm | 600 |
| Misura esterna, profondità netta in mm | 617 |
| Misura esterna, altezza lorda in mm | 870 |
| Misura esterna, larghezza lorda in mm | 650 |
| Misura esterna, profondità lorda in mm | 667 |
| Vano lavaggio utilizzabile, larghezza in mm | 404 |
| Vano lavaggio utilizzabile, altezza in mm | 510 |
| Vano lavaggio utilizzabile, profondità in mm | 568 |
| Altezza inserimento dal pavimento in mm | 328 |
| Peso netto in kg | 69 |
| Peso lordo in kg | 79 |
| Carico massimo sul pavimento in N/m ² | 790 |
| Valori delle emissioni | |
| Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro | 55 dB(A) re 20 µPa |
| Programmi | |
| Programma per sporco leggero | • |
| Programma per sporco normale | • |

PTD 703 [WES]

Lavastoviglie a liscivia unica

con cicli ridotti per un elevato nr. di lavaggi - incl. addolcitore integrato.



Codice EAN: 4002516104315 / Numero di materiale: 11097710 /

Vecchio numero di materiale: 61070304D

| | |
|--|---|
| Programma per sporco ostinato | • |
| Altre opzioni programma | • |
| Specifico per stoviglie | • |
| Autopulizia | • |
| Anticalcare | • |
| Struttura del cestello | |
| Senza dotazione cestello | • |
| Dotazione | |
| Pompa dosaggio integrata/Modulo dosaggio per brillantante | • |
| Pompa dosaggio integrata/Modulo dosaggio per detersivo liquido | • |
| Vano lavaggio in acciaio inox di alta qualità | • |
| Contenitore del sale nello sportello | • |
| Controllo spruzzatore tutti i bracci | • |
| Temperatura di risciacquo modificabile | • |
| Sensore di torbidità | • |
| Temperatura di lavaggio modificabile | • |
| Indicatore temperatura per serbatoio e boiler | • |
| Vasca di lavaggio serbatoio igienica | • |
| Bracci irroratori innovativi | • |
| Ampia gamma di accessori (optional) | • |
| Norme, marcature, certificazioni | |
| CE | • |
| Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE | • |
| Protezione contro spruzzi d'acqua IPX3 | • |
| DIN EN 17735 | • |