

PTD 703 [WES DOS]

Lavastoviglie a liscivia unica

con cicli ridotti - incl contenitori per detersivi e addolcitore integrati.



- Max. resa di lavaggio: ??piatti/h
- Uso semplice e flessibile – display Full-Touch
- Economico ed efficiente: solo 2.00 l consumi idrici* per ciclo di lavaggio
- Sempre il programma giusto – Soluzioni specifiche per gli oggetti
- Incasso sottopiano – integrazione perfetta in un banco da lavoro

* Il valore indicato fa riferimento al programma ECO. Il consumo idrico dipende dal programma selezionato.

Codice EAN: 4002516104353 / Numero di materiale: 11097750 /
Vecchio numero di materiale: 61070307D

Struttura e versione	
Struttura	Lavastoviglie da posizionamento libero, installabile sottopiano
Linea	Professional
Sistema risciacquo	Lavatrice a carica frontale, a liscivia unica
Num. livelli risciacquo	1
Frontale	Acciaio inox
Coperchio	Acciaio inox
Pareti laterali	Acciaio inox
Parete posteriore	Plastica
Volume serbatoio in l	15,3
Utilizzo	
Per case di riposo e di cura	•
Adatto per ristoranti/bar	•
Adatto per il settore alberghiero	•
Adatto per le pensioni	•
Adatto per le comunità	•
Per scuole materne	•
Adatto per università e scuole	•
Adatto per gli artigiani	•
Adatto per i ristoranti fast food	•
Adatto per le associazioni sportive	•
Dati prestazioni	
Efficacia testata contro i virus	•
Pompa di circolazione, Qmax in l/min.	200
Durata minima del programma in sec.	55
Temperatura max risciacquo finale in °C	90
Prestazioni di lavaggio piatti/h	1188
Prestazioni di lavaggio cestelli/h	66
Durata in cicli di lavaggio	250000
Comandi	
Tipo di comandi	Comando elettronico
Selezione programma	Display full touch
Preselez. max. tempo di avvio per il funzionamento in h	•
Programmi di lavaggio [numero]	3
Indicazione svolgimento programma, a colori	•
Lingue del display impostabili	•
Allacciamento elettrico standard	
Allacciamento elettrico	3N AC 380-415V 50HZ
Potenza di riscaldamento serbatoio in kW	1,80
Potenza di riscaldamento boiler in kW	4,90
Potenza assorbita in kW	7,90
Protezione in A	16
Variante tensione possibile 1	
Allacciamento elettrico	3 AC 230V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	0,00
Potenza assorbita in kW	5,00
Protezione in A	20

PTD 703 [WES DOS]

Lavastoviglie a liscivia unica

con cicli ridotti - incl contenitori per detersivi e addolcitore integrati.



Codice EAN: 4002516104353 / Numero di materiale: 11097750 /
Vecchio numero di materiale: 61070307D

Variante tensione possibile 2	
Allacciamento elettrico	3N AC 380-415V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	0,00
Potenza assorbita in kW	6,00
Protezione in A	10
Variante tensione possibile 3	
Allacciamento elettrico	3 AC 230V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	0,00
Potenza assorbita in kW	7,30
Protezione in A	25
Variante tensione possibile 4	
Allacciamento elettrico	AC 220-240V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	0,00
Potenza assorbita in kW	2,60
Protezione in A	13
Variante tensione possibile 5	
Allacciamento elettrico	AC 220-240V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	0,00
Potenza assorbita in kW	3,20
Protezione in A	16
Variante tensione possibile 6	
Allacciamento elettrico	AC 220-240V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	0,00
Potenza assorbita in kW	4,20
Protezione in A	20
Allacciamento/scarico idrico	
Acqua fredda o calda [numero]	1
Pressione di flusso necessaria in bar	1,00-6,00
Prevalenza massima della pompa di scarico in cm	60
Pompa aumento pressione	•
Addolcitore acqua integrato	•
Durezza max. dell'acqua delle condutture (cons.) mmol	0,53
Consumo idrico per risciacquo in l	2,00
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	820
Regolazione massima in altezza in mm	35,00
Misura esterna, larghezza netta in mm	600
Misura esterna, profondità netta in mm	637
Misura esterna, altezza lorda in mm	870
Misura esterna, larghezza lorda in mm	650
Misura esterna, profondità lorda in mm	667
Vano lavaggio utilizzabile, larghezza in mm	404
Vano lavaggio utilizzabile, altezza in mm	510
Vano lavaggio utilizzabile, profondità in mm	568
Altezza inserimento dal pavimento in mm	328
Peso netto in kg	69
Peso lordo in kg	79
Carico massimo sul pavimento in N/m ²	790
Valori delle emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	55 dB(A) re 20 µPa

PTD 703 [WES DOS]

Lavastoviglie a liscivia unica

con cicli ridotti - incl contenitori per detersivi e addolcitore integrati.



Codice EAN: 4002516104353 / Numero di materiale: 11097750 /
Vecchio numero di materiale: 61070307D

Programmi	
Programma per sporco leggero	•
Programma per sporco normale	•
Programma per sporco ostinato	•
Altre opzioni programma	•
Specifico per stoviglie	•
Autopulizia	•
Anticalcare	•
Struttura del cestello	
Senza dotazione cestello	•
Dotazione	
Pompa dosaggio integrata/Modulo dosaggio per brillantante	•
Pompa dosaggio integrata/Modulo dosaggio per detersivo liquido	•
Contenitori integrati	•
Vano lavaggio in acciaio inox di alta qualità	•
Contenitore del sale nello sportello	•
Controllo spruzzatore tutti i bracci	•
Temperatura di risciacquo modificabile	•
Sensore di torbidità	•
Temperatura di lavaggio modificabile	•
Indicatore temperatura per serbatoio e boiler	•
Vasca di lavaggio serbatoio igienica	•
Sistema di lavaggio rotante (superiore + inferiore)	•
Ampia gamma di accessori (optional)	•
Possibilità di allacciamento	
Tubicini di aspirazione per taniche esterne per prodotti [numero]	0
Norme, marcature, certificazioni	
CE	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•
Protezione contro spruzzi d'acqua IPX3	•
DIN EN 17735	•
UKCA	•