

PWM 507 [EL DP]

Lavatrice Prof., Piccolo gigante, riscald. elettrico, con pompa di scarico e programmi specifici per target. Resa 7.0 kg in 49 min.



- Volume cesto 64 l, capacità di carico 7.0 kg
- 22 % di consumi idrici in meno e 28 % di consumi energetici in meno*
- Testato per l'utilizzo intenso – Qualità unica Miele
- Pannello a simboli con selettore – M Select
- Lavaggio accurato mediante programmi di lavaggio professionali

* Riferito al programma Cotone colorato 60° con allacciamento all'acqua calda, rispetto al modello precedente.



Codice EAN: 4002516142645 / Numero di materiale: 11107340 / Vecchio numero di materiale: 515073511

Struttura e versione	
Costruzione	Carica frontale, pos.colonna
Linea	Performance
Frontale	Acciaio inossidabile
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Carico in kg	7,0
Volume cestello in l	64
Apertura sportello [Ø] in mm	300
Angolo apertura sportello in gradi	167
Incernieratura sportello	destra
Motore asincrono senza manutenzione	•
Cesto a nido d'ape con parete posteriore forata	•
Applicazione	
Per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Per condomini e pensionati	•
Per lavanderia e stireria	•
Per gli artigiani	•
Per università, scuole e scuole materne	•
Per l'ospedale	•
Per il campeggio	•
Per le associazioni sportive	•
Per centri estetici, palestre e fitness	•
Per uso domestico	•
Per studi medici e dentistici	•
Per l'industria petrolchimica	•
Per l'industria alimentare	•
Per parchi divertimento e strutture ricettive	•
Per strutture statali/sociali	•
Potenza	
Efficacia contro i virus testata	•
Igiene testata	•
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua fredda in l/kg	7,00
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda in kWh/kg	0,14
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua calda in l/kg	6,60
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua calda in kWh/kg	0,06
Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda in l	49,0
Consumo energetico con allacciamento all'acqua fredda in kWh	0,98
Durata del programma in min in caso di allacciamento all'acqua fredda	59
Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda in l	46,0
Consumo energetico con allacciamento all'acqua calda in kWh	0,44
Durata programma in min.	49
Umidità residua nel risciacquo a freddo in %	48
Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in %	45
Numero di giri in g/min.	1600

PWM 507 [EL DP]

Lavatrice Prof., Piccolo gigante, riscald. elettrico, con pompa di scarico e programmi specifici per target. Resa 7.0 kg in 49 min.



Codice EAN: 4002516142645 / Numero di materiale: 11107340 / Vecchio numero di materiale: 515073511

Fattore g	704
Ore di funzionamento testate	30000
Comandi	
Tipo di comandi	M Select
Impostazione programma	Programmabile
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Pannello con simboli chiari	•
Lingua selezionabile con facilità in qualsiasi momento	•
Dosaggio	
Cassetto detersivi	3 scomparti
CapDosing	•
Adattatore di dosaggio flessibile (opzione)	•
Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio [numero]	6
Sensore vuoto	•
Allacciamento elettrico	
Tipo di riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	2N~ 400V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	5,30
Potenza assorbita in kW	5,50
Protezione in A	16
Variante tensione possibile 1	
Allacciamento elettrico	230V~
Potenza di riscaldamento in kW	2,65
Potenza assorbita in kW	2,85
Protezione in A	16
Allacciamento idrico/scarico	
Acqua fredda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Acqua calda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Pompa di scarico	DN 22
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	850
Misura esterna, larghezza netta in mm	605
Misura esterna, profondità netta in mm	714
Misura esterna, altezza lorda in mm	944
Misura esterna, larghezza lorda in mm	660
Misura esterna, profondità lorda in mm	768
Peso lordo in kg	100,0
Peso netto in kg	104
Carico a terra max. in N	2820
Valori emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	<70 dB(A) re 20 µPa
Rilascio calore nell'ambiente in Mj/h	1,00
Dotazione	
Controllo sbilanciamento tridimensionale	•
Risciacquo disinfettante	•
Flangia in acciaio inox resistente	•
Ammortizzatori professionali	•
Pre-stiratura/Stiro rapido	•

PWM 507 [EL DP]

Lavatrice Prof., Piccolo gigante, riscald. elettrico, con pompa di scarico e programmi specifici per target. Resa 7.0 kg in 49 min.



Codice EAN: 4002516142645 / Numero di materiale: 11107340 / Vecchio numero di materiale: 515073511

Efficiente tecnica a centine	•
EcoSpeed	•
Controllo della temperatura	•
Resistenza di riscaldamento speciale	•
Automatismo quantità	•
Contatore di portata volumetrica	•
Illuminazione cestello a LED, classe 1	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Aggiungere biancheria	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
Etichetta energetica	
Quantità di carico per il programma "Eco 40-60" in kg	7,0
Classe di efficienza energetica (A-G)	A
Classe di efficienza in centrifugazione (A-G)	A
Consumi energetici ponderati per 100 cicli di lavaggio nel programma "Eco 40-60" in kWh	45
Consumi idrici ponderati per ciclo di lavaggio nel programma "Eco 40-60" in l	37
Classe di emissione di rumore aereo (nella centrifugazione) (A-D)	A
Emissione di rumore aereo durante la centrifugazione in db(A)re1pW	72
Durata del programma "Eco 40-60" in min.	199
Percentuale di riciclaggio in %	95
Possibilità di collegamento	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Disinserimento carico massimo di punta (optional)	•
Modulo LAN/WLAN (opzione)	•
WiFiConn@ct	•
Norme, marcature, certificaz.	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Protezione contro spruzzi d'acqua IPX4	•
WEEE	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•