

PWM 907 [EL DP]

Lavatrice Prof., Piccolo gigante, riscald. elettrico, con pompa di scarico e programmi specifici per target. Resa 7.0 kg in 49 min.



- Volume cesto 64 l, capacità di carico 7.0 kg
- Testato per l'utilizzo intenso – Qualità unica Miele
- Max. comfort d'uso con display a colori fulltouch M Touch Flex
- 22 % di consumi idrici in meno e 28 % di consumi energetici in meno*
- Connessione futura via WLAN

* Riferito al programma Cotone colorato 60° con allacciamento all'acqua calda, rispetto al modello precedente.

Codice EAN: 4002516144472 / Numero di materiale: 11107360 / Vecchio numero di materiale: 519073511

| Struttura e versione | |
|---|------------------------------|
| Costruzione | Carica frontale, pos.colonna |
| Linea | Performance Plus |
| Frontale | Acciaio inossidabile |
| Colore pannello comandi | Acciaio inossidabile |
| Carico in kg | 7,0 |
| Volume cestello in l | 64 |
| Apertura sportello [Ø] in mm | 300 |
| Angolo apertura sportello in gradi | 167 |
| Incernieratura sportello | destra |
| Motore asincrono senza manutenzione | • |
| Cesto a nido d'ape con parete posteriore forata | • |
| Utilizzo | |
| Per il settore alberghiero e della ristorazione | • |
| Per case di riposo e case di cura | • |
| Per lavanderie a gettone | • |
| Per condomini e pensionati | • |
| Per la pulizia dei tessuti | • |
| Per lavanderia e stireria | • |
| Per gli artigiani | • |
| Per università, scuole e scuole materne | • |
| Per l'ospedale | • |
| Per il campeggio | • |
| Per le associazioni sportive | • |
| Per centri estetici, palestre e fitness | • |
| Per studi medici e dentistici | • |
| Per l'industria petrolchimica | • |
| Per l'industria alimentare | • |
| Per parchi divertimento e strutture ricettive | • |
| Per strutture statali/sociali | • |
| Dati prestazioni | |
| Efficacia contro i virus testata | • |
| Igiene testata | • |
| Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua fredda in l/kg | 7,00 |
| Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda in kWh/kg | 0,14 |
| Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua calda in l/kg | 6,60 |
| Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua calda in kWh/kg | 0,06 |
| Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda in l | 49,0 |
| Consumo energetico con allacciamento all'acqua fredda in kWh | 0,98 |
| Durata del programma in min in caso di allacciamento all'acqua fredda | 59 |
| Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda in l | 46,0 |
| Consumo energetico con allacciamento all'acqua calda in kWh | 0,44 |
| Durata programma in min. | 49 |
| Umidità residua nel risciacquo a freddo in % | 48 |

PWM 907 [EL DP]

Lavatrice Prof., Piccolo gigante, riscald. elettrico, con pompa di scarico e programmi specifici per target. Resa 7.0 kg in 49 min.



Codice EAN: 4002516144472 / Numero di materiale: 11107360 /
Vecchio numero di materiale: 519073511

| | |
|---|---------------------------|
| Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in % | 45 |
| Numero di giri in g/min. | 1600 |
| Fattore g | 704 |
| Ore di funzionamento testate | 30000 |
| Comandi | |
| Tipo di comandi | M Touch Flex |
| Impostazione programma | Programmabile |
| Preselez. max. tempo di avvio in h | 96 |
| Indicazione durata residua | • |
| Indicazione svolgimento programma | • |
| Lingua selezionabile con facilità in qualsiasi momento | • |
| Dosaggio | |
| Cassetto detersivi | 3 scomparti |
| CapDosing | • |
| Adattatore di dosaggio flessibile (opzione) | • |
| Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio [numero] | 6 |
| Sensore vuoto | • |
| Allacciamento elettrico standard | |
| Tipo di riscaldamento | Elettrico |
| Allacciamento elettrico | 2N~ 400V 50HZ |
| Potenza di riscaldamento in kW | 5,30 |
| Potenza assorbita in kW | 5,50 |
| Protezione in A | 16 |
| Variante tensione possibile 1 | |
| Allacciamento elettrico | 230V~ |
| Potenza di riscaldamento in kW | 2,65 |
| Potenza assorbita in kW | 2,85 |
| Protezione in A | 16 |
| Allacciamento/scarico idrico | |
| Acqua fredda [numero] | 1x 1/2" con raccordo 3/4" |
| Acqua calda [numero] | 1x 1/2" con raccordo 3/4" |
| Pompa di scarico | DN 22 |
| Dimensioni e peso | |
| Misura esterna, altezza netta in mm | 850 |
| Misura esterna, larghezza netta in mm | 605 |
| Misura esterna, profondità netta in mm | 714 |
| Misura esterna, altezza lorda in mm | 850 |
| Misura esterna, larghezza lorda in mm | 660 |
| Misura esterna, profondità lorda in mm | 768 |
| Peso lordo in kg | 101,0 |
| Peso netto in kg | 105 |
| Carico massimo sul pavimento in N/m ² | 2820 |
| Valori delle emissioni | |
| Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Rilascio calore nell'ambiente in Mj/h | 1,00 |
| Dotazione | |
| Controllo sbilanciamento tridimensionale | • |
| Risciacquo disinfettante | • |
| Flangia in acciaio inox resistente | • |
| Ammortizzatori professionali | • |

PWM 907 [EL DP]

Lavatrice Prof., Piccolo gigante, riscald. elettrico, con pompa di scarico e programmi specifici per target. Resa 7.0 kg in 49 min.



Codice EAN: 4002516144472 / Numero di materiale: 11107360 /
Vecchio numero di materiale: 519073511

| | |
|---|----|
| Pre-stiratura/Stiro rapido | • |
| Efficiente tecnica a centine | • |
| EcoSpeed | • |
| Controllo della temperatura | • |
| Resistenza di riscaldamento speciale | • |
| Automatismo quantità | • |
| Contatore di portata volumetrica | • |
| Illuminazione cestello a LED, classe 1 | • |
| Alloggiamento modulo di comunicazione | • |
| Aggiungere biancheria | • |
| Accessori indipendenti dall'apparecchio | • |
| Efficienza e sostenibilità | |
| Percentuale di riciclaggio in % | 95 |
| Possibilità di allacciamento | |
| Sistema di cassa (opzionale) | • |
| Interfaccia ottica per l'accesso al servizio | • |
| Disinserimento carico massimo di punta (optional) | • |
| Modulo LAN/WLAN (opzione) | • |
| WiFiConn@ct | • |
| Norme, marcature, certificazioni | |
| CE | • |
| VDE-EMV | • |
| VDE | • |
| Protezione contro spruzzi d'acqua IPX4 | • |
| WEEE | • |
| Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE | • |