

PWM 908 [EL DP]

Lavatrice Prof., Piccolo gigante, riscald. elettrico, con pompa di scarico e programmi specifici per target. Resa 8.0 kg in 49 min.



- Volume cesto ??, capacità di carico ??
- Testato per l'utilizzo intenso – Qualità unica Miele
- Max. comfort d'uso con display a colori fulltouch M Touch Flex
- Connessione futura via WLAN

Codice EAN: 4002516145332 / Numero di materiale: 11107380 / Vecchio numero di materiale: 519083511

Modello e versione	
Costruzione	Carica frontale, pos.colonna
Linea	Performance Plus
Frontale	Acciaio inossidabile
Carico in kg	8,0
Volume cestello in l	73
Apertura sportello [Ø] in mm	300
Angolo apertura sportello in gradi	167
Incernieratura sportello	destra
Motore asincrono senza manutenzione	•
Cesto a nido d'ape con parete posteriore forata	•
Applicazione	
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per lavanderie a gettone	•
Adatto per condomini e pensionati	•
Adatto per la pulizia dei tessuti	•
Adatto per lavanderia e stireria	•
Adatto per gli artigiani	•
Adatto per università, scuole e scuole materne	•
Adatto per l'ospedale	•
Adatto per il campeggio	•
Adatto per le associazioni sportive	•
Adatto per centri estetici, palestre e fitness	•
Adatto per studi medici e dentistici	•
Per l'industria petrolchimica	•
Per l'industria alimentare	•
Per parchi divertimento e strutture ricettive	•
Per strutture statali/sociali	•
Potenza	
Efficacia contro i virus testata	•
Igiene testata	•
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua fredda in l/kg	6,40
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda in kWh/kg	0,13
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua calda in l/kg	6,00
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua calda in kWh/kg	0,06
Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda in l	51,0
Consumo energetico con allacciamento all'acqua fredda in kWh	1,05
Durata del programma in min in caso di allacciamento all'acqua fredda	59
Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda in l	48,0
Consumo energetico con allacciamento all'acqua calda in kWh	0,50
Durata programma in min.	49
Umidità residua nel risciacquo a freddo in %	48
Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in %	45
Numero di giri in g/min.	1600

PWM 908 [EL DP]

Lavatrice Prof., Piccolo gigante, riscald. elettrico, con pompa di scarico e programmi specifici per target. Resa 8.0 kg in 49 min.



Codice EAN: 4002516145332 / Numero di materiale: 11107380 / Vecchio numero di materiale: 519083511

Fattore g	704
Ore di funzionamento testate	30000
Comandi	
Tipo di comandi	M Touch Flex
Impostazione programma	Programmabile
Preselez. max. tempo di avvio in h	96
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingua selezionabile con facilità in qualsiasi momento	•
Dosaggio	
Cassetto detersivi	3 scomparti
CapDosing	•
Adattatore di dosaggio flessibile (opzione)	•
Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio [numero]	6
Sensore vuoto	•
Allacciamento elettrico	
Tipo di riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	2N~ 400V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	5,30
Potenza assorbita in kW	5,50
Protezione in A	16
Variante di tensione possibile 1	
Allacciamento elettrico	230V~
Potenza di riscaldamento in kW	2,65
Potenza assorbita in kW	2,85
Protezione in A	16
Allacciamento idrico/scarico	
Acqua fredda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Acqua calda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Pompa di scarico	DN 22
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	850
Misura esterna, larghezza netta in mm	605
Misura esterna, profondità netta in mm	714
Misura esterna, altezza lorda in mm	940
Misura esterna, larghezza lorda in mm	660
Misura esterna, profondità lorda in mm	768
Peso lordo in kg	103,0
Peso netto in kg	107
Carico a terra max. in N	2820
Valori emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	70 dB(A) re 20 µPa
Rilascio calore nell'ambiente in Mj/h	1,00
Dotazione	
Controllo sbilanciamento tridimensionale	•
Risciacquo disinfettante	•
Flangia in acciaio inox resistente	•
Ammortizzatori professionali	•
Pre-stiratura/Stiro rapido	•
Efficiente tecnica a centine	•

PWM 908 [EL DP]

Lavatrice Prof., Piccolo gigante, riscald. elettrico, con pompa di scarico e programmi specifici per target. Resa 8.0 kg in 49 min.



Codice EAN: 4002516145332 / Numero di materiale: 11107380 /
Vecchio numero di materiale: 519083511

EcoSpeed	•
Controllo della temperatura	•
Resistenza di riscaldamento speciale	•
Automatismo quantità	•
Contatore di portata volumetrica	•
Illuminazione cestello a LED, classe 1	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
Etichetta energetica	
Percentuale di riciclaggio in %	95
Possibilità di collegamento	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Disinserimento carico massimo di punta (optional)	•
Modulo LAN/WLAN (opzione)	•
WiFiConn@ct	•
Marchio di controllo e contrassegno	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Protezione contro spruzzi d'acqua IPX4	•
WEEE	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•