

## PDR 507 HP [EL]

Essiccatoio a pompa di calore Professional, Piccolo gigante con consumi energetici ridotti e durate brevi. Quantità di carico 7.0 kg.



- Volume cesto ?? ??, capacità di carico ??
- Consumi energetici inferiori del 50 % rispetto all'essiccatoio a evacuazione\*
- Testato per l'utilizzo intenso – Qualità unica Miele
- Pannello a simboli con selettore – M Select
- Asciugatura perfetta per tutti i capi – PerfectDry

\* Gli essiccatoi a pompa di calore hanno consumi energetici inferiori fino al 50 % rispetto agli essiccatoi a evacuazione con riscaldamento elettrico.

**A++**

Codice EAN: 4002516127390 / Numero di materiale: 11107690 / Vecchio numero di materiale: 525072511

Struttura e versione	
Costruzione	Carica frontale, pos.colonna
Linea	Performance
Frontale	Acciaio inossidabile
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Carico in kg	7,0
Rapporto di carico	130,00
Sistema di asciugatura	Pompa di calore
Apertura sportello [Ø] in mm	370
Angolo apertura sportello in gradi	167
Incernieratura sportello	sinistra
Cesto a nido d'ape in acciaio inossidabile	Si
Utilizzo	
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per il Facility Management	•
Adatto per condomini e pensionati	•
Adatto per lavanderia e stileria	•
Adatto per gli artigiani	•
Adatto per università, scuole e scuole materne	•
Adatto per l'ospedale	•
Adatto per il campeggio	•
Adatto per le associazioni sportive	•
Adatto per centri estetici, palestre e fitness	•
Per uso domestico	•
Adatto per studi medici e dentistici	•
Per l'industria petrolchimica	•
Per l'industria alimentare	•
Per parchi divertimento e strutture ricettive	•
Per strutture statali/sociali	•
Dati prestazioni	
Potenza max evaporazione in l/ora	2,70
Consumo energetico specifico in kWh/kg	0,20
Consumo energetico specifico Cotone/Pronto asciutto umidità residua 48 % in kWh/kg	0,20
Consumo energetico specifico Fibre miste/Pronto asciutto umidità residua 40 % in kWh/kg	0,17
Durata programma in min.	67
Durata programma Cotone/Pronto asciutto umidità residua 48 % in min.	67
Durata programma Fibre miste/Pronto asciutto umidità residua 40 % in min.	57
Comandi	
Tipo di comandi	M Select
Impostazione programma	Programmabile
Gestione programma	Comando a umidità residua
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Pannello con simboli chiari	•
Lingua selezionabile con facilità in qualsiasi momento	•

## PDR 507 HP [EL]

Essiccatoio a pompa di calore Professional, Piccolo gigante con consumi energetici ridotti e durate brevi. Quantità di carico 7.0 kg.



Codice EAN: 4002516127390 / Numero di materiale: 11107690 / Vecchio numero di materiale: 525072511

<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Tipo di riscaldamento	Pompa di calore
Allacciamento elettrico	220-240V~ 50HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	0,00-0,00
Potenza assorbita in kW	1,44
Protezione in A	10
Fornitura con spina di rete	•
<b>Misure e peso dell'asciugatrice</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	850
Misura esterna, larghezza netta in mm	605
Misura esterna, profondità netta in mm	777
Misura esterna, altezza lorda in mm	940
Misura esterna, larghezza lorda in mm	660
Misura esterna, profondità lorda in mm	820
Peso netto in kg	71,0
Peso lordo in kg	77
Carico massimo sul pavimento in N/m <sup>2</sup>	920
<b>Valori delle emissioni</b>	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	<70 dB(A) re 20 µPa
Cessione di calore nell'ambiente in MJ/h	3,60
<b>Dotazione</b>	
Inversione rotazione intelligente del cestello	•
Guida assiale dell'aria	•
Filtro impurità nello sportello	•
Sistema filtri scambiatore di calore non soggetto a manutenzione continua	•
PerfectDry	•
Alette Softlift	•
Funzione delicato plus	•
Scarico acqua di condensa	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Cesto accessorio per asciugabiancheria (opzionale)	•
Illuminazione cestello	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica	A++
Classe di efficienza di condensazione	A
Consumo energetico annuo in kWh	212
Rumori nel programma standard Cotone Pronto asciutto a pieno carico in dB(a)	67
Durata nel programma standard in min.	92
Principio di funzionamento	Condens.
Carico in kg	7,0
Contiene gas fluorurati ad effetto serra	•
Sistema chiuso ermeticamente	•
Liquido refrigerante	R134a
Quantità di liquido refrigerante in kg	0,61
Potenziale effetto serra liquido refrigerante in kg CO <sub>2</sub> e	1430
Potenziale effetto serra apparecchio in kg CO <sub>2</sub> e	872,00
<b>Possibilità di allacciamento</b>	
Sistema di cassa (opzionale)	•

## PDR 507 HP [EL]

Essiccatoio a pompa di calore Professional, Piccolo gigante con consumi energetici ridotti e durate brevi. Quantità di carico 7.0 kg.



Codice EAN: 4002516127390 / Numero di materiale: 11107690 /

Vecchio numero di materiale: 525072511

Interfaccia ottica per l'accesso al servizio

•

Modulo LAN/WLAN (opzione)

•

WiFiConn@ct

•

### **Norme, marcature, certificazioni**

CE

•

VDE

•

VDE-EMC

•

Protezione contro l'ingresso dannoso d'acqua IPX0

•

WEEE

•

Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE

•