

## PDR 507 [EL]

Essiccatoio evacuaz. Prof., Piccolo gigante, riscald. elettrico con durate particolarmente brevi dei programmi. Resa 7.0 kg 7.0 kg in 37 mininuti.



- Volume cesto 130.00 l 130.00 l, capacità di carico 7.0 kg
- Testato per l'utilizzo intenso – Qualità unica Miele
- Pannello a simboli con selettore – M Select
- Asciugatura perfetta per tutti i capi – PerfectDry

C

Codice EAN: 4002516127482 / Numero di materiale: 11107700 / Vecchio numero di materiale: 525074521

Struttura e versione	
Costruzione	Carica frontale, pos.colonna
Linea	Performance
Frontale	Acciaio inossidabile
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Carico in kg	7,0
Rapporto di carico	130,00
Sistema di asciugatura	Funzionamento a evacuazione
Apertura sportello [Ø] in mm	370
Angolo apertura sportello in gradi	167
Incernieratura sportello	sinistra
Cesto a nido d'ape in acciaio inossidabile	Sì
Utilizzo	
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per il Facility Management	•
Adatto per condomini e pensionati	•
Adatto per la pulizia dei tessuti	•
Adatto per lavanderia e stireria	•
Adatto per gli artigiani	•
Adatto per università, scuole e scuole materne	•
Adatto per l'ospedale	•
Adatto per il campeggio	•
Adatto per le associazioni sportive	•
Adatto per centri estetici, palestre e fitness	•
Per uso domestico	•
Adatto per studi medici e dentistici	•
Per l'industria petrolchimica	•
Per l'industria alimentare	•
Per parchi divertimento e strutture ricettive	•
Per strutture statali/sociali	•
Dati prestazioni	
Potenza max evaporazione in l/ora	5,50
Consumo energetico specifico in kWh/kg	0,50
Consumo energetico specifico Cotone/Pronto asciutto umidità residua 48 % in kWh/kg	0,50
Consumo energetico specifico Fibre miste/Pronto asciutto umidità residua 40 % in kWh/kg	0,42
Durata programma in min.	37
Durata programma Cotone/Pronto asciutto umidità residua 48 % in min.	37
Durata programma Fibre miste/Pronto asciutto umidità residua 40 % in min.	32
Comandi	
Tipo di comandi	M Select
Impostazione programma	Programmabile
Gestione programma	Comando a umidità residua
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•

PDR 507 [EL]

Essiccatoio evacuaz. Prof., Piccolo gigante, riscald. elettrico con durate particolarmente brevi dei programmi. Resa 7.0 kg 7.0 kg in 37 minminuti.



Codice EAN: 4002516127482 / Numero di materiale: 11107700 / Vecchio numero di materiale: 52507452I

Pannello con simboli chiari	•
Lingua selezionabile con facilità in qualsiasi momento	•
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Tipo di riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	3N~ 400V 50/60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	6,14
Potenza assorbita in kW	6,40
Protezione in A	10
<b>Variante tensione possibile 1</b>	
Allacciamento elettrico	230V~ 50/60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	2,99
Potenza assorbita in kW	3,24
Protezione in A	16
<b>Variante tensione possibile 2</b>	
Allacciamento elettrico	3~ 230V 50/60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	6,14
Potenza assorbita in kW	6,40
Protezione in A	16
<b>Misure e peso dell'asciugatrice</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	850
Misura esterna, larghezza netta in mm	605
Misura esterna, profondità netta in mm	717
Misura esterna, altezza lorda in mm	940
Misura esterna, larghezza lorda in mm	660
Misura esterna, profondità lorda in mm	820
Peso netto in kg	51,5
Peso lordo in kg	57
Carico massimo sul pavimento in N/m <sup>2</sup>	920
<b>Valori delle emissioni</b>	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	<70 dB(A) re 20 µPa
Cessione di calore nell'ambiente in MJ/h	0,76
<b>Dotazione</b>	
Inversione rotazione intelligente del cestello	•
Guida assiale dell'aria	•
Filtro di grande superficie	•
PerfectDry	•
Alette Softlift	•
Programma delicato	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Cesto accessorio per asciugabiancheria (opzionale)	•
Illuminazione cestello	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica	C
Consumo energetico annuo in kWh	546
Rumori nel programma standard Cotone Pronto asciutto a pieno carico in dB(a)	66
Durata nel programma standard in min.	48
Principio di funzionamento	Sfiato
Carico in kg	7,0

PDR 507 [EL]

Essiccatoio evacuaz. Prof., Piccolo gigante, riscald. elettrico  
con durate particolarmente brevi dei programmi. Resa 7.0 kg 7.0 kg in 37 minminuti.



Codice EAN: 4002516127482 / Numero di materiale: 11107700 /  
Vecchio numero di materiale: 525074521

#### Possibilità di allacciamento

Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Disinserimento carico massimo di punta/Gestione energia (opzionale)	•
Modulo LAN/WLAN (opzione)	•
WiFiConn@ct	•

#### Norme, marcature, certificazioni

CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Protezione contro l'ingresso dannoso d'acqua IPX0	•
WEEE	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•