

PDR 507 HP [EL]

Essiccatoio a pompa di calore Professional, Piccolo gigante con consumi energetici ridotti e durate brevi. Quantità di carico 7.0 kg.



- Volume cesto 130.00 l 130.00 l, capacità di carico 7.0 kg
- Consumi energetici inferiori del 50 % rispetto all'essiccatoio a evacuazione*
- Testato per l'utilizzo intenso – Qualità unica Miele
- Pannello a simboli con selettore – M Select
- Asciugatura perfetta per tutti i capi – PerfectDry

* Gli essiccatoi a pompa di calore hanno consumi energetici inferiori fino al 50 % rispetto agli essiccatoi a evacuazione con riscaldamento elettrico.



Codice EAN: 4002516127406 / Numero di materiale: 11116710 / Vecchio numero di materiale: 525071511

Struttura e versione	
Costruzione	Carica frontale, pos.colonna
Linea	Performance
Frontale	Bianco loto
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Carico in kg	7,0
Rapporto di carico	130,00
Sistema di asciugatura	Pompa di calore
Apertura sportello [Ø] in mm	370
Angolo apertura sportello in gradi	167
Incernieratura sportello	sinistra
Cesto a nido d'ape in acciaio inossidabile	Sì
Utilizzo	
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per il Facility Management	•
Adatto per condomini e pensionati	•
Adatto per lavanderia e stireria	•
Adatto per gli artigiani	•
Adatto per università, scuole e scuole materne	•
Adatto per l'ospedale	•
Adatto per il campeggio	•
Adatto per le associazioni sportive	•
Adatto per centri estetici, palestre e fitness	•
Per uso domestico	•
Adatto per studi medici e dentistici	•
Per l'industria petrolchimica	•
Per l'industria alimentare	•
Per parchi divertimento e strutture ricettive	•
Per strutture statali/sociali	•
Dati prestazioni	
Potenza max evaporazione in l/ora	2,70
Consumo energetico specifico in kWh/kg	0,20
Consumo energetico specifico Cotone/Pronto asciutto umidità residua 48 % in kWh/kg	0,20
Consumo energetico specifico Fibre miste/Pronto asciutto umidità residua 40 % in kWh/kg	0,17
Durata programma in min.	67
Durata programma Cotone/Pronto asciutto umidità residua 48 % in min.	67
Durata programma Fibre miste/Pronto asciutto umidità residua 40 % in min.	57
Comandi	
Tipo di comandi	M Select
Impostazione programma	Programmabile
Gestione programma	Comando a umidità residua
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•

PDR 507 HP [EL]

Essiccatoio a pompa di calore Professional, Piccolo gigante con consumi energetici ridotti e durate brevi. Quantità di carico 7.0 kg.



Codice EAN: 4002516127406 / Numero di materiale: 11116710 / Vecchio numero di materiale: 525071511

Pannello con simboli chiari	•
Lingua selezionabile con facilità in qualsiasi momento	•
Allacciamento elettrico standard	
Tipo di riscaldamento	Pompa di calore
Allacciamento elettrico	220-240V~ 50HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	0,00-0,00
Potenza assorbita in kW	1,44
Protezione in A	10
Fornitura con spina di rete	•
Misure e peso dell'asciugatrice	
Misura esterna, altezza netta in mm	850
Misura esterna, larghezza netta in mm	596
Misura esterna, profondità netta in mm	777
Misura esterna, altezza lorda in mm	940
Misura esterna, larghezza lorda in mm	660
Misura esterna, profondità lorda in mm	820
Peso netto in kg	68,5
Peso lordo in kg	74
Carico sul pavimento massimo in N	920
Valori delle emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	<70 dB(A) re 20 µPa
Dissipazione del calore nell'ambiente in MJ/h	3,60
Dotazione	
Inversione rotazione intelligente del cestello	•
Guida assiale dell'aria	•
Filtro impurità nello sportello	•
Sistema filtri scambiatore di calore non soggetto a manutenzione continua	•
PerfectDry	•
Alette Softlift	•
Funzione delicato plus	•
Scarico acqua di condensa	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Cesto accessorio per asciugabiancheria (opzionale)	•
Illuminazione cestello	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica	A++
Classe di efficienza di condensazione	A
Consumo energetico annuo in kWh	212
Rumori nel programma standard Cotone Pronto asciutto a pieno carico in dB(a)	67
Durata nel programma standard in min.	92
Principio di funzionamento	Condens.
Carico in kg	7,0
Percentuale di riciclaggio in %	95
Contiene gas fluorurati ad effetto serra	•
Sistema chiuso ermeticamente	•
Liquido refrigerante	R134a

PDR 507 HP [EL]

Essiccatoio a pompa di calore Professional, Piccolo gigante con consumi energetici ridotti e durate brevi. Quantità di carico 7.0 kg.



Codice EAN: 4002516127406 / Numero di materiale: 11116710 /
Vecchio numero di materiale: 525071511

Quantità di liquido refrigerante in kg	0,61
Potenziale effetto serra liquido refrigerante in kg CO ₂ e	1430
Potenziale effetto serra apparecchio in kg CO ₂ e	872,00

Possibilità di allacciamento

Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Modulo LAN/WLAN (opzione)	•
WiFiConn@ct	•

Norme, marcature, certificazioni

CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Protezione contro l'ingresso dannoso d'acqua IPX0	•
WEEE	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•