

H 7240 BM

Forno compatto combinato con le microonde

design trasversale, programmi automatici e modalità di cottura combinate.



- Display con testi in chiaro e comandi a sensore – DirectSensor S
- Facile pulizia: Vano in PerfectClean e superficie strutturata
- Risultati più uniformi e veloci – Quick & Gentle
- Per apparecchio con connessione WLAN – Miele@home
- Basta un tocco et voilà – Quick-MW e tasto Popcorn

Codice EAN: 4002516182733 / Numero di materiale: 11119390 /
Vecchio numero di materiale: 227240461

Struttura	
Colore apparecchio	acciaio inox CleanSteel
Struttura e design	
Forno da incasso con microonde	•
PureLine	•
Vantaggi	
Quick & Gentle	•
Riscaldamento rapido	•
Modalità	
Scongelare	•
Programmi automatici	•
Arrostire	•
Cottura delicata (Cottura Eco)	•
Grill	•
Thermovent plus	•
Microonde	•
Microonde + Arrostire	•
Microonde con grill	•
Microonde + Thermovent plus	•
Microonde con grill ventilato	•
Grill ventilato	•
Comfort d'uso	
Connessione con Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Funzione Popcorn	•
Visualizzazione orologio	•
Sincronizzazione dell'ora	•
Timer	•
Programmazione inizio durata cottura	•
Programmazione fine durata cottura	•
Programmazione durata cottura	•
Visualizzazione temperatura effettiva	•
Visualizzazione temperatura impostata	•
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata	•
Temperatura proposta	•
Proposta potenza microonde	•
Quick microonde	•
Impostazioni personalizzate	•
Efficienza e sostenibilità	
Potenza assorbita in modo spento in W	0,5
Potenza assorbita in modalità standby in W	1,0
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	2,0
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min	20

H 7240 BM

Forno compatto combinato con le microonde

design trasversale, programmi automatici e modalità di cottura combinate.



Codice EAN: 4002516182733 / Numero di materiale: 11119390 /
Vecchio numero di materiale: 227240461

Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento 20
in min

Comfort di pulizia

Superficie in acciaio inox/CleanSteel

•

Vano cottura in acciaio inox con superficie strutturata

•

Corpo termico grill ribaltabile

•

Sportello CleanGlass

•

Sicurezza

Sistema di raffreddamento dell'elettrodomestico con
frontale freddo

•

Spegnimento di sicurezza

•

Blocco accensione

•

Dati tecnici

Volume vano cottura in l

43

Numero ripiani

3

Numero dei livelli di introduzione vano cottura 1

3

Numero dei livelli di introduzione vano cottura 2

3

Illuminazione vano cottura

1 spot a LED

Temperature in °C

30-250

Temperature min. in °C

30

Temperature max in °C

250

Potenza a microonde controllata elettronicamente

•

Livelli potenza microonde in W

Larghezza nicchia min. in mm

560

Larghezza nicchia max. in mm

568

Altezza nicchia min., in mm

450

Altezza nicchia max., in mm

452

Profondità vano d'incasso in mm

550

Larghezza elettrodomestico in mm

595

Altezza elettrodomestico in mm

456

Profondità elettrodomestico in mm

569

Peso in kg

36,0

Assorbimento complessivo in kW

2,70

Tensione in V

220-240

Frequenza in Hz

50

Protezione in A

16

Numero fasi

1

Cavo di alimentazione con spina

•

Lunghezza del cavo elettrico in m

2,00

Sostituire luci

Assistenza tecnica

Accessori in dotazione

Griglia per cuocere e arrostire con PerfectClean

1

Leccarda in vetro

1

H 7240 BM

Forno compatto combinato con le microonde

design trasversale, programmi automatici e modalità di cottura combinate.



Codice EAN: 4002516182733 / Numero di materiale: 11119390 /
Vecchio numero di materiale: 227240461


Lingue del display disponibili

Lingue disponibili a display mediante Multilingua


bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

H 7240 BM


Forno compatto combinato con le microonde
design trasversale, programmi automatici e modalità di cottura combinate.



side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings