

H 7440 BM

Forno compatto combinato con le microonde
design trasversale, programmi automatici e modalità di cottura combinate.



- Display con testi in chiaro e comandi a sensore – DirectSensor
- Facile pulizia: Vano in PerfectClean e superficie strutturata
- Risultati più uniformi e veloci – Quick & Gentle
- Per apparecchio con connessione WLAN – Miele@home
- Basta un tocco et voilà – Quick-MW e tasto Popcorn

Codice EAN: 4002516207511 / Numero di materiale: 11119480 /
Vecchio numero di materiale: 227440461

Struttura	
Colore apparecchio	acciaio inox CleanSteel
Struttura e design	
Forno da incasso con microonde	•
PureLine	•
Vantaggi	
Quick & Gentle	•
Riscaldamento rapido	•
Preriscaldamento	•
Tenere in caldo	•
Modalità	
Scongelare	•
Programmi automatici	•
Programmi automatici specifici per paese	•
Arrostire	•
Cottura delicata (Cottura Eco)	•
Grill	•
Thermovent plus	•
Microonde	•
Microonde + Arrostire	•
Microonde con grill	•
Microonde + Thermovent plus	•
Microonde con grill ventilato	•
Grill ventilato	•
Usi speciali	•
Comfort d'uso	
Connessione con Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Funzione Popcorn	•
Visualizzazione orologio	•
Sincronizzazione dell'ora	•
Visualizzazione data	•
Timer	•
Programmazione inizio durata cottura	•
Programmazione fine durata cottura	•
Programmazione durata cottura	•
Visualizzazione temperatura effettiva	•
Visualizzazione temperatura impostata	•
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata	•
Temperatura proposta	•
Proposta potenza microonde	•
Quick microonde	•
Programmi individuali	•
Impostazioni personalizzate	•
Efficienza e sostenibilità	
Utilizzo del calore residuo automatico	•

H 7440 BM

Forno compatto combinato con le microonde

design trasversale, programmi automatici e modalità di cottura combinate.



Codice EAN: 4002516207511 / Numero di materiale: 11119480 /
Vecchio numero di materiale: 227440461

Potenza assorbita in modo spento in W	0,5
Potenza assorbita in modalità standby in W	1,0
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	2,0
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20

Comfort di pulizia

Superficie in acciaio inox/CleanSteel	•
Vano cottura in acciaio inox con superficie strutturata	•
Corpo termico grill ribaltabile	•
Sportello CleanGlass	•

Sicurezza

Sistema di raffreddamento dell'elettrodomestico con frontale freddo	•
Spegnimento di sicurezza	•
Blocco accensione	•
Blocco tasti	•

Dati tecnici

Volume vano cottura in l	43
Numero ripiani	3
Numero dei livelli di introduzione vano cottura 1	3
Numero dei livelli di introduzione vano cottura 2	3
Illuminazione vano cottura	1 spot a LED
Temperature in °C	30-250
Temperature min. in °C	30
Temperature max in °C	250
Potenza a microonde controllata elettronicamente	•
Livelli potenza microonde in W	
Larghezza nicchia min. in mm	560
Larghezza nicchia max. in mm	568
Altezza nicchia min., in mm	450
Altezza nicchia max., in mm	452
Profondità vano d'incasso in mm	550
Larghezza elettrodomestico in mm	595
Altezza elettrodomestico in mm	456
Profondità elettrodomestico in mm	569
Peso in kg	36,0
Assorbimento complessivo in kW	2,70
Tensione in V	220-240
Frequenza in Hz	50
Protezione in A	16
Numero fasi	1
Cavo di alimentazione con spina	•
Lunghezza del cavo elettrico in m	2,00
Sostituire luci	Assistenza tecnica

Accessori in dotazione

Griglia per cuocere e arrostitire con PerfectClean	1
Leccarda in vetro	1

H 7440 BM

Forno compatto combinato con le microonde

design trasversale, programmi automatici e modalità di cottura combinate.



Codice EAN: 4002516207511 / Numero di materiale: 11119480 /
Vecchio numero di materiale: 227440461


Lingue del display disponibili

Lingue disponibili a display mediante Multilingua


bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

H 7440 BM


Forno compatto combinato con le microonde
design trasversale, programmi automatici e modalità di cottura combinate.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings