

## H 7840 BM

Forno compatto combinato con le microonde  
design trasversale, programmi automatici e sonda termometrica.



- Grande display Touch con sensore prossimità – M Touch+MotionReact
- Facile pulizia: Vano in PerfectClean e superficie strutturata
- Risultati più uniformi e veloci – Quick & Gentle
- Per apparecchio con connessione WLAN – Miele@home
- Basta un tocco et voilà – Quick-MW e tasto Popcorn

Codice EAN: 4002516172758 / Numero di materiale: 11119550 /  
Vecchio numero di materiale: 22784026SER

<b>Struttura</b>	
Colore apparecchio	Nero ossidiana
<b>Struttura e design</b>	
Forno da incasso con microonde	•
VitroLine	•
<b>Vantaggi</b>	
Quick & Gentle	•
Riscaldamento rapido	•
Preriscaldamento	•
Sonda termometrica	con cavo
Tenere in caldo	•
Crisp Function	•
<b>Modalità</b>	
Scongelare	•
Programmi automatici	•
Programmi automatici specifici per paese	•
Arrostire	•
Cottura delicata (Cottura Eco)	•
Grill	•
Thermovent plus	•
Cottura intensa	•
Cottura a basse temperature	•
Microonde	•
Microonde + Arrostire	•
Microonde con grill	•
Microonde + Thermovent plus	•
Microonde con grill ventilato	•
Calore superiore/inferiore	•
Calore inferiore	•
Grill ventilato	•
Usi speciali	•
<b>Comfort d'uso</b>	
Connessione con Miele@home	•
Display	M Touch
Sensore di prossimità MotionReact	•
MotionReact: luce con avvicinamento	•
MotionReact: display on con avvicinamento	•
MotionReact: conferma segnale acustico con avvicinamento	•
MotionReact: rilevamento frontali mobili	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Show me how	•
Funzione Popcorn	•
Segnali acustici polifonici	•
Visualizzazione orologio	•
Sincronizzazione dell'ora	•
Visualizzazione data	•

## H 7840 BM

Forno compatto combinato con le microonde  
design trasversale, programmi automatici e sonda termometrica.



Codice EAN: 4002516172758 / Numero di materiale: 11119550 /  
Vecchio numero di materiale: 22784026SER

Timer	•
Programmazione inizio durata cottura	•
Programmazione fine durata cottura	•
Programmazione durata cottura	•
Visualizzazione temperatura effettiva	•
Visualizzazione temperatura impostata	•
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata	•
Temperatura proposta	•
Proposta potenza microonde	•
Quick microonde	•
Programmi individuali	•
Programma per lo Shabbat	•
Impostazioni personalizzate	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Utilizzo del calore residuo automatico	•
Potenza assorbita in modo spento in W	0,5
Potenza assorbita in modalità standby in W	1,0
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	2,0
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20
<b>Comfort di pulizia</b>	
Vano cottura in acciaio inox con superficie strutturata	•
Corpo termico grill ribaltabile	•
Sportello CleanGlass	•
<b>Sicurezza</b>	
Sistema di raffreddamento dell'elettrodomestico con frontale freddo	•
Spegnimento di sicurezza	•
Blocco accensione	•
Blocco tasti	•
<b>Dati tecnici</b>	
Volume vano cottura in l	43
Numero ripiani	3
Numero dei livelli di introduzione vano cottura 1	3
Numero dei livelli di introduzione vano cottura 2	3
Illuminazione vano cottura	1 spot a LED
Temperature in °C	30-250
Temperature min. in °C	30
Temperature max in °C	250
Potenza a microonde controllata elettronicamente	•
Livelli potenza microonde in W	
Larghezza nicchia min. in mm	560
Larghezza nicchia max. in mm	568
Altezza nicchia min., in mm	450
Altezza nicchia max., in mm	452
Profondità vano d'incasso in mm	550

## H 7840 BM

Forno compatto combinato con le microonde  
design trasversale, programmi automatici e sonda termometrica.



Codice EAN: 4002516172758 / Numero di materiale: 11119550 /  
Vecchio numero di materiale: 22784026SER

Larghezza elettrodomestico in mm	595
Altezza elettrodomestico in mm	456
Profondità elettrodomestico in mm	568
Peso in kg	38,0
Assorbimento complessivo in kW	3,20
Tensione in V	220-240
Frequenza in Hz	50
Protezione in A	16
Numero fasi	1
Cavo di alimentazione con spina	•
Lunghezza del cavo elettrico in m	2,00
Sostituire luci	Assistenza tecnica
<b>Accessori in dotazione</b>	
Griglia per cuocere e arrostire con PerfectClean	1
Sonda termometrica con cavo	1
Leccarda in vetro	2


### Lingue del display disponibili

Lingue disponibili a display mediante Multilingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, português,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,

## H 7840 BM

Forno compatto combinato con le microonde  
design trasversale, programmi automatici e sonda termometrica.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, glass, installation drawings




H226x-1B/BP/E/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings