

H 7660 BP

Forni

design versatile con sonda termometrica e BrillantLight



- Display touch con sensore di prossimità – M Touch S + MotionReact
- Minimo sforzo di pulizia – Dotazione per la pulizia pirolitica & PyroFit
- Impasto particolarmente morbido e superficie dorata – Cottura con vapore
- Gli alimenti non cuociono eccessivamente – TasteControl
- Per elettrodomestico con connessione WLAN – Miele@home



Codice EAN: 4002516120711 / Numero di materiale: 11120980 / Vecchio numero di materiale: 22766045I

General information	
Identificativo del modello	H 7660 BP
Numero di materiale del produttore	11120980
EAN number	4002516120711
Classe marketing	Platinum
Struttura e design	
PureLine	•
Struttura e design	
Forno da incasso	•
Colore	acciaio inox CleanSteel
Vantaggi	
TasteControl	•
Riscaldamento rapido	•
Periscaldamento	•
Sonda termometrica	con cavo
Tenere in caldo	•
Crisp Function	•
Modalità	
Scongelare	•
Arrostimento automatico	•
Grill piccolo	•
Cottura con vapore con Arrostire	•
Aria calda più	•
Cottura con vapore con Thermovent plus	•
Cottura intensa	•
Cottura con vapore con Cottura intensa	•
Cottura con vapore	•
Cottura con vapore con Calore superiore/inferiore	•
Cottura a bassa temperatura	•
Calore superiore/inferiore	•
Calore superiore	•
Calore inferiore	•
Grill ventilato	•
Usi speciali	•
Grill	•
Cottura delicata (Cottura Eco)	•
Programmi automatici	•
Programmi automatici specifici per paese	•
Comfort d'uso	
Connessione con Miele@home	•
Display	Display M Touch S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Show me how	•
Immissioni di vapore programmabili a tempo	•
Visualizzazione orologio	•

H 7660 BP

Forni

design versatile con sonda termometrica e BrilliantLight



Codice EAN: 4002516120711 / Numero di materiale: 11120980 /
Vecchio numero di materiale: 22766045I

Sincronizzazione dell'ora	•
Visualizzazione data	•
Timer	•
Programmazione inizio durata cottura	•
Programmazione fine durata cottura	•
Programmazione durata cottura	•
Visualizzazione temperatura effettiva	•
Visualizzazione temperatura impostata	•
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata	•
Temperatura proposta	•
Programmi individuali	•
Programma per lo Shabbat	•
Impostazioni personalizzate	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A+++ – D)	A+
Utilizzo del calore residuo automatico	•
Potenza assorbita in modo spento in W	0,3
Potenza assorbita in modalità standby in W	0,8
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	2,0
Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min	20
Comfort di pulizia	
Superficie in acciaio inox/CleanSteel	•
Autopulizia pirolitica	•
Corpo termico grill ribaltabile	•
Sportello CleanGlass	•
Tecnica vapore/allacciamento idrico	
Generatore di vapore potenza in kW	1,10
Serbatoio di acqua pulita volume in l	0,3
Tubicino di aspirazione per assorbire acqua	•
Sicurezza	
Sistema di raffreddamento dell'elettrodomestico con frontale freddo	•
Spegnimento di sicurezza	•
Blocco accensione	•
Blocco sportello in modalità pirolisi	•
Blocco tasti	•
Dati tecnici	
Volume vano cottura in l	76
Numero ripiani	5
Contrassegno dei ripiani	•
Illuminazione vano cottura	BrilliantLight
Tipo di spina	Presca Schuko con messa a terra
Larghezza nicchia min. in mm	560

H 7660 BP

Forni

design versatile con sonda termometrica e BrillantLight



Codice EAN: 4002516120711 / Numero di materiale: 11120980 /

Vecchio numero di materiale: 22766045I

Larghezza nicchia max. in mm	568
Altezza nicchia min., in mm	590
Altezza nicchia max., in mm	595
Profondità vano d'incasso in mm	550
Peso in kg	47,0
Assorbimento massimo in kW (modalità più energivora)	3,70
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,50
Tensione in V	220-240
Frequenza in Hz	50
Protezione in A	16
Numero fasi	1
Cavo di alimentazione con spina	•
Sostituire luci	Assistenza tecnica

Accessori in dotazione

Teglia con PerfectClean HBB 71	1
Teglia universale con PerfectClean HUBB 71	1
Griglia per cuocere e arrostire PyroFit	1
Guida completamente estraibile FlexiClip PyroFit (paio)	1
Sonda termometrica con cavo	1
Griglie di introduzione estraibili con PyroFit (paio)	1
Pastiglie decalcificanti	2

Lingue del display disponibili

Lingue disponibili a display mediante Multilingua

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ? ? , deutsch, dansk,
 english, suomi, français,
 ελληνικά, italiano, ? ? ? ?
 ? ? ? ? , hrvatski, bahasa
 malaysia, nederlands, norsk,
 polski, portuguese, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar


H 7660 BP

Forni

design versatile con sonda termometrica e BrillantLight




installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings


H2x6x-1B/BP/E/EP//IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings




H7000 handle, installation drawing



Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing




side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7660 BP

Forni

design versatile con sonda termometrica e BrillantLight



Installation Kombi BM XL, installation drawings