

## H 7840 BPX

Forno compatto senza maniglia  
design versatile con sonda termometrica e BrillantLight.



- Grande display Touch con sensore prossimit  – M Touch+MotionReact
- Pietanze sempre e ovunque sotto controllo: fotocamera nel vano
- Pulire senza fatica – Dotazione pirolisi e PyroFit
- Impasti super soffici, croste dorate – Cottura con vapore
- Gli alimenti non cuociono eccessivamente – TasteControl

**A++**

Codice EAN: 4002516173014 / Numero di materiale: 11121040 /  
Vecchio numero di materiale: 22784055SER

| <b>Struttura e design</b>                                |                  |
|--|------------------|
| Forno da incasso   | •                |
| ArtLine  | •                |
| Senza maniglia   | •                |
| Colore apparecchio                                       | Bianco brillante |
| <b>Vantaggi</b>  |                  |
| TasteControl   | •                |
| Riscaldamento rapido                                     | •                |
| Preriscaldamento   | •                |
| Sonda termometrica                                       | senza cavo       |
| Tenere in caldo  | •                |
| Funzione Crisp   | •                |
| <b>Modalit </b>  |                  |
| Scongelare   | •                |
| Programmi automatici                                     | •                |
| Programmi automatici specifici per paese                 | •                |
| Arrostire  | •                |
| Cottura delicata (Cottura Eco)                           | •                |
| Modalit  Grill   | •                |
| Grill  | •                |
| Grill piccolo  | •                |
| Thermovent plus  | •                |
| Cottura intensa  | •                |
| Cottura con vapore                                       | •                |
| Cottura con vapore con Thermovent plus                   | •                |
| Cottura con vapore con Calore superiore/inferiore        | •                |
| Cottura con vapore con Cottura intensa                   | •                |
| Cottura con vapore con Arrostire                         | •                |
| Cottura a basse temperature                              | •                |
| Calore superiore/inferiore                               | •                |
| Calore superiore   | •                |
| Calore inferiore   | •                |
| Grill ventilato  | •                |
| Usi speciali   | •                |
| <b>Comfort d'uso</b>                                     |                  |
| Connessione con Miele@home                               | •                |
| Display  | M Touch          |
| MotionReact: luce con avvicinamento                      | •                |
| MotionReact: display on con avvicinamento                | •                |
| MotionReact: conferma segnale acustico con avvicinamento | •                |
| MotionReact: rilevamento frontali mobili                 | •                |
| FoodView   | •                |
| SoftOpen   | •                |
| Touch2Open   | •                |
| MultiLingua  | •                |
| MyMiele  | •                |
| Show me how  | •                |
| Immissioni di vapore programmabili a tempo               | •                |
| Segnali acustici polifonici                              | •                |

H 7840 BPX

Forno compatto senza maniglia  
design versatile con sonda termometrica e BrilliantLight.



Codice EAN: 4002516173014 / Numero di materiale: 11121040 /  
Vecchio numero di materiale: 22784055SER

|  |                |
|--|----------------|
| Visualizzazione orologio   | •              |
| Sincronizzazione dell'ora  | •              |
| Visualizzazione data   | •              |
| Timer  | •              |
| Programmazione inizio durata cottura                                   | •              |
| Programmazione fine durata cottura                                     | •              |
| Programmazione durata cottura  | •              |
| Visualizzazione temperatura effettiva                                  | •              |
| Visualizzazione temperatura impostata                                  | •              |
| Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata         | •              |
| Temperatura proposta   | •              |
| Programmi individuali  | •              |
| Impostazioni personalizzate  | •              |
| <b>Efficienza e sostenibilità</b>                                      |                |
| Classe di efficienza energetica (A+++ – D)                             | A++            |
| Utilizzo del calore residuo automatico                                 | •              |
| Potenza assorbita in modo spento in W                                  | 0,5            |
| Potenza assorbita in modalità standby in W                             | 1,0            |
| Potenza assorbita in modo standby in rete in W                         | 2,0            |
| Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min         | 20             |
| Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min | 20             |
| Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min          | 20             |
| <b>Comfort di pulizia</b>  |                |
| Autopulizia pirolitica   | •              |
| Catalizzatore  | •              |
| Corpo termico grill ribaltabile  | •              |
| Sportello CleanGlass   | •              |
| <b>Sicurezza</b>   |                |
| Sistema di raffreddamento dell'elettrodomestico con frontale freddo    | •              |
| Spegnimento di sicurezza   | •              |
| Blocco accensione  | •              |
| Blocco sportello in modalità pirolisi                                  | •              |
| Blocco tasti   | •              |
| <b>Dati tecnici</b>  |                |
| Volume vano cottura in l   | 49             |
| Numero ripiani   | 3              |
| Numero dei livelli di introduzione vano cottura 1                      | 3              |
| Numero dei livelli di introduzione vano cottura 2                      | 3              |
| Contrassegno dei ripiani   | •              |
| Illuminazione vano cottura   | BrilliantLight |
| Temperature in °C  | 30–300         |
| Temperature min. in °C   | 30             |
| Temperature max in °C  | 300            |
| Larghezza nicchia min. in mm   | 560            |
| Larghezza nicchia max. in mm   | 568            |
| Altezza nicchia min., in mm  | 450            |

## H 7840 BPX

Forno compatto senza maniglia  
design versatile con sonda termometrica e BrillantLight.



Codice EAN: 4002516173014 / Numero di materiale: 11121040 /  
Vecchio numero di materiale: 22784055SER

|   |  |
|---|--|
| Altezza nicchia max., in mm                             | 452  |
| Profondità vano d'incasso in mm                         | 550  |
| Larghezza elettrodomestico in mm                        | 595  |
| Altezza elettrodomestico in mm                          | 456  |
| Profondità elettrodomestico in mm                       | 568  |
| Peso in kg  | 38,0   |
| Assorbimento complessivo in kW                          | 3,20   |
| Tensione in V   | 220-240  |
| Frequenza in Hz   | 50   |
| Protezione in A   | 16   |
| Numero fasi   | 1  |
| Cavo di alimentazione con spina                         | •  |
| Lunghezza del cavo elettrico in m                       | 1,50   |
| Sostituire luci   | Assistenza tecnica   |
| <b>Accessori in dotazione</b>                           |  |
| Placca con PerfectClean                                 | 1  |
| Placca universale con PerfectClean                      | 1  |
| Griglia per cuocere e arrostire PyroFit                 | 1  |
| Guida completamente estraibile FlexiClip PyroFit (paio) | 1  |
| Griglie di introduzione estraibili con PyroFit (paio)   | 1  |
| Pastiglie decalcificanti                                | 2  |
| <b>Lingue del display disponibili</b>                   |  |
| Lingue disponibili a display mediante Multilingua       | bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, |

## H 7840 BPX

Forno compatto senza maniglia


design versatile con sonda termometrica e BrillantLight.




side view H7000 M, installation drawings




side view H7000 M, installation drawings, GB, AU




built-in H7000 M, installation drawing



built-in H7000 M build-under, installation drawing



Installation H7000 M, installation drawing



side view H7000 M build-under, installation drawings