

M 2234 SC

Forno a microonde da incasso con comando a sensori laterale, per la massima praticità.



- Display a 7 segmenti con comandi a sensore – EasySensor
- Doratura ideale e uniforme – Grill integrato al quarzo
- Scongelo e cottura perfetti – Programmi automatici
- Piatti pronti da gustare – Funzione automatica scaldavivande
- Illuminazione perfetta a risparmio energetico – Luce a LED

Codice EAN: 4002516124535 / Numero di materiale: 11133680 / Vecchio numero di materiale: 242234201

Struttura	
Colore apparecchio	Nero ossidiana
Struttura e design	
Forno a microonde da incasso	•
SideControl	•
Vantaggi	
Tenere in caldo	•
Grill al quarzo	•
Modalità	
Programmi automatici	•
Grill	•
Funzionamento solo microonde	•
Combinazione microonde / grill	•
Comfort d'uso	
Display	EasySensor
Visualizzazione orologio	•
Timer	•
Programmazione durata cottura	•
Quick microonde	•
Impostazioni individuali	•
Efficienza e sostenibilità	
Spegnimento notturno	•
Comfort di pulizia	
Vano cottura in acciaio inossidabile	•
Sicurezza	
Sistema di raffreddamento dell'elettrodomestico con frontale freddo	•
Blocco accensione	•
Interruttore di sicurezza	•
Blocco di sicurezza avviso "Door"	•
Dati tecnici	
Volume vano cottura in l	17
Incernieratura sportello	sinistra
Illuminazione vano cottura	1 spot a LED
Altezza vano cottura in cm	20,2
Diametro del piano girevole in cm	27,2
Potenza a microonde controllata elettronicamente	•
Livelli potenza microonde in W	80/150/300/450/600/800
Potenza microonde max. in W	800
Capacità della griglia in W	800
Larghezza nicchia min. in mm	562
Larghezza nicchia max. in mm	568
Altezza nicchia min., in mm	350
Altezza nicchia max., in mm	362
Profondità vano d'incasso in mm	310
Misure apparecchio (L x H x P) in mm	595 x 372 x 310
Larghezza elettrodomestico in mm	595
Altezza elettrodomestico in mm	372
Profondità elettrodomestico in mm	310
Aerazione indipendente dal vano d'incasso	•

M 2234 SC

Forno a microonde da incasso

con comando a sensori laterale, per la massima praticità.




Codice EAN: 4002516124535 / Numero di materiale: 11133680 /
Vecchio numero di materiale: 24223420I


Peso in kg	14,4
Assorbimento complessivo in kW	1,25
Tensione in V	220-240
Frequenza in Hz	50
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Cavo di alimentazione con spina	•
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,60
Sostituire luci	Assistenza tecnica
Accessori in dotazione	
Griglia	1
Piatto Gourmet	1

M 2234 SC


Forno a microonde da incasso
con comando a sensori laterale, per la massima praticità.




M2230SC, installation drawings




M2230SC, installation drawings




M223xSC, installation drawings




M223xSC, installation drawings




M223xSC, installation drawing




M223xSC, AB45-2, installation drawing



M223xSC, AB45-2, installation drawing




M223xSC, AB42-1, installation drawing




M223xSC, AB42-1, installation drawing

M 2234 SC


Forno a microonde da incasso
con comando a sensori laterale, per la massima praticità.




M223xSC, AB38-1, installation drawing




M223xSC, AB38-1, installation drawing




M223xSC, AB36, installation drawing



M223xSC, AB36, installation drawing



M22xxSC, installation drawing



M22xxSC, installation drawing