

M 7244 TC

Forno a microonde da incasso

dal design perfettamente abbinabile, con comandi posti in alto.



- Display con testi in chiaro e comandi a sensore – DirectSensor S
- Doratura ideale e uniforme – Grill integrato al quarzo
- Scongelamento e cottura perfetti – Programmi automatici
- Molto spazio – Volume vano di 46 l e piatto girevole di 40 cm
- Basta un tocco – Tasto Popcorn

Codice EAN: 4002516124597 / Numero di materiale: 11133880 /
Vecchio numero di materiale: 247244401

Struttura	
Colore apparecchio	acciaio inox CleanSteel
Struttura e design	
Forno a microonde da incasso	•
PureLine	•
TopControl	•
Vantaggi	
Tenere in caldo	•
Grill al quarzo	•
Modalità	
Programmi automatici	•
Grill	•
Funzionamento solo microonde	•
Combinazione microonde / grill	•
Comfort d'uso	
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Funzione Popcorn	•
Visualizzazione orologio	•
Timer	•
Programmazione fine durata cottura	•
Programmazione durata cottura	•
Quick microonde	•
Impostazioni individuali	•
Efficienza e sostenibilità	
Spegnimento notturno	•
Comfort di pulizia	
Superficie in acciaio inox/CleanSteel	•
Vano cottura in acciaio inossidabile	•
Sportello CleanGlass	•
Sicurezza	
Sistema di raffreddamento dell'elettrodomestico con frontale freddo	•
Blocco accensione	•
Interruttore di sicurezza	•
Blocco di sicurezza avviso "Door"	•
Dati tecnici	
Volume vano cottura in l	46
Incernieratura sportello	sotto
Illuminazione vano cottura	1 spot a LED
Altezza vano cottura in cm	23,2
Diametro del piano girevole in cm	40,6
Potenza a microonde controllata elettronicamente	•
Livelli potenza microonde in W	
Potenza microonde max. in W	900
Capacità della griglia in W	1500
Larghezza nicchia min. in mm	562
Larghezza nicchia max. in mm	568

M 7244 TC

Forno a microonde da incasso

dal design perfettamente abbinabile, con comandi posti in alto.



Codice EAN: 4002516124597 / Numero di materiale: 11133880 /
Vecchio numero di materiale: 247244401

Altezza nicchia min., in mm	450
Altezza nicchia max., in mm	452
Profondità vano d'incasso in mm	550
Misure apparecchio (L x H x P) in mm	595 x 456 x 560
Larghezza elettrodomestico in mm	595
Altezza elettrodomestico in mm	456
Profondità elettrodomestico in mm	560
Aerazione indipendente dal vano d'incasso	•
Peso in kg	29,1
Assorbimento complessivo in kW	1,6
Tensione in V	220-240
Frequenza in Hz	50
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Cavo di alimentazione con spina	•
Lunghezza del cavo elettrico in m	2,10
Sostituire luci	Assistenza tecnica
Accessori in dotazione	
Griglia	1
Piatto Gourmet	1
Lingue del display disponibili	


Lingue disponibili a display mediante Multilingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovensčina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,


M 7244 TC

Forno a microonde da incasso


dal design perfettamente abbinabile, con comandi posti in alto.




M7140TC, M724x, installation drawings




M7140TC, M724xTC, installation drawing




M7140TC, M724xTC, installation drawing



M7140TC, M724x, installation drawings



M7140TC, M724x, installation drawings



M7140TC, M724x, installation drawings