

DGC 7640

Forno a vapore compatto

per cottura al vapore, cottura, arrostitire con sonda termometrica + cottura menù.



- Display Touch con sensore di prossimità: M Touch S + MotionReact
- Risultati perfetti – Tecnologia a vapore DualSteam
- Fuori croccante, dentro succoso – Cottura combinata
- Miele@home – per apparecchio con connessione WLAN + Mix & Match
- Facile da pulire- Vano cottura in acciaio inox con PerfectClean

Codice EAN: 4002516160830 / Numero di materiale: 11134840 / Vecchio numero di materiale: 23764042I

Costruzione e design	
Forni a vapore combinati	•
PureLine	•
Colore apparecchio	acciaio inox CleanSteel
Caratteristiche speciali	
Riscaldamento rapido	•
Preriscaldamento	•
Generazione esterna del vapore	•
Sensore ossigeno	•
Possibilità di impostare individualmente il grado di umidità per cottura combinata	•
Cottura menù senza trasmissione di sapori	•
Mix & Match	•
Programmi automatici con personalizzazione individuale del risultato di cottura	•
Mantenere al caldo	•
Funzione Crisp	•
Modalità di cottura	
Scongelare	•
Programmi automatici	•
Programmi automatici specifici per paese	•
Cottura combinata	•
Cottura combinata con Thermovent plus	•
Cottura combinata con calore superiore/inferiore	•
Cottura combinata con griglia grande	•
Cottura al vapore	•
Riscaldare	•
Casseruola Gourmet	•
Modalità Grill	•
Grill	•
Grill piccolo	•
Aria calda più	•
Cottura intensa	•
Cottura speciale torte	•
Calore superiore/inferiore	•
Calore superiore	•
Calore inferiore	•
Grill ventilato	•
Aria calda ecologica	•
Cottura a vapore Eco	•
Scaldare i piatti	•
Usi speciali	•
Comfort d'uso	
Connessione con Miele@home	•
Display	M Touch S
MotionReact: luce con avvicinamento	•
MotionReact: display on con avvicinamento	•
MotionReact: conferma segnale acustico con avvicinamento	•
MotionReact: rilevamento frontali mobili	•
SoftOpen	•

DGC 7640

Forno a vapore compatto

per cottura al vapore, cottura, arrostito con sonda termometrica + cottura menù.



Codice EAN: 4002516160830 / Numero di materiale: 11134840 /
Vecchio numero di materiale: 237640421

SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Show me how	•
Pannello scorrevole motorizzato	•
Cottura indipendente dalle quantità	•
Cottura al vapore su 3 livelli contemporaneamente	•
Cottura automatica del menu	•
Riduzione vapore prima del termine della cottura	•
Funzioni a tempo	•
Visualizzazione orologio	•
Visualizzazione data	•
Timer	•
Programmazione inizio durata cottura	•
Programmazione fine durata cottura	•
Programmazione durata cottura	•
Visualizzazione temperatura effettiva	•
Visualizzazione temperatura impostata	•
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata	•
Temperatura proposta	•
Programmi individuali	•
Programma per il sabbat	•
Impostazioni individuali	•
Efficienza e sostenibilità	
Potenza assorbita in modo spento in W	0,5
Potenza assorbita in modalità standby in W	1,0
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	2,0
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20
Comfort di pulizia	
Superficie in acciaio inox/CleanSteel	•
Vano cottura in acciaio inox con superficie strutturata	•
Corpo termico grill ribaltabile	•
Generatore di vapore esterno	•
Corpo termico inferiore per riduzione condensa	•
Programmi di pulizia	•
Programma ammollo	•
Programma risciacquo	•
Programma di asciugatura del vano cottura	•
Chiusura rapida a innesto per le griglie di supporto	•
Griglie di introduzione estraibili	•
Decalcificazione	•
Sportello CleanGlass	•
Tecnologia vapore e alimentazione idrica	
DualSteam	•
Serbatoio di acqua pulita volume in l	1,4

DGC 7640

Forno a vapore compatto

per cottura al vapore, cottura, arrostitire con sonda termometrica + cottura menù.

Codice EAN: 4002516160830 / Numero di materiale: 11134840 /
Vecchio numero di materiale: 237640421

Contenitore condensa dietro al pannello scorrevole	•
Filtro scarico	•
Sicurezza	
Sistema di raffreddamento dell'elettrodomestico con frontale freddo	•
Spegnimento di sicurezza	•
Blocco accensione	•
Sistema di raffreddamento delle fucine	•
Blocco tasti	•
Dati tecnici	
Vano cottura XL	•
Volume vano cottura in l	48
Numero ripiani	3
Contrassegno dei ripiani	•
Inceneritura sportello	sotto
Illuminazione vano cottura	BrilliantLight
Temperature min. in modalità forno tradizionale in °C	30
Temperature max in modalità forno tradizionale in °C	225
Temperature min. in modalità forno a vapore in °C	40
Temperature max in modalità forno a vapore in °C	100
Larghezza nicchia min. in mm	560
Larghezza nicchia max. in mm	568
Altezza nicchia min., in mm	450
Altezza nicchia max., in mm	452
Profondità vano d'incasso in mm	555
Larghezza elettrodomestico in mm	595
Altezza elettrodomestico in mm	456
Profondità elettrodomestico in mm	569
Peso in kg	39,7
Assorbimento complessivo in kW	3,40
Tensione in V	230
Frequenza in Hz	50-60
Numero fasi	1
Protezione in A	16
Cavo di alimentazione con spina	•
Lunghezza del cavo elettrico in m	2
Sostituire luci	Servizio clienti
Accessori in dotazione	
Placca universale con PerfectClean	1
Griglia per cuocere e arrostitire con PerfectClean	1
Guida completamente estraibile FlexiClip con PerfectClean (paio)	1
Griglie di introduzione estraibili con PerfectClean (paio)	1
Contenitori di cottura in acciaio inox forato	1
Vasi di cottura in acciaio inossidabile non forati	1
Pastiglie decalcificanti	2

DGC 7640

Forno a vapore compatto

per cottura al vapore, cottura, arrostito con sonda termometrica + cottura menù.



Codice EAN: 4002516160830 / Numero di materiale: 11134840 /
Vecchio numero di materiale: 237640421

Lingue di visualizzazione disponibili

Lingue di visualizzazione disponibili tramite MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

DGC 7640

Forno a vapore compatto

per cottura al vapore, cottura, arrostitire con sonda termometrica + cottura menù.

