

KM 7404 FX

Piano cottura a induzione indipendente
con area di cottura PowerFlex per la massima potenza



- Scelta rapida su scala numerica – ComfortSelect
- 4 zone cottura incl. 1 potente area cottura PowerFlex
- In 592 mm di larghezza per un incasso a filo
- Brevissimi tempi di inizio cottura – TwinBooster
- Comunicazione con la cappa: funzione automatica Con@ctivity

Codice EAN: 4002516147268 / Numero di materiale: 11153890 /
Vecchio numero di materiale: 26740460I

Tipo di riscaldamento	
RangeTop	elettrico con induzione
Tipologia	
Indipendente dalla cucina elettrica	•
Design	
Elegante superficie in vetroceramica	•
Incasso a filo	•
Colore della vetroceramica	Nero
Dotazione zone cottura	
Numero zone cottura	4
Numero delle aree di cottura	1
Numero max. stoviglie	4
Zona cottura PowerFlex	
Numero	2
Diametro in mm	150x230
Potenza in W	2,10
Booster in W	3,00
TwinBooster in W	3650
1° zona cottura/area cottura	
Posizione	davanti a sinistra
Tipo	Zona cottura ampliabile
Diametro in mm	Ø 140-190
Booster in W	2500
Potenza max. in W	1850
TwinBooster in W	3000
2° zona cottura/area cottura	
Posizione	dietro a sinistra
Tipo	Zona cottura ampliabile
Diametro in mm	100-160 mm
Booster in W	1700
Potenza max. in W	1400
TwinBooster in W	2200
3° zona cottura/area cottura	
Posizione	destra
Tipo	Ponte PowerFlex
Diametro in mm	230x390
Booster in W	4800
Potenza max. in W	3400
TwinBooster in W	7300
Comfort d'uso	
Miele@home	•
Comandi tramite sensori	ComfortSelect
Funzione automatica Con@ctivity	•
Riconoscimento pentola e dimensioni pentola	•
Colore display	Giallo
Dispositivo automatico di inizio cottura	•
Riconoscimento pentola costante	•
Mantenere al caldo	•
Funzione Stop&Go	•
Funzione Recall	•

KM 7404 FX

Piano cottura a induzione indipendente
con area di cottura PowerFlex per la massima potenza




Codice EAN: 4002516147268 / Numero di materiale: 11153890 /
Vecchio numero di materiale: 26740460I

Timer	•
Spegnimento automatico	•
Possibilità impostazioni individuali (ad es. segnali acustici)	•
Efficienza e sostenibilità	
Potenza assorbita in modo spento in W	0,5
Potenza assorbita in modalità standby in W	1,0
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	2,0
Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min	20
Comfort di pulizia	
Vetroceramica facile da pulire	•
Sicurezza	
Spegnimento di sicurezza	•
Funzione di blocco	•
Blocco accensione	•
Ventola di raffreddamento integrata	•
Protezione antisurriscaldamento	•
Visualizzazione calore residuo	•
Dati tecnici	
Dimensioni in mm (larghezza)	592
Misure in mm (altezza)	51
Dimensioni intaglio interno in mm (larghezza) con incasso a filo	570
Dimensioni intaglio interno in mm (profondità) con incasso a filo	470
Peso in kg	11
Dimensioni intaglio esterno in mm (larghezza) con incasso a filo	596
Dimensioni intaglio esterno in mm (profondità) con incasso a filo	496
Assorbimento complessivo in kW	7,30
Lunghezza cavo di alimentazione in m	1,4
Tensione in V	230
Frequenza in Hz	50-60
Set dati tecnici	
Dimensioni in mm (profondità)	492
Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm	51
Accessori in dotazione	
Numero cavi di alimentazione con spina	Si

KM 7404 FX

Piano cottura a induzione indipendente
con area di cottura PowerFlex per la massima potenza



KM 7404 FX (installation drawing)