


KM 7564 FL

Piano cottura a induzione indipendente

con 2 aree di cottura PowerFlex per la massima potenza



- Scelta rapida intuitiva su scala numerica – SmartSelect
- 4 Zone di cottura incl. 2 potenti aree di cottura PowerFlex
- In 620 mm di larghezza per incasso rialzato o a filo
- Combinazioni perfette con ogni elemento SmartLine
- Comunicazione con la cappa aspirante: funzione automatica Con@ctivity


Codice EAN: 4002516147411 / Numero di materiale: 11154100 /
Vecchio numero di materiale: 267564701

Tipo di riscaldamento	
RangeTop	A induzione
Struttura	
Indipendente dalla cucina elettrica	•
Design	
Elegante superficie in vetroceramica	•
Incasso a filo	•
Colore della vetroceramica	Nero
Incasso rialzato	•
Combinabile con SmartLine	•
Combinabile con aspiratore per piano cottura SmartLine	•
Dotazione zone di cottura	
Numero zone cottura	4
Numero delle aree di cottura	2
Numero max. stoviglie	4
Zone di cottura PowerFlex	
Numero	4
Tipo	Zona di cottura PowerFlex
Diametro in mm	Ø 150 – 230
Potenza in W	2100
Booster in W	3000
TwinBooster in W	3650
Prima zona di cottura/area di cottura	
Posizione	sinistra
Tipo	Ponte PowerFlex
Diametro in mm	230x390
Booster in W	4800
Potenza max. in W	3400
TwinBooster in W	7300
Seconda zona di cottura/area di cottura	
Posizione	destra
Tipo	Ponte PowerFlex
Diametro in mm	230x390
Booster in W	4800
Potenza max. in W	3400
TwinBooster in W	7300
Comfort d'uso	
Miele@home	•
Comandi tramite sensori	SmartSelect
Funzione automatica Con@ctivity 3.0	•
Riconoscimento pentola e dimensioni pentola	•
Colore display	Giallo
Dispositivo automatico di inizio cottura	•
Riconoscimento pentola costante	•
Tenere in caldo	•
Funzione Stop&Go	•
Funzione Recall	•
Spegnimento automatico	•
Possibilità impostazioni individuali (ad es. segnali acustici)	•
Protezione per la pulizia	•

KM 7564 FL

Piano cottura a induzione indipendente

con 2 aree di cottura PowerFlex per la massima potenza



Codice EAN: 4002516147411 / Numero di materiale: 11154100 /
Vecchio numero di materiale: 26756470I

Timer

•

Efficienza e sostenibilità

Potenza assorbita in modo spento in W	0,5
Potenza assorbita in modalità standby in W	1,0
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	2,0
Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min	20

Comfort di pulizia

Vetroceramica facile da pulire

•

Sicurezza

Spegnimento di sicurezza

•

Funzione di blocco

•

Blocco accensione

•

Ventola di raffreddamento integrata

•

Protezione antisurriscaldamento

•

Visualizzazione calore residuo

•

Dati tecnici

Dimensioni (H x L x P) in mm	51 x 620 x 520
Dimensioni in mm (larghezza)	620
Misure in mm (altezza)	51
Dimensioni in mm (profondità)	520
Misure intaglio (L x P) per incasso a filo in mm	600/624 x 500/524
Dimensioni intaglio in mm (larghezza)	600
Dimensioni intaglio in mm (profondità)	500
Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm	51
Dimensioni intaglio interno in mm (larghezza) con incasso a filo	600
Dimensioni intaglio interno in mm (profondità) con incasso a filo	500
Peso in kg	11
Dimensioni intaglio esterno in mm (larghezza) con incasso a filo	624
Dimensioni intaglio esterno in mm (profondità) con incasso a filo	524
Assorbimento complessivo in kW	7,30
Lunghezza cavo di alimentazione in m	1,4
Tensione in V	230
Frequenza in Hz	50-60

Accessori in dotazione

Cavo di alimentazione

Sì

