


KM 7667 FL

Piano cottura a induzione indipendente

con 620 mm di larghezza e induzione a superficie intera per una grande flessibilità



- Scelta rapida intuitiva su scala numerica – SmartSelect
- Riconoscimento intelligente della pentola, per max. 4 stoviglie
- Senza cornice per incasso a filo o rialzato
- Molteplici funzioni – Mantenere al caldo e TwinBooster
- Comunicazione con la cappa aspirante: funzione automatica Con@ctivity


Codice EAN: 4002516147244 / Numero di materiale: 11154180 /  
Vecchio numero di materiale: 267667701

<b>Tipo di riscaldamento</b>	
RangeTop	A induzione
<b>Struttura</b>	
Indipendente dalla cucina elettrica	•
<b>Design</b>	
Elegante superficie in vetroceramica	•
Incasso a filo	•
Colore della vetroceramica	Nero
Incasso rialzato	•
Combinabile con SmartLine	•
Combinabile con aspiratore per piano cottura SmartLine	•
<b>Dotazione zone di cottura</b>	
Numero delle aree di cottura	1
Numero max. stoviglie	4
<b>Prima zona di cottura/area di cottura</b>	
Posizione	liberamente selezionabile
Tipo	Superficie unica
Diametro in mm	570x390
Booster in W	3300
Potenza max. in W	2600
TwinBooster in W	3650
<b>Comfort d'uso</b>	
Miele@home	•
Comandi tramite sensori	SmartSelect
Funzione automatica Con@ctivity 3.0	•
Riconoscimento pentola e dimensioni pentola	•
Colore display	Giallo
Dispositivo automatico di inizio cottura	•
Tenere in caldo	•
Funzione Stop&Go	•
Funzione Recall	•
Spegnimento automatico	•
Possibilità impostazioni individuali (ad es. segnali acustici)	•
Rilevamento pentola intelligente	•
Dispositivo di posizionamento	•
Protezione per la pulizia	•
Timer	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Potenza assorbita in modo spento in W	0,5
Potenza assorbita in modalità standby in W	1,0
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	2,0
Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min	20
<b>Comfort di pulizia</b>	
Vetroceramica facile da pulire	•
<b>Sicurezza</b>	
Spegnimento di sicurezza	•

KM 7667 FL

Piano cottura a induzione indipendente

con 620 mm di larghezza e induzione a superficie intera per una grande flessibilità




Codice EAN: 4002516147244 / Numero di materiale: 11154180 /  
Vecchio numero di materiale: 267667701

Funzione di blocco	•
Blocco accensione	•
Ventola di raffreddamento integrata	•
Protezione antisurriscaldamento	•
Visualizzazione calore residuo	•
<b>Dati tecnici</b>	
Dimensioni (H x L x P) in mm	51 x 620 x 520
Dimensioni in mm (larghezza)	620
Misure in mm (altezza)	51
Dimensioni in mm (profondità)	520
Misure intaglio (L x P) per incasso a filo in mm	600/624 x 500/524
Dimensioni intaglio in mm (larghezza)	600
Dimensioni intaglio in mm (profondità)	500
Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm	51
Dimensioni intaglio interno in mm (larghezza) con incasso a filo	600
Dimensioni intaglio interno in mm (profondità) con incasso a filo	500
Peso in kg	11
Dimensioni intaglio esterno in mm (larghezza) con incasso a filo	624
Dimensioni intaglio esterno in mm (profondità) con incasso a filo	524
Assorbimento complessivo in kW	7,30
Lunghezza cavo di alimentazione in m	1,4
Tensione in V	230
Frequenza in Hz	50-60
<b>Accessori in dotazione</b>	
Cavo di alimentazione	Sì


## KM 7667 FL

Piano cottura a induzione indipendente

con 620 mm di larghezza e induzione a superficie intera per una grande flessibilità



KM7667FL, KM7667-1FL, KM7867FL, KM7867-1FL  
Diamond, KM7867-2FL Diamond – onset installation  
(installation drawings)



KM7667FL, KM7667-1FL, KM7867FL, KM7867-  
1FLDiamond, KM7867-2FL Diamond – flush (installation  
drawings)