

## DA 7078 D Aura 3.0 White Loom

Cappa aspirante a isola

con sospensione a cavetti filigranati e alimentazione di corrente integrata.



- Ultrasottile e rotondo, design unico con diametro da 70 cm
- Comfort d'uso unico nel suo genere – Con@ctivity
- Elegante, ad anello, per un'illuminazione ottimale
- Decorato con filtro antigrasso in metallo/acciaio inox 10 strati
- Efficiente eliminazione degli odori – Longlife AirClean Filter

**A**

Codice EAN: 4002516169642 / Numero di materiale: 11159560 /  
Vecchio numero di materiale: 28707835D

<b>Struttura</b>	
Cappa aspirante a isola	•
<b>Modalità</b>	
Tipo di guida aria	Aria di ricircolo
<b>Design</b>	
Colore	Bianco brillante
<b>Comfort d'uso</b>	
Funzionamento automatico Con@ctivity	•
Comando elettronico	•
Livelli di potenza (senza livello intenso)	3
App Miele@mobile	•
Spegnimento automatico livello intenso programmabile	•
Funzionamento supplementare 5/15 min.	•
Indicazione saturazione filtri antigrasso	•
Saturazione dei filtri antigrasso programmabile	•
Saturazione dei filtri a carbone attivo programmabile	•
Vano interno cappa CleanCover facile da pulire	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica (A+++ – D)	A
Pacchetto ECO	•
PowerManagement System	•
Consumo energetico annuo in kWh/anno	28,3
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Classe di efficienza luminosa	A
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	B
<b>Sistema di filtri</b>	
Numero di filtri antigrasso metallici in acciaio inox	2
<b>Illuminazione</b>	
LED	•
Numero x Watt	14 W
Intensità luminosa in Lx	475 lx
Temperatura di colore in K	3500 Kelvin
Illuminazione ambiente di colore bianco	•
<b>Aspiratore</b>	
Aspirazione su un lato	•
Motore a corrente continua (DC-Motor)	•
<b>Aria di ricircolo</b>	
Potenza aria livello 1 (m <sup>3</sup> /h)	270
Potenza aria livello 2 (m <sup>3</sup> /h)	360
Potenza aria livello 3 (m <sup>3</sup> /h)	420
Portata aria livello Booster 1 (m <sup>3</sup> /h) secondo EN 61591	615
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW)	53,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW)	61,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW)	65,0
Potenza sonora livello Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	75,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20μPa)	39,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20μPa)	47,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa)	51,0

## DA 7078 D Aura 3.0 White Loom

Cappa aspirante a isola

con sospensione a cavetti filigranati e alimentazione di corrente integrata.



Codice EAN: 4002516169642 / Numero di materiale: 11159560 /

Vecchio numero di materiale: 28707835D

Pressione sonora livello Booster 1 (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13 61,0

### Sicurezza

Spegnimento di sicurezza

•

### Dati tecnici

Larghezza corpo cappa in mm

700

Altezza del corpo cappa in mm

170

Altezza complessiva cappa a riciclo min. in mm

700

Profondità del corpo cappa in mm

700

Altezza complessiva cappa a riciclo max. in mm

1000

Distanza minima dai piani cottura elettrici in mm

450

Altezza del corpo cappa con cappe rotonde in mm

170

Peso netto in kg

22,5

Profondità del corpo cappa in mm

700

Allacciamento fisso

•

Assorbimento complessivo in kW

0,07

Tensione in V

230

Protezione in A

10

Numero fasi

1

Frequenza in Hz

50

### Istruzioni di montaggio

Sagoma di montaggio

•

Combinazione con piano cottura WLAN Miele

consigliato

### Accessori su richiesta

Filtro a carboni attivi

Nein


Filtro a carboni attivi rigenerabile

DKF 27-R

DA 7078 D Aura 3.0 White Loom

Cappa aspirante a isola

con sospensione a cavetti filigranati e alimentazione di corrente integrata.



DA7078D - (installation drawings)