

CVA 7845

Macchina per il caffè da incasso con DirectWater

Design versatile con CoffeeSelect e AutoDescale per le massime esigenze.



- Grande display Touch con sensore prossimità: M Touch+MotionReact
- Aroma unico – con tre contenitori caffè in grani – CoffeeSelect
- Manutenzione automatica con AutoDescale e AutoClean
- Posizionamento perfetto: grazie al CupSensors brevettato
- Preparazione contemporanea con tasto – OneTouch for Two

Codice EAN: 4002516141471 / Numero di materiale: 11166440 /
Vecchio numero di materiale: 29784510I

Costruzione e design	
Macchina da caffè automatica da incasso con sistema caffè in grani	•
VitroLine	•
ArtLine	•
ContourLine	Bianco brillante
Aspetti del piacere	
AromaticSystemFresh	•
CoffeeSelect	•
Preparazione OneTouch	•
Preparazione OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Profili utente programmabili	10
Macinacaffè che rispetta l'aroma	•
Grado di macinatura regolabile	•
Dosaggio miscela programmabile	•
Quantità di acqua programmabile	•
Temperatura dell'acqua programmabile	•
Quantità di latte programmabile	•
Quantità di schiuma di latte programmabile	•
Preinfusione programmabile	•
TeaTimer	•
Comfort d'uso	
Connessione in rete Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: luce on con avvicinamento	•
MotionReact: display on con avvicinamento	•
CupSensor	•
PerformanceMode	•
Recipiente per il latte EasyClick	•
DirectWater	•
ComfortDoor	•
Maniglia nascosta	•
BrilliantLight	•
Illumin. del modulo infusione	•
Modalità avanzata	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Funzione Aiuto	•
Numero miscele caffè in grani	3
Numero contenitori caffè in grani	3
Capacità contenitore caffè in grani in g	300
Capacità contenitore caffè in grani in g	150
Capacità contenitori caffè in grani totale in g	600
Contenitore caffè in grani estraibile	•
Capacità serbatoio dell'acqua in l	2,7
Capacità contenitore per il latte in l	0,7
Capacità vaschetta raccogliocce in l	1,6
Contenitori di approvvigionamento facilmente accessibili	•
Visualizzazione dell'ora	•

CVA 7845

Macchina per il caffè da incasso con DirectWater

Design versatile con CoffeeSelect e AutoDescalce per le massime esigenze.



Codice EAN: 4002516141471 / Numero di materiale: 11166440 /

Vecchio numero di materiale: 29784510I

Sincronizzazione dell'ora	•
Visualizzazione data	•
Ora di accensione programmabile	•
Ora di spegnimento programmabile	•
Ora di stand-by programmabile	•
Impostazioni personalizzate	•
Bevande	
Quantità erogata selezionabile in ml	20-300
Caffè ristretto semplice	•
Caffè ristretto doppio	•
Caffè espresso semplice	•
Caffè espresso doppio	•
Caffè semplice	•
Caffè doppio	•
Caffè lungo semplice	•
Caffè lungo doppio	•
Cappuccino semplice	•
Cappuccino doppio	•
Latte macchiato semplice	•
Latte macchiato doppio	•
Latte molto caldo semplice	•
Latte caldo doppio	•
Schiuma di latte semplice	•
Schiuma di latte doppia	•
Caffè espresso macchiato semplice	•
Caffè espresso macchiato doppio	•
Cappuccino Italiano semplice	•
Cappuccino Italiano doppio	•
Flat white semplice	•
Flat white doppio	•
Caffè con latte semplice	•
Caffè con latte doppio	•
Caffelatte semplice	•
Caffelatte doppio	•
Caffè Americano semplice	•
Caffè Americano doppio	•
Long black semplice	•
Long black doppio	•
Acqua calda semplice	•
Acqua calda doppia	•
Acqua calda semplice	•
Acqua molto calda doppia	•
Tè nero semplice	•
Tè nero doppio	•
Tè alle erbe semplice	•
Tè alle erbe doppio	•
Tè alla frutta semplice	•
Tè alla frutta doppio	•
Tè verde semplice	•
Tè verde doppio	•
Tè bianco semplice	•

CVA 7845

Macchina per il caffè da incasso con DirectWater

Design versatile con CoffeeSelect e AutoDescale per le massime esigenze.

Codice EAN: 4002516141471 / Numero di materiale: 11166440 /
Vecchio numero di materiale: 29784510I

Tè bianco doppio	•
Tè giapponese semplice	•
Tè giapponese doppio	•
Latte Chai semplice	•
Latte Chai doppio	•
Caffettiera	•
Teiera	•
Efficienza e sostenibilità	
Modalità di risparmio energia (Eco-Mode) attivabile	•
Potenza assorbita in modalità standby in W	1,0
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	1,4
Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min	20
Comfort di pulizia	
AutoDescale	•
Decalcificazione manuale	•
AutoClean	•
Risciacquo automatico del tubo del latte con acqua dal serbatoio	•
Pratici programmi di pulizia	•
Risciacquo automatico	•
ComfortClean	•
Tubo del latte estraibile	•
Gruppo erogatore estraibile	•
Durezza dell'acqua regolabile	•
Sicurezza	
Blocco accensione	•
Dati tecnici	
Larghezza vano d'incasso in mm	560
Larghezza vano d'incasso in mm	568
Altezza vano d'incasso in mm	450
Altezza vano d'incasso in mm	452
Profondità vano d'incasso in mm	550
Erogatore regolabile in altezza in cm	16,5
Erogatore regolabile in altezza in cm	4,0
Larghezza elettrodomestico in mm	595
Altezza elettrodomestico in mm	455
Profondità elettrodomestico in mm	475
Profondità a sportello aperto in cm	108,0
Assorbimento complessivo in kW	1,45
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Lunghezza del tubo di afflusso acqua in m	1,5
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m	2,0
Accessori in dotazione	
Contenitore latte in vetro	•

CVA 7845

Macchina per il caffè da incasso con DirectWater

Design versatile con CoffeeSelect e AutoDescaler per le massime esigenze.



Codice EAN: 4002516141471 / Numero di materiale: 11166440 /
Vecchio numero di materiale: 29784510I

Cartuccia di decalcificazione

•

AutoCleaner

•

Lingue di visualizzazione disponibili

Lingue di visualizzazione disponibili tramite MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, eesti, english,
english (AU), english (CA),
english (GB), english (US),
español, français, français
(CA), français (FR), hrvatski,
italiano, latviesu, lietuviu,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugûês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά, , , ,
,

CVA 7845

Macchina per il caffè da incasso con DirectWater

Design versatile con CoffeeSelect e AutoDescalce per le massime esigenze.

