

CVA 7845

Macchina per il caffè da incasso con DirectWater

Design versatile con CoffeeSelect e AutoDescale per le massime esigenze.



- Grande display Touch con sensore prossimità: M Touch+MotionReact
- Aroma unico – con tre contenitori caffè in grani – CoffeeSelect
- Manutenzione automatica con AutoDescale e AutoClean
- Posizionamento perfetto: grazie al CupSensors brevettato
- Preparazione contemporanea con tasto – OneTouch for Two

Codice EAN: 4002516141501 / Numero di materiale: 11166470 /
Vecchio numero di materiale: 29784540I

| Struttura e design | |
|--|-------------------------|
| Macchina da caffè automatica da incasso con sistema caffè in grani | • |
| PureLine | • |
| ContourLine | acciaio inox CleanSteel |
| Vantaggi | |
| AromaticSystemFresh | • |
| CoffeeSelect | • |
| Preparazione OneTouch | • |
| Preparazione OneTouch for Two | • |
| DoubleShot | • |
| Profili utente programmabili | 10 |
| Macinacaffè che rispetta l'aroma | • |
| Grado di macinatura regolabile | • |
| Dosaggio miscela programmabile | • |
| Quantità di acqua programmabile | • |
| Temperatura dell'acqua programmabile | • |
| Quantità di latte programmabile | • |
| Quantità di schiuma di latte programmabile | • |
| Preinfusione programmabile | • |
| TeaTimer | • |
| Comfort d'uso | |
| Connessione in rete Miele@home | • |
| Display | M Touch |
| MotionReact: luce on con avvicinamento | • |
| MotionReact: display on con avvicinamento | • |
| CupSensor | • |
| Erogatore regolabile in altezza in cm | 4,0 |
| Erogatore regolabile in altezza in cm | 16,5 |
| PerformanceMode | • |
| Recipiente per il latte EasyClick | • |
| DirectWater | • |
| ComfortDoor | • |
| Maniglia nascosta | • |
| BrilliantLight | • |
| Illumin. del modulo infusione | • |
| Modalità avanzata | • |
| MultiLingua | • |
| MyMiele | • |
| Funzione Aiuto | • |
| Numero miscele caffè in grani | 3 |
| Numero contenitori caffè in grani | 3 |
| Capacità contenitore caffè in grani in g | 150 |
| Capacità contenitore caffè in grani in g | 300 |
| Capacità contenitore caffè in grani in g | 150 |
| Capacità contenitori caffè in grani totale in g | 600 |
| Contenitore caffè in grani estraibile | • |
| Capacità serbatoio dell'acqua in l | 2,7 |
| Capacità contenitore per il latte in l | 0,7 |
| Capacità recupero capsule in pezzi | 17 |

CVA 7845

Macchina per il caffè da incasso con DirectWater

Design versatile con CoffeeSelect e AutoDescalce per le massime esigenze.



Codice EAN: 4002516141501 / Numero di materiale: 11166470 /
Vecchio numero di materiale: 29784540I

| | |
|--|--------|
| Capacità vaschetta raccogli gocce in l | 1,6 |
| Contenitori di approvvigionamento facilmente accessibili | • |
| Visualizzazione dell'ora | • |
| Sincronizzazione dell'ora | • |
| Visualizzazione data | • |
| Ora di accensione programmabile | • |
| Ora di spegnimento programmabile | • |
| Ora di stand-by programmabile | • |
| Impostazioni personalizzate | • |
| Bevande | |
| Quantità erogata selezionabile in ml | 20-300 |
| Caffè ristretto semplice | • |
| Caffè ristretto doppio | • |
| Caffè espresso semplice | • |
| Caffè espresso doppio | • |
| Caffè semplice | • |
| Caffè doppio | • |
| Caffè lungo semplice | • |
| Caffè lungo doppio | • |
| Cappuccino semplice | • |
| Cappuccino doppio | • |
| Latte macchiato semplice | • |
| Latte macchiato doppio | • |
| Latte molto caldo semplice | • |
| Latte caldo doppio | • |
| Schiuma di latte semplice | • |
| Schiuma di latte doppia | • |
| Caffè espresso macchiato semplice | • |
| Caffè espresso macchiato doppio | • |
| Cappuccino Italiano semplice | • |
| Cappuccino Italiano doppio | • |
| Flat white semplice | • |
| Flat white doppio | • |
| Caffè con latte semplice | • |
| Caffè con latte doppio | • |
| Caffelatte semplice | • |
| Caffelatte doppio | • |
| Caffè Americano semplice | • |
| Caffè Americano doppio | • |
| Long black semplice | • |
| Long black doppio | • |
| Acqua calda semplice | • |
| Acqua calda doppia | • |
| Acqua calda semplice | • |
| Acqua molto calda doppia | • |
| Tè nero semplice | • |
| Tè nero doppio | • |
| Tè alle erbe semplice | • |
| Tè alle erbe doppio | • |
| Tè alla frutta semplice | • |
| Tè alla frutta doppio | • |

CVA 7845

Macchina per il caffè da incasso con DirectWater

Design versatile con CoffeeSelect e AutoDescalce per le massime esigenze.

Codice EAN: 4002516141501 / Numero di materiale: 11166470 /
Vecchio numero di materiale: 29784540I

| | |
|--|---------|
| Tè verde semplice | • |
| Tè verde doppio | • |
| Tè bianco semplice | • |
| Tè bianco doppio | • |
| Tè giapponese semplice | • |
| Tè giapponese doppio | • |
| Latte Chai semplice | • |
| Latte Chai doppio | • |
| Caffettiera | • |
| Teiera | • |
| Efficienza e sostenibilità | |
| Modalità di risparmio energia (Eco-Mode) attivabile | • |
| Potenza assorbita in modalità standby in W | 0,8 |
| Potenza assorbita in modo standby in rete in W | 1,4 |
| Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min | 20 |
| Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min | 20 |
| Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min | 20 |
| Comfort di pulizia | |
| Frontale in acciaio inox con superficie CleanSteel | • |
| AutoDescalce | • |
| Decalcificazione manuale | • |
| AutoClean | • |
| Risciacquo automatico del tubo del latte con acqua dal serbatoio | • |
| Pratici programmi di pulizia | • |
| Risciacquo automatico | • |
| ComfortClean | • |
| Tubo del latte estraibile | • |
| Gruppo erogatore estraibile | • |
| Durezza dell'acqua regolabile | • |
| Sicurezza | |
| Blocco accensione | • |
| Dati tecnici | |
| Larghezza vano d'incasso in mm | 560 |
| Larghezza vano d'incasso in mm | 568 |
| Altezza vano d'incasso in mm | 450 |
| Altezza vano d'incasso in mm | 452 |
| Profondità vano d'incasso in mm | 550 |
| Larghezza elettrodomestico in mm | 595 |
| Altezza elettrodomestico in mm | 455 |
| Profondità elettrodomestico in mm | 475 |
| Profondità a sportello aperto in cm | 108,0 |
| Assorbimento massimo in kW (modalità più energivora) | 1,45 |
| Tensione in V | 220-240 |
| Protezione in A | 10 |
| Numero fasi | 1 |
| Lunghezza del tubo di afflusso acqua in m | 1,5 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m | 2,0 |

CVA 7845

Macchina per il caffè da incasso con DirectWater

Design versatile con CoffeeSelect e AutoDescaler per le massime esigenze.



Codice EAN: 4002516141501 / Numero di materiale: 11166470 /
Vecchio numero di materiale: 297845401

Accessori in dotazione

Contenitore latte in vetro

•

Cartuccia di decalcificazione

•

AutoCleaner

•

Lingue del display disponibili


Lingue disponibili a display mediante Multilingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, english
(AU), english (CA),
english (GB), english
(US), español, français,
français (CA), français
(FR), hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,


CVA 7845

Macchina per il caffè da incasso con DirectWater


Design versatile con CoffeeSelect e AutoDescalc per le massime esigenze.




CVA7000, side view (*footnote) (installation drawing)



CVA7000, top view (installation drawings)



CVA7000, Built-in larder unit for appliances with fresh water connection (built in)



CVA7000, installation (installation drawings)