

## PWM 507 Special [EL DV]

Lav. Professional, Piccolo gigante, riscald. elettr., con valv. di scarico per applicazioni speciali con programmi personalizzati. Capacità di carico 7.0 kg.



- Volume cesto 64 l, capacità di carico 7.0 kg
- Testato per l'utilizzo intenso – Qualità unica Miele
- Selezione dei programmi tramite display touch – M Special
- Lavaggio perfetto – progr. individuali per usi professionali

Codice EAN: 4002516197003 / Numero di materiale: 11169830 / Vecchio numero di materiale: 51507291ZER

<b>Struttura e versione</b>	
Costruzione	Carica frontale, pos.colonna
Linea	Performance
Frontale	Bianco loto
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Carico in kg	7,0
Volume cestello in l	64
Apertura sportello [Ø] in mm	300
Angolo apertura sportello in gradi	167
Incernieratura sportello	destra
Motore asincrono senza manutenzione	•
Cesto a nido d'ape con parete posteriore forata	•
<b>Utilizzo</b>	
Per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Per i ristoranti fast food	•
Per l'industria alimentare	•
<b>Dati prestazioni</b>	
Efficacia contro i virus testata	•
Igiene testata	•
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua fredda in l/kg	7,00
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda in kWh/kg	0,14
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua calda in l/kg	6,60
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua calda in kWh/kg	0,06
Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda in l	49,0
Consumo energetico con allacciamento all'acqua fredda in kWh	0,98
Durata del programma in min in caso di allacciamento all'acqua fredda	59
Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda in l	46,0
Consumo energetico con allacciamento all'acqua calda in kWh	0,44
Durata programma in min.	49
Umidità residua nel risciacquo a freddo in %	52
Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in %	50
Numero di giri in g/min.	1400
Fattore g	535
<b>Comandi</b>	
Tipo di comandi	M Special
Impostazione programma	Programmabile
Preselez. max. tempo di avvio in h	96
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingua selezionabile con facilità in qualsiasi momento	•
<b>Dosaggio</b>	
Cassetto detersivi	3 scomparti
Adattatore di dosaggio flessibile (opzione)	•

## PWM 507 Special [EL DV]

Lav. Professional, Piccolo gigante, riscald. elettr., con valv. di scarico per applicazioni speciali con programmi personalizzati. Capacità di carico 7.0 kg.



Codice EAN: 4002516197003 / Numero di materiale: 11169830 / Vecchio numero di materiale: 51507291ZER

Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio [numero]	6
Sensore vuoto	•
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Tipo di riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	2N~ 400V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	5,30
Potenza assorbita in kW	5,50
Protezione in A	16
<b>Variante tensione possibile 1</b>	
Allacciamento elettrico	230V~
Potenza di riscaldamento in kW	2,65
Potenza assorbita in kW	2,85
Protezione in A	16
<b>Allacciamento/scarico idrico</b>	
Acqua fredda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Acqua calda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Valvola di scarico	DN 70
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	850
Misura esterna, larghezza netta in mm	596
Misura esterna, profondità netta in mm	714
Misura esterna, altezza lorda in mm	944
Misura esterna, larghezza lorda in mm	660
Misura esterna, profondità lorda in mm	768
Peso lordo in kg	98,0
Peso netto in kg	102
Carico massimo sul pavimento in N/m <sup>2</sup>	2820
<b>Valori delle emissioni</b>	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	<70 dB(A) re 20 µPa
Rilascio calore nell'ambiente in Mj/h	1,00
<b>Dotazione</b>	
Drenaggio preliminare brevettato	•
Controllo sbilanciamento tridimensionale	•
Risciacquo disinfettante	•
Flangia in acciaio inox resistente	•
Pre-stiratura/Stiro rapido	•
EcoSpeed	•
Controllo della temperatura	•
Resistenza di riscaldamento speciale	•
Automatismo quantità	•
Contatore di portata volumetrica	•
Illuminazione cestello a LED, classe 1	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Aggiungere biancheria	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Percentuale di riciclaggio in %	95
<b>Possibilità di allacciamento</b>	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•

## PWM 507 Special [EL DV]

Lav. Professional, Piccolo gigante, riscald. elettr., con valv. di scarico per applicazioni speciali con programmi personalizzati. Capacità di carico 7.0 kg.



Codice EAN: 4002516197003 / Numero di materiale: 11169830 /  
Vecchio numero di materiale: 51507291ZER

Disinserimento carico massimo di punta (optional) •

WiFiConn@ct •

### **Norme, marcature, certificazioni**

CE •

VDE-EMV •

VDE •

Protezione contro spruzzi d'acqua IPX4 •

WEEE •

Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE •