

APCL 019

Box di comunicazione compreso kit di montaggio
per la connessione di lavatrice/essiccatoio a evacuazione a sistemi esterni.



- Allacc. sistemi carico di punta, sfiato, gettoniere e dosaggio
- Per montaggio a lavatrici e essicc. a evac. "Piccoli giganti"
- Connessione confortevole a lavatrice o essiccatoio
- Numerose possibilità di impostazione per dosaggio liquido
- Compatibilità dei modelli precedenti con sistemi Miele attuali

Codice EAN: 4002516176268 / Numero di materiale: 11228520 /
Vecchio numero di materiale: 59590006D

Classe appart. prodotto	
Lavatrici	•
Essiccatoi	•
Classe appart. appar./access.	
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 307	•
PWM 307	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
Categoria prodotto	
Ventola aggiuntiva	•
Spegnimento carico massimo di punta	•
Accessori gettoniera	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Plastica, Lamiera zincata in acciaio
Colore	Grigio
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	0
Misura esterna, larghezza netta in mm	0
Misura esterna, profondità netta in mm	0
Misura esterna, altezza lorda in mm	135
Misura esterna, larghezza lorda in mm	290
Misura esterna, profondità lorda in mm	590
Peso netto [kg]	3,81
Peso lordo in kg	4,24