

PDR 908 [EL MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]
 Essiccatoio a evacuazione, riscaldamento elettrico
 Lloyd's Register approved, capacità di carico 8.0 kg kg.



- Volume cesto 130.00 l 130.00 l, capacità di carico 8.0 kg
- Testato per l'utilizzo intenso – Qualità unica Miele
- Max. comfort d'uso con display a colori fulltouch M Touch Flex
- Asciugatura perfetta per tutti i capi – PerfectDry

Codice EAN: 4002516227311 / Numero di materiale: 11250970 /
 Vecchio numero di materiale: 52908487MAR

Struttura e versione	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Performance Plus
Frontale	Acciaio inossidabile
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Carico in kg	8,0
Rapporto di carico	130,00
Sistema di asciugatura	Funzionamento a evacuazione
Apertura sportello [Ø] in mm	370
Angolo apertura sportello in gradi	167
Incernieratura sportello	sinistra
Cesto a nido d'ape in acciaio inossidabile	Sì
Utilizzo	
Adatto per l'utilizzo offshore	•
Adatto per la navigazione	•
Dati prestazioni	
Potenza max evaporazione in l/ora	4,80
Consumo energetico specifico in kWh/kg	0,50
Consumo energetico specifico Cotone/Pronto asciutto umidità residua 48 % in kWh/kg	0,50
Consumo energetico specifico Fibre miste/Pronto asciutto umidità residua 40 % in kWh/kg	0,42
Durata programma in min.	52
Durata programma Cotone/Pronto asciutto umidità residua 48 % in min.	52
Durata programma Fibre miste/Pronto asciutto umidità residua 40 % in min.	47
Comandi	
Tipo di comandi	M Touch Flex
Impostazione programma	Programmabile
Gestione programma	Comando a umidità residua
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingua selezionabile con facilità in qualsiasi momento	•
Allacciamento elettrico standard	
Tipo di riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	3~ 440V 50/60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	5,16
Potenza assorbita in kW	5,40
Protezione in A	10
Variante tensione possibile 1	
Allacciamento elettrico	3~ 400V 50/60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	4,26
Potenza assorbita in kW	4,50
Protezione in A	10
Variante tensione possibile 2	
Allacciamento elettrico	3~ 480V 50/60HZ

PDR 908 [EL MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]

Essiccatoio a evacuazione, riscaldamento elettrico

Lloyd's Register approved, capacità di carico 8.0 kg kg.



Codice EAN: 4002516227311 / Numero di materiale: 11250970 /

Vecchio numero di materiale: 52908487MAR

Potenza elettrica di riscaldamento in kW	6,14
Potenza assorbita in kW	6,40
Protezione in A	10

Misure e peso dell'asciugatrice

Misura esterna, altezza netta in mm	850
Misura esterna, larghezza netta in mm	605
Misura esterna, profondità netta in mm	717
Misura esterna, altezza lorda in mm	940
Misura esterna, larghezza lorda in mm	660
Misura esterna, profondità lorda in mm	820
Peso netto in kg	69,0
Peso lordo in kg	75
Carico sul pavimento massimo in N	920

Valori delle emissioni

Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	<70 dB(A) re 20 µPa
Dissipazione del calore nell'ambiente in MJ/h	0,76

Dotazione

Inversione rotazione intelligente del cestello	•
Guida assiale dell'aria	•
Filtro di grande superficie	•
PerfectDry	•
Alette Softlift	•
Programma delicato	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Cesto accessorio per asciugabiancheria (opzionale)	•
Illuminazione cestello	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•

Efficienza e sostenibilità

Percentuale di riciclaggio in %	95
---------------------------------	----

Possibilità di allacciamento

Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Spegnimento carico massimo di punta/gestione dell'energia (opzione)	•
Modulo LAN/WLAN (opzione)	•
WiFiConn@ct	•

Norme, marcature, certificazioni

CE	•
Protezione contro l'ingresso dannoso d'acqua IPX0	•
WEEE	•
Lloyd's Register	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•