

PDR 908 [EL MAR 3N AC 400V 50-60Hz]

Essiccatoio a evacuazione, riscaldamento elettrico

Lloyd's Register approved, capacità di carico 8.0 kg kg.



- Volume cesto 130.00 l 130.00 l, capacità di carico 8.0 kg
- Testato per l'utilizzo intenso – Qualità unica Miele
- Max. comfort d'uso con display a colori fulltouch M Touch Flex
- Asciugatura perfetta per tutti i capi – PerfectDry

Codice EAN: 4002516218463 / Numero di materiale: 11251050 /  
Vecchio numero di materiale: 52908482MAR

<b>Struttura e versione</b>	
Costruzione	Carica frontale, pos.colonna
Linea	Performance Plus
Frontale	Acciaio inossidabile
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Carico in kg	8,0
Rapporto di carico	130,00
Sistema di asciugatura	Aria di sfiato
Apertura sportello [Ø] in mm	370
Angolo apertura sportello in gradi	167
Incernieratura sportello	sinistra
Cesto a nido d'ape in acciaio inossidabile	Si
<b>Applicazione</b>	
Adatto per l'utilizzo offshore	•
Adatto per la navigazione	•
<b>Potenza</b>	
Potenza max evaporazione in l/ora	5,50
Consumo energetico specifico in kWh/kg	0,50
Consumo energetico specifico Cotone/Pronto asciutto umidità residua 48 % in kWh/kg	0,50
Consumo energetico specifico Fibre miste/Pronto asciutto umidità residua 40 % in kWh/kg	0,42
Durata programma in min.	42
Durata programma Cotone/Pronto asciutto umidità residua 48 % in min.	42
Durata programma Fibre miste/Pronto asciutto umidità residua 40 % in min.	37
<b>Comandi</b>	
Tipo di comandi	M Touch Flex
Impostazione programma	Programmabile
Gestione programma	Comando a umidità residua
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingua selezionabile con facilità in qualsiasi momento	•
<b>Allacciamento elettrico</b>	
Tipo di riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	3N~ 400V 50/60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	6,14
Potenza assorbita in kW	6,40
Protezione in A	10
<b>Variante tensione possibile 1</b>	
Allacciamento elettrico	230V~ 50/60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	2,90
Potenza assorbita in kW	3,24
Protezione in A	16
<b>Variante tensione possibile 2</b>	
Allacciamento elettrico	3~ 230V 50/60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	6,14
Potenza assorbita in kW	6,40
Protezione in A	16

PDR 908 [EL MAR 3N AC 400V 50-60Hz]

Essiccatoio a evacuazione, riscaldamento elettrico

Lloyd's Register approved, capacità di carico 8.0 kg kg.



Codice EAN: 4002516218463 / Numero di materiale: 11251050 /  
Vecchio numero di materiale: 52908482MAR

<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	850
Misura esterna, larghezza netta in mm	605
Misura esterna, profondità netta in mm	717
Misura esterna, altezza lorda in mm	940
Misura esterna, larghezza lorda in mm	660
Misura esterna, profondità lorda in mm	820
Peso netto in kg	51,5
Peso lordo in kg	57
Carico a terra max. in N	920
<b>Valori emissioni</b>	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	<70 dB(A) re 20 µPa
Cessione di calore nell'ambiente in MJ/h	0,76
<b>Dotazione</b>	
Inversione rotazione intelligente del cestello	•
Guida assiale dell'aria	•
Filtro di grande superficie	•
PerfectDry	•
Alette Softlift	•
Programma delicato	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Cesto accessorio per asciugabiancheria (opzionale)	•
Illuminazione cestello	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
<b>Possibilità di collegamento</b>	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Disinserimento carico massimo di punta/Gestione energia (opzionale)	•
Modulo LAN/WLAN (opzione)	•
WiFiConn@ct	•
<b>Norme, marcature, certificaz.</b>	
CE	•
Protezione contro l'ingresso dannoso d'acqua IPX0	•
WEEE	•
Lloyd's Register	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•