

PWM 908 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]

Lavatrice Prof., Piccolo gigante, riscald. elettrico, con pompa di scarico

Lloyd's Register approved, capacità di carico 8.0 kg.



- Volume cesto 73 l, capacità di carico 8.0 kg
- Consumi idrici inferiori del 22 % e consumi energetici inferiori del 28 %*
- Testato per l'utilizzo intenso – Qualità unica Miele
- Max. comfort d'uso con display a colori fulltouch M Touch Flex
- Lavaggio accurato mediante programmi di lavaggio professionali

* Riferito al programma Cotone colorato 60° con allacciamento all'acqua calda, rispetto al modello precedente.

Codice EAN: 4002516223504 / Numero di materiale: 11251290 /
Vecchio numero di materiale: 51908387MAR

Struttura e versione	
Costruzione	Lavatrice a carica frontale
Linea	Performance Plus
Frontale	Acciaio inossidabile
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Carico in kg	8,0
Volume cestello in l	73
Apertura sportello [Ø] in mm	300
Angolo apertura sportello in gradi	167
Incernieratura sportello	A destra
Motore asincrono senza manutenzione	•
Cesto a nido d'ape con parete posteriore forata in acciaio inossidabile	•
Utilizzo	
Per l'utilizzo offshore	•
Per la navigazione	•
Dati prestazioni	
Efficacia contro i virus testata	•
Igiene testata	•
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua fredda in l/kg	6,40
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda in kWh/kg	0,13
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua calda in l/kg	6,00
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua calda in kWh/kg	0,06
Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda in l	51,0
Consumo energetico con allacciamento all'acqua fredda in kWh	1,05
Durata del programma in min in caso di allacciamento all'acqua fredda	59
Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda in l	48,0
Consumo energetico con allacciamento all'acqua calda in kWh	0,50
Durata programma in min.	49
Umidità residua nel risciacquo a freddo in %	48
Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in %	45
Numero di giri in g/min.	1600
Fattore g	704
Ore di funzionamento testate	30000
Comandi	
Tipo di comandi	M Touch Flex
Impostazione programma	programmabile
Preselez. max. tempo di avvio in h	96
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingua selezionabile con facilità in qualsiasi momento	•

PWM 908 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]

Lavatrice Prof., Piccolo gigante, riscald. elettrico, con pompa di scarico
Lloyd's Register approved, capacità di carico 8.0 kg.



Codice EAN: 4002516223504 / Numero di materiale: 11251290 /
Vecchio numero di materiale: 51908387MAR

Dosaggio	
Cassetto detersivi	Tre cassette
CapDosing	•
Adattatore di dosaggio flessibile (opzione)	•
Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio [numero]	6
Sensore vuoto	•
Allacciamento elettrico standard	
Tipo di riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	3~ 440V
Potenza di riscaldamento in kW	4,00
Potenza assorbita in kW	4,20
Protezione in A	10
Variante tensione possibile 1	
Allacciamento elettrico	3~ 400V
Potenza di riscaldamento in kW	3,40
Potenza assorbita in kW	3,60
Protezione in A	10
Variante tensione possibile 2	
Allacciamento elettrico	3~ 480V 50/60HZ
Potenza di riscaldamento in kW	4,80
Potenza assorbita in kW	5,00
Protezione in A	10
Allacciamento/scarico idrico	
Acqua fredda [numero]	1 tubi flessibili da 1/2" con raccordo filettato da 3/4"
Acqua calda [numero]	1 tubi flessibili da 1/2" con raccordo filettato da 3/4"
Pompa di scarico	DN 22
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	850
Misura esterna, larghezza netta in mm	605
Misura esterna, profondità netta in mm	714
Misura esterna, altezza lorda in mm	940
Misura esterna, larghezza lorda in mm	660
Misura esterna, profondità lorda in mm	768
Peso lordo in kg	108,0
Peso netto in kg	112
Carico sul pavimento massimo in N	2820
Valori delle emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	≤70 dB(A) re 20 μPa
Dissipazione del calore nell'ambiente in MJ/h	1,00
Dotazione	
Controllo sbilanciamento tridimensionale	•
Risciacquo disinfettante	•
Flangia in acciaio inox resistente	•
Ammortizzatori professionali	•
Pre-stiratura/Stiro rapido	•
Efficiente tecnica a centine	•

PWM 908 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]

Lavatrice Prof., Piccolo gigante, riscald. elettrico, con pompa di scarico

Lloyd's Register approved, capacità di carico 8.0 kg.



Codice EAN: 4002516223504 / Numero di materiale: 11251290 /

Vecchio numero di materiale: 51908387MAR

EcoSpeed	•
Controllo della temperatura	•
Resistenza di riscaldamento speciale	•
Automatismo quantità	•
Contatore di portata volumetrica	•
Illuminazione cestello a LED, classe 1	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Aggiungere biancheria	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
Efficienza	
Percentuale di riciclaggio in %	95
Possibilità di allacciamento	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Spegnimento carico massimo di punta/gestione dell'energia (opzione)	•
Modulo LAN/WLAN (opzione)	•
WiFiConn@ct	•
Norme, marcature, certificazioni	
WEEE	•
Lloyd's Register	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•