

PWM 908 [EL DP MAR 2 NAC 400V 50-60Hz]

Lavatrice Prof., Piccolo gigante, riscald. elettrico, con pompa di scarico  
Lloyd's Register approved, capacità di carico 8.0 kg.



- Volume cesto 73 l, capacità di carico 8.0 kg
- 22 % di consumi idrici in meno e 28 % di consumi energetici in meno\*
- Testato per l'utilizzo intenso – Qualità unica Miele
- Max. comfort d'uso con display a colori fulltouch M Touch Flex
- Lavaggio accurato mediante programmi di lavaggio professionali

\* Riferito al programma Cotone colorato 60° con allacciamento all'acqua calda, rispetto al modello precedente.

Codice EAN: 4002516218487 / Numero di materiale: 11252240 /  
Vecchio numero di materiale: 51908381MAR

Struttura e versione	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Performance Plus
Frontale	Acciaio inossidabile
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Carico in kg	8,0
Volume cestello in l	73
Apertura sportello [Ø] in mm	300
Angolo apertura sportello in gradi	167
Incernieratura sportello	destra
Motore asincrono senza manutenzione	•
Cesto a nido d'ape con parete posteriore forata in acciaio inossidabile	•
Utilizzo	
Per l'utilizzo offshore	•
Per la navigazione	•
Dati prestazioni	
Efficacia contro i virus testata	•
Igiene testata	•
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua fredda in l/kg	6,40
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda in kWh/kg	0,13
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua calda in l/kg	6,00
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua calda in kWh/kg	0,06
Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda in l	51,0
Consumo energetico con allacciamento all'acqua fredda in kWh	1,05
Durata del programma in min in caso di allacciamento all'acqua fredda	59
Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda in l	48,0
Consumo energetico con allacciamento all'acqua calda in kWh	0,50
Durata programma in min.	49
Umidità residua nel risciacquo a freddo in %	48
Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in %	45
Numero di giri in g/min.	1600
Fattore g	704
Ore di funzionamento testate	30000
Comandi	
Tipo di comandi	M Touch Flex
Impostazione programma	Programmabile
Preselez. max. tempo di avvio in h	96
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingua selezionabile con facilità in qualsiasi momento	•
Dosaggio	
Cassetto detersivi	3 scomparti
CapDosing	•

PWM 908 [EL DP MAR 2 NAC 400V 50-60Hz]

Lavatrice Prof., Piccolo gigante, riscald. elettrico, con pompa di scarico  
Lloyd's Register approved, capacità di carico 8.0 kg.



Codice EAN: 4002516218487 / Numero di materiale: 11252240 /  
Vecchio numero di materiale: 51908381MAR

Adattatore di dosaggio flessibile (opzione)	•
Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio [numero]	6
Sensore vuoto	•
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Tipo di riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	2N~ 400V 50-60 HZ
Potenza di riscaldamento in kW	5,30
Potenza assorbita in kW	5,50
Protezione in A	16
<b>Variante tensione possibile 1</b>	
Allacciamento elettrico	230V~
Potenza di riscaldamento in kW	2,65
Potenza assorbita in kW	2,85
Protezione in A	16
<b>Allacciamento/scarico idrico</b>	
Acqua fredda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Acqua calda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Pompa di scarico	DN 22
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	850
Misura esterna, larghezza netta in mm	605
Misura esterna, profondità netta in mm	714
Misura esterna, altezza lorda in mm	940
Misura esterna, larghezza lorda in mm	660
Misura esterna, profondità lorda in mm	768
Peso lordo in kg	104,0
Peso netto in kg	108
Carico sul pavimento massimo in N	2820
<b>Valori delle emissioni</b>	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	<70 dB(A) re 20 µPa
Rilascio calore nell'ambiente in Mj/h	1,00
<b>Dotazione</b>	
Controllo sbilanciamento tridimensionale	•
Risciacquo disinfettante	•
Flangia in acciaio inox resistente	•
Ammortizzatori professionali	•
Pre-stiratura/Stiro rapido	•
Efficiente tecnica a centine	•
EcoSpeed	•
Controllo della temperatura	•
Resistenza di riscaldamento speciale	•
Automatismo quantità	•
Contatore di portata volumetrica	•
Illuminazione cestello a LED, classe 1	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Aggiungere biancheria	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Percentuale di riciclaggio in %	95

PWM 908 [EL DP MAR 2 NAC 400V 50-60Hz]

Lavatrice Prof., Piccolo gigante, riscald. elettrico, con pompa di scarico

Lloyd's Register approved, capacità di carico 8.0 kg.



Codice EAN: 4002516218487 / Numero di materiale: 11252240 /

Vecchio numero di materiale: 51908381MAR

<b>Possibilità di allacciamento</b>	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Spegnimento carico massimo di punta/gestione dell'energia (opzione)	•
Modulo LAN/WLAN (opzione)	•
WiFiConn@ct	•
<b>Norme, marcature, certificazioni</b>	
WEEE	•
Lloyd's Register	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•