

WEG375 WPS PWash&9kg

Lavatrice W1 a carica frontale:

A I 9 kg | 1.400 giri/min | QuickPowerWash | Pre-stiratura | Miele@home



- QuickPowerWash garantisce risultati rapidi ed efficienti in soli 49 minuti
- Il cestello a nido d'ape garantisce biancheria sempre in perfette condizioni.
- La pre-stiratura riduce le pieghe e risparmia fino al 50 % di tempo e fatica
- Display e pratici comandi sensibili al tatto: ComfortSensor
- Comando app completo della tua lavatrice con Miele@home*

* Offerta digitale aggiuntiva di Miele & Cie. KG. Tutte le applicazioni intelligenti sono consentite grazie al sistema Miele@home. In base al modello e al paese le funzionalità possono variare.



Codice EAN: 4002516217107 / Numero di materiale: 11299900 / Vecchio numero di materiale: 11EG3756D

Struttura	
Posizionabile a colonna	•
Side-by-Side	•
Inseribile sotto un piano di lavoro	•
Incernieratura sportello	destra
Tipologia	
Marca prodotto	W1 Chrome Edition
Carica frontale	•
Centrifuga	
Velocità max. di centrifuga	1400
Stop con acqua	•
No centrifuga	•
Design	
Colore elettrodomestico	bianco loto
Colore pannello comandi	bianco loto
Design sportello	Cromato
Colore selettore	Bianco loto/Anello cromo
Versione pannello	obliquo
Comandi	Selettore
Display	Sensore Comfort bianco, 1 riga
Efficacia di pulizia	
Innovativa tecnologia di lavaggio PowerWash	•
Dosaggio CapDosing in porzioni	•
Trattamento delicato biancheria	
Cestello a nido d'ape	•
Carico in kg	9,0
Comfort d'uso	
Connessione a Miele@home	•
Posticipo avvio max. 24h	•
Indicazione durata residua	•
Indicazione avanzamento programma	•
Illuminazione cestello	LED
MultiLingua	•
Cassetto detersivi AutoClean	•
AddLoad	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A-G)	A
Consumi energetici ponderati per 100 cicli considerando il ciclo di lavaggio in kWh	49
Consumi idrici ponderati per ciclo in l	48
Classe di efficienza in centrifugazione	B
Classe di emissione di rumore aereo (nella centrifugazione)	A
Emissione di rumore aereo durante la centrifugazione in db(A) re 1 pW	68
Durata del programma "ECO 40-60" con capacità nominale	199
Potenza assorbita in modo spento in W	0,40
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	0,80
Lavaggio a basse temperature "fredda" e "20°C	•
Automatismo quantità	•

WEG375 WPS PWash&9kg

Lavatrice W1 a carica frontale:

A | 9 kg | 1.400 giri/min | QuickPowerWash | Pre-stiratura | Miele@home



Codice EAN: 4002516217107 / Numero di materiale: 11299900 /
Vecchio numero di materiale: 11EG3756D

Flussometro	•
Regolazione della schiuma	•
Motore Inverter con tecnologia ProfiEco	•
Programmi di lavaggio	
QuickPowerWash	•
Automatic plus	•
Cotone	•
Lava/Indossa	•
Delicati	•
Camicie	•
Seta (a mano)	•
Lana (a mano)	•
Express 20'	•
Capi scuri/Jeans	•
Capi Outdoor	•
Impermeabilizzare	•
Capi sport	•
Pulizia macchina	•
Cotone Eco	•
Solo risciacquo/Inamidare	•
Scarico/Centrifuga	•
ECO 40-60	•
Opzioni lavaggio	
SingleWash	•
Breve	•
Ammollo	•
Prelavaggio	•
+Acqua	•
Risciacquo supplementare	•
Silence	•
Stiro rapido (Pre-Stiratura) con vapore	•
Segnale acustico	•
AllergoWash	•
Qualità	
Contrappesi in ghisa grigia	•
Sicurezza	
Sistema antiaggancio	Waterproof-System
Sicurezza bimbi	•
Blocco codice PIN	•
Interfaccia ottica	•
Dati tecnici	
Misure in mm (larghezza)	596
Misure in mm (altezza)	850
Misure in mm (profondità)	636
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in mm	1054
Profondità apparecchio senza sportello (per sottopiano) in mm	600
Peso in kg	93
Assorbimento complessivo in kW	2,10-2,40
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10

WEG375 WPS PWash&9kg

Lavatrice W1 a carica frontale:

A | 9 kg | 1.400 giri/min | QuickPowerWash | Pre-stiratura | Miele@home



Codice EAN: 4002516217107 / Numero di materiale: 11299900 /
Vecchio numero di materiale: 11EG3756D

Frequenza in Hz	50
Lunghezza del cavo di alimentazione in m	2
Sostituire luci	Assistenza tecnica
Accessori in dotazione	
3 capsule	•
Buono per detersivi Miele	•
Lingue del display disponibili	
Lingue disponibili a display mediante Multilingua	deutsch, english (GB), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, polski, română, slovenščina, srpski, türkçe, ελληνικά


WEG375 WPS PWash&9kg

Lavatrice W1 a carica frontale:

A | 9 kg | 1.400 giri/min | QuickPowerWash | Pre-stiratura | Miele@home




W1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm