

APCL 005

Base chiusa, altezza 30 cm

Per caricare e scaricare in modo ergonomico la lavatrice e l'essiccatore.



Codice EAN: 4002516228349 / Numero di materiale: 11318800 /
Vecchio numero di materiale: 59590010D

Classe appartenenza prodotto	
Lavatrici	•
Essiccatoi	•
Classe appartenenza apparecchi/accessori	
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5141 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5155 C	•
PT 5156	•
PT 5157 WP	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 7138	•
PT 9136	•
PT 9137 WP	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
Categoria di prodotto	
Base/zoccolo	•
Caratteristiche del prodotto	
Allacciamento elettrico	OHNE

APCL 005

Base chiusa, altezza 30 cm

Per caricare e scaricare in modo ergonomico la lavatrice e l'essiccatore.

Codice EAN: 4002516228349 / Numero di materiale: 11318800 /
Vecchio numero di materiale: 59590010D



Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	305
Misura esterna, larghezza netta in mm	605
Misura esterna, profondità netta in mm	622
Misura esterna, altezza lorda in mm	319
Misura esterna, larghezza lorda in mm	630
Misura esterna, profondità lorda in mm	640
Peso netto [kg]	17,00
Peso lordo in kg	18,00