

APCL 021

Cassetto filtro impurità in acciaio inox
per il filtraggio di lanugine e particelle grossolane dalla liscivia.



- Per l'installazione in una base adatta
- Da estrarre per un lavaggio rapido e semplice.
- Filtro impurità in acciaio inossidabile facilmente estraibile
- Volume 24 l
- Diametro raccordo verso il retro 70 mm

Codice EAN: 4002516228400 / Numero di materiale: 11318880 /
Vecchio numero di materiale: 59590016D

Classe appartenenza prodotto	
Lavatrici	•
Classe appartenenza apparecchi/accessori	
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
Categoria di prodotto	
Filtro lanugine	•
Caratteristiche del prodotto	
Allacciamento elettrico	OHNE
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Volume in l	24
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	250
Misura esterna, larghezza netta in mm	499
Misura esterna, profondità netta in mm	860
Misura esterna, altezza lorda in mm	295
Misura esterna, larghezza lorda in mm	550
Misura esterna, profondità lorda in mm	900
Peso netto [kg]	11,00
Peso lordo in kg	13,00