

## DU 1150 RV

Essiccatore, con fessure di aerazione, elettrico  
per macchine larghe 1150 mm e asciugatura interna/esterna ottimale del carico.



- Con rivestimento applicato, afflusso aria dall'ambiente.
- Compresi 2 filtri HEPA H14
- Sicurezza ottimale- filtro HEPA davanti a vasca di lavaggio
- Portata aria 250 m<sup>3</sup>/h
- Durata filtro HEPA: 1000 h

Codice EAN: 4002516265146 / Numero di materiale: 11324850 /  
Vecchio numero di materiale: 69250007D

### Classe appartenenza prodotto

Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio

### Classe appartenenza degli apparecchi

PLW 8617

### Dimensioni e peso

Misura esterna, altezza netta in mm	855
Misura esterna, larghezza netta in mm	850
Misura esterna, profondità netta in mm	1190
Misura esterna, altezza lorda in mm	1010
Misura esterna, larghezza lorda in mm	850
Misura esterna, profondità lorda in mm	1200
Peso netto in kg	122,00
Peso lordo in kg	139,00