

PW 6080 Vario XL [EL LP SOM 3 AC 440V 60Hz]

Lavatrice, riscaldamento elettrico

Tensione speciale per uso offshore e imbarcazioni, con pompa di scarico.



- Volume cesto 80 l, capacità di carico 9.0 kg
- Ampia gamma di programmi – Programmi di lavaggio specifici
- Cura delicata della biancheria con il cestello a nido d'ape Miele
- Particolarmente efficiente – consumo idrico ed energetico ridotto
- Risultati di centrifuga ottimali – umidità residua 44 %*, fattore g520

* Indicazione dell'umidità residua riferita al risciacquo caldo nell'ultimo ciclo di lavaggio.

Codice EAN: 4002516235750 / Numero di materiale: 11330390 /
Vecchio numero di materiale: 516080X3SOM

Struttura e versione	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Octoplus
Frontale	Acciaio inossidabile
Rapporto di carico	1:9
Carico in kg	9,0
Volume cestello in l	80
Apertura sportello [Ø] in mm	370
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	destra
Motore senza manutenzione con invertitore di frequenza	•
Cesto a nido d'ape in acciaio inossidabile	•
Utilizzo	
Per l'utilizzo offshore	•
Per la navigazione	•
Dati prestazioni	
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua calda in l/kg	8,00
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua calda in kWh/kg	0,05
Durata del programma in min in caso di allacciamento all'acqua fredda	57
Durata programma in min.	53
Umidità residua nel risciacquo a freddo in %	49
Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in %	44
Numero di giri in g/min.	1300
Fattore g	520
Ore di funzionamento testate	30000
Comandi	
Tipo di comandi	Profitronic L Vario
Impostazione programma	Programmabile
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
Programmi base e specifici	
Programma base	•
Programmi per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Programmi per case di riposo e case di cura	•
Programmi per le lavanderie a gettoni	•
Programmi per condomini e pensionati	•
Programmi per pulizie tessuti	•
Programmi per lavanderie e stirerie	•
Programmi per aziende artigianali	•
Programmi per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Programmi per università, scuole materne e scuole	•
Programmi per ospedali	•
Programmi per l'uso offshore	•
Programmi per la navigazione	•
Programmi per i ristoranti fast food	•
Programmi per i campeggi	•

PW 6080 Vario XL [EL LP SOM 3 AC 440V 60Hz]

Lavatrice, riscaldamento elettrico

Tensione speciale per uso offshore e imbarcazioni, con pompa di scarico.



Codice EAN: 4002516235750 / Numero di materiale: 11330390 /

Vecchio numero di materiale: 516080X3SOM

Programmi per le associazioni sportive	•
Programmi per centri estetici, palestre e centri fitness	•
Programmi per uso domestico	•
Programmi per gli studi medici e dentistici	•
Dosaggio	
Cassetto detersivi	3 scomparti
Modulo di dosaggio liquido brevettato	•
Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio [numero]	6
Sensore vuoto	•
Allacciamento elettrico standard	
Tipo di riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	3 AC 440V 60HZ
Potenza di riscaldamento in kW	7,70
Potenza assorbita in kW	7,90
Protezione in A	16
Allacciamento/scarico idrico	
Acqua fredda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Acqua calda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Acqua industriale (opzione) [numero]	1x 1/2" con raccordo da 3/4"
Pompa di scarico	DN 22
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	1020
Misura esterna, larghezza netta in mm	700
Misura esterna, profondità netta in mm	727
Misura esterna, altezza lorda in mm	1215
Misura esterna, larghezza lorda in mm	760
Misura esterna, profondità lorda in mm	820
Peso lordo in kg	140,0
Peso netto in kg	148
Carico sul pavimento massimo in N	2330
Valori delle emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	<70 dB(A) re 20 µPa
Rilascio calore nell'ambiente in MJ/h	3,00
Dotazione	
Controllo bil. carico	•
Ammortizzatori professionali	•
Controllo della temperatura	•
Resistenza di riscaldamento speciale	•
Automatismo quantità	•
Contatore di portata volumetrica	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
Efficienza e sostenibilità	
Percentuale di riciclaggio in %	95
Possibilità di allacciamento	
Sistema di cassa	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Modulo interfaccia RS 232 (opzionale)	•

PW 6080 Vario XL [EL LP SOM 3 AC 440V 60Hz]

Lavatrice, riscaldamento elettrico

Tensione speciale per uso offshore e imbarcazioni, con pompa di scarico.



Codice EAN: 4002516235750 / Numero di materiale: 11330390 /

Vecchio numero di materiale: 516080X3SOM

Spegnimento carico massimo di punta/gestione dell'energia (opzione) •

Capacità

Piumoni sintetici [numero]

1

Cuscini sintetici [numero]

1-2

Piumoni [numero]

1

Cuscini [numero]

1-2

Norme, marcature, certificazioni

CE

•

VDE

•

Protezione contro spruzzi d'acqua IPX4

•

WEEE

•

RCM

•

Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE

•