

PT 7186 Vario XL [EL 3N AC 400V 50Hz]

Essiccatoio a evacuazione, riscaldamento elettrico con un ciclo brevissimo di 41 min 41 min per elevati carichi di biancheria.



- Volume cesto 180.00 l 180.00 l, capacità di carico 9.0 kg
- Ampia gamma di programmi Programmi di asciugatura specifici
- Asciugatura perfetta per tutti i capi – PerfectDry
- Trattamento delicato della biancheria Cesto a nido d'ape
- Facile da usare Oblò e filtro di grande superf.

Codice EAN: 4002516235903 / Numero di materiale: 11331570 /

veccnio numero	di materiale: 527186X2D	
Struttura e versione		

Struttura e versione	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Octoplus
Frontale	Acciaio inossidabile
Carico in kg	9,0
Rapporto di carico	1:20
Rapporto di carico	180,00
Sistema di asciugatura	Funzionamento a
	evacuazione
Apertura sportello [Ø] in mm	440
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	sinistra
Cesto a nido d'ape in acciaio inossidabile	Sì
Utilizzo	
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per il Facility Management	•
Adatto per lavanderie a gettone	•
Adatto per condomini e pensionati	•
Adatto per la pulizia dei tessuti	•
Adatto per lavanderia e stireria	•
Adatto per gli artigiani	•
Adatto per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Adatto per scuderie e stalle	•
Adatto per università, scuole e scuole materne	•
Adatto per l'ospedale	•
Adatto per il campeggio	•
Adatto per le associazioni sportive	•
Adatto per centri estetici, palestre e fitness	•
Adatto per studi medici e dentistici	•
Dati prestazioni	
Potenza max evaporazione in I/ora	8,10
Durata programma in min.	41
Comandi	
Tipo di comandi	Profitronic L Vario
Impostazione programma	Programmabile
Gestione programma	Comando a umidità residua
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
Programmi base e specifici	
Programma base	•
Programmi per il Facility Management	•
Programmi per pulizie tessuti	•
Programmi per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Programmi per scuderie/stalle	•
Programmi per uso domestico	•
Allacciamento elettrico standard	
Tipo di riscaldamento	Elettrico



PT 7186 Vario XL [EL 3N AC 400V 50Hz] Essiccatoio a evacuazione, riscaldamento elettrico

con un ciclo brevissimo di 41 min 41 min per elevati carichi di biancheria.



Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	7,94
Potenza assorbita in kW	8,50
Protezione in A	16
Misure e peso dell'asciugatrice	
Misura esterna, altezza netta in mm	1020
Misura esterna, larghezza netta in mm	700
Misura esterna, profondità netta in mm	763
Misura esterna, altezza lorda in mm	1215
Misura esterna, larghezza lorda in mm	760
Misura esterna, profondità lorda in mm	820
Peso netto in kg	77,0
Peso lordo in kg	88
Carico sul pavimento massimo in N	1020
Valori delle emissioni	1020
	.70 dD(A) == 00D=
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	<70 dB(A) re 20 μPa
Cessione di calore nell'ambiente in MJ/h	1,62
Dotazione	
nversione rotazione intelligente del cestello	•
Guida assiale dell'aria	<u> </u>
Filtro di grande superficie	
PerfectDry	
Alette Softlift	<u>•</u>
Programma delicato	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Cesto accessorio per asciugabiancheria (opzionale)	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
Efficienza e sostenibilità	
Percentuale di riciclaggio in %	89
Possibilità di allacciamento	
Sistema di cassa	•
nterfaccia seriale RS 232 (opzionale)	•
nterfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Spegnimento carico massimo di punta/gestione	•
dell'energia (opzione)	
Capacità	
Maschere protettive [numero]	4
Tute [numero]	1
Giubbotti [numero]	1-2
Piumoni sintetici [numero]	1
Cuscini sintetici [numero]	1-2
Piumoni [numero]	1
Cuscini [numero]	1-2
Strofinacci, 22 g [numero]	182
Mop, cotone, 40 cm [numero]	42
	36
VIOD, cotone, 50 cm [numerol	66
Mop, cotone, 50 cm [numero] Mop, microfibra, 40 cm [numero]	
Mop, microfibra, 40 cm [numero]	47
Mop, microfibra, 40 cm [numero] Mop, microfibra, 50 cm [numero]	47
Mop, microfibra, 40 cm [numero]	47 1-2



PT 7186 Vario XL [EL 3N AC 400V 50Hz]

Essiccatoio a evacuazione, riscaldamento elettrico con un ciclo brevissimo di 41 min 41 min per elevati carichi di biancheria.



Codice EAN: 4002516235903 / Numero di materiale: 1133 Vecchio numero di materiale: 527186X2D	1570 /
VDE	•
VDE-EMC	•
Protezione contro l'ingresso dannoso d'acqua IPX0	•
WEEE	
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•