

WDD 131 WPS GuideLine

Lavatrice W1 a carica frontale:

A | 8 kg | 1.400 giri/min | Pannello comandi | Supporto audio | Istruzioni audio



- Linea guida – per non vedenti e ipovedenti
- Testati per 20 anni di cura della biancheria
- Risparmia energia nella migliore classe di efficienza energetica A
- Esclusiva gammaCapDosing per diverse macchie e tessuti
- Il cestello a nido d'ape garantisce biancheria sempre in perfette condizioni.



Codice EAN: 4002516237389 / Numero di materiale: 11331920 /
Vecchio numero di materiale: 11DD1313EU1

| Struttura | |
|---|-----------------------------|
| Posizionabile a colonna | • |
| Side-by-Side | • |
| Inseribile sotto un piano di lavoro | • |
| Incernieratura sportello | destra |
| Tipologia | |
| Marca prodotto | W1 Chrome Edition |
| Carica frontale | • |
| Centrifuga | |
| Velocità max. di centrifuga | 1400 |
| Stop con acqua | • |
| No centrifuga | • |
| Design | |
| Colore elettrodomestico | bianco loto |
| Colore pannello comandi | bianco loto |
| Design sportello | Grigio grafite Pearl Finish |
| Colore selettore | Bianco loto/Anello cromo |
| Versione pannello | obliquo |
| Comandi | Selettore |
| Display | DirectSensor giallo, 7 seg. |
| Efficacia di pulizia | |
| Dosaggio CapDosing in porzioni | • |
| Trattamento delicato biancheria | |
| Cestello a nido d'ape | • |
| Carico in kg | 8,0 |
| Comfort d'uso | |
| Linea guida | • |
| Posticipo avvio fino a 7 h | • |
| Indicazione durata residua | • |
| Cassetto detersivi AutoClean | • |
| Efficienza e sostenibilità | |
| Classe di efficienza energetica (A–G) | A |
| Consumi energetici ponderati per 100 cicli considerando il ciclo di lavaggio in kWh | 47 |
| Consumi idrici ponderati per ciclo in l | 47 |
| Classe di efficienza in centrifugazione | B |
| Classe di emissione di rumore aereo (nella centrifugazione) | A |
| Emissione di rumore aereo durante la centrifugazione in db(A) re 1 pW | 70 |
| Durata del programma "ECO 40–60" con capacità nominale | 219 |
| Potenza assorbita in modo spento in W | 0,30 |
| Lavaggio a basse temperature "fredda" e "20°C" | • |
| Automatismo quantità | • |
| Flussometro | • |
| Regolazione della schiuma | • |
| Motore Inverter con tecnologia ProfiEco | • |
| Programmi di lavaggio | |
| Cotone | • |
| Lava/Indossa | • |
| Delicati | • |

WDD 131 WPS GuideLine

Lavatrice W1 a carica frontale:

A | 8 kg | 1.400 giri/min | Pannello comandi | Supporto audio | Istruzioni audio



Codice EAN: 4002516237389 / Numero di materiale: 11331920 /

Vecchio numero di materiale: 11DD1313EU1

| | |
|---|-------------------|
| Camicie | • |
| Lana (a mano) | • |
| Express 20' | • |
| Capi scuri/Jeans | • |
| Capi Outdoor | • |
| Impermeabilizzare | • |
| Cotone Eco | • |
| Solo risciacquo/Inamidare | • |
| Scarico/Centrifuga | • |
| ECO 40-60 | • |
| Opzioni lavaggio | |
| Breve | • |
| Ammollo | • |
| Prelavaggio | • |
| +Acqua | • |
| Risciacquo supplementare | • |
| Segnale acustico | • |
| Qualità | |
| Contrappesi in ghisa grigia | • |
| Sicurezza | |
| Sistema antiallagamento | Waterproof-System |
| Sicurezza bimbi | • |
| Blocco codice PIN | • |
| Interfaccia ottica | • |
| Dati tecnici | |
| Misure in mm (larghezza) | 596 |
| Misure in mm (altezza) | 850 |
| Misure in mm (profondità) | 636 |
| Profondità elettrodomestico a sportello aperto in mm | 1054 |
| Profondità apparecchio senza sportello (per sottopiano) in mm | 600 |
| Peso in kg | 86 |
| Assorbimento complessivo in kW | 2,10-2,40 |
| Tensione in V | 220-240 |
| Protezione in A | 10 |
| Frequenza in Hz | 50 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione in m | 2 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione in m | 2,0 |

WDD 131 WPS GuideLine

Lavatrice W1 a carica frontale:

A | 8 kg | 1.400 giri/min | Pannello comandi | Supporto audio | Istruzioni audio



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm