

WWG360 WCS PWash&9kg

Lavatrice W1 a carica frontale:

Con QuickPowerWash e SingleWash: ottenere i migliori risultati in breve tempo.



- QuickPowerWash garantisce risultati rapidi ed efficienti in soli 49 minuti
- Il cestello a nido d'ape garantisce biancheria sempre in perfette condizioni.
- Con la pre-stiratura riduci le pieghe e risparmi fino al 50 % di tempo e fatica#
- Display e pratici comandi sensibili al tatto: ComfortSensor
- Miele@home – connessione intelligente per più possibilità\*

\* Offerta digitale aggiuntiva di Miele & Cie. KG. Tutte le applicazioni intelligenti sono consentite grazie al sistema Miele@home. In base al modello e al paese le funzionalità possono variare.



Codice EAN: 4002516237730 / Numero di materiale: 11333560 / Vecchio numero di materiale: 11WG3601A

<b>Struttura</b>	
Posizionabile a colonna	•
Side-by-Side	•
Inseribile sotto un piano di lavoro	•
Incernieratura sportello	destra
<b>Tipologia</b>	
Marca prodotto	W1 White Edition
Carica frontale	•
<b>Centrifuga</b>	
Velocità max. di centrifuga	1400
Stop con acqua	•
No centrifuga	•
<b>Design</b>	
Colore elettrodomestico	bianco loto
Colore pannello comandi	bianco loto
Design sportello	Nero ossidiana con anello cromato
Colore selettore	Bianco loto/Anello cromo
Versione pannello	inclinato di 5°
Comandi	Selettore
Display	Sensore Comfort bianco, 1 riga
<b>Efficacia di pulizia</b>	
Innovativa tecnologia di lavaggio PowerWash	•
Dosaggio CapDosing in porzioni	•
<b>Trattamento delicato biancheria</b>	
Cestello a nido d'ape	•
Carico in kg	9,0
<b>Comfort d'uso</b>	
Connessione a Miele@home	•
Posticipo avvio max. 24h	•
Indicazione durata residua	•
Indicazione avanzamento programma	•
Multilingua	•
Cassetto detersivi AutoClean	•
AddLoad	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica (A–G)	A
Consumi energetici ponderati per 100 cicli considerando il ciclo di lavaggio in kWh	49
Consumi idrici ponderati per ciclo in l	48
Classe di efficienza in centrifugazione	B
Classe di emissione di rumore aereo (nella centrifugazione)	A
Emissione di rumore aereo durante la centrifugazione in db(A) re 1 pW	68
Durata del programma "ECO 40–60" con capacità nominale	199
Potenza assorbita in modo spento in W	0,40
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	0,80
Lavaggio a basse temperature "fredda" e "20°C	•
Automatismo quantità	•

WWG360 WCS PWash&9kg

Lavatrice W1 a carica frontale:

Con QuickPowerWash e SingleWash: ottenere i migliori risultati in breve tempo.



Codice EAN: 4002516237730 / Numero di materiale: 11333560 /  
Vecchio numero di materiale: 11WG3601A

Flussometro	•
Regolazione della schiuma	•
Motore Inverter con tecnologia ProfiEco	•
<b>Programmi di lavaggio</b>	
QuickPowerWash	•
Automatic plus	•
Cotone	•
Lava/Indossa	•
Delicati	•
Camicie	•
Seta (a mano)	•
Lana (a mano)	•
Express 20'	•
Capi scuri/Jeans	•
Capi Outdoor	•
Impermeabilizzare	•
Capi sport	•
Pulizia macchina	•
Cotone Eco	•
Solo risciacquo/Inamidare	•
Scarico/Centrifuga	•
ECO 40-60	•
<b>Opzioni lavaggio</b>	
SingleWash	•
Breve	•
Ammollo	•
Prelavaggio	•
+Acqua	•
Risciacquo supplementare	•
Silence	•
Stiro rapido (Pre-Stiratura) con vapore	•
Segnale acustico	•
AllergoWash	•
<b>Qualità</b>	
Contrappesi in ghisa grigia	•
<b>Sicurezza</b>	
Sistema antiaggancio	Watercontrol-System
Sicurezza bimbi	•
Blocco codice PIN	•
Interfaccia ottica	•
<b>Dati tecnici</b>	
Misure in mm (larghezza)	596
Misure in mm (altezza)	850
Misure in mm (profondità)	643
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in mm	1077
Peso in kg	93
Assorbimento complessivo in kW	2,10-2,40
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Lunghezza del cavo di alimentazione in m	2

WWG360 WCS PWash&9kg

Lavatrice W1 a carica frontale:

Con QuickPowerWash e SingleWash: ottenere i migliori risultati in breve tempo.



Codice EAN: 4002516237730 / Numero di materiale: 11333560 /  
Vecchio numero di materiale: 11WG3601A

<b>Accessori in dotazione</b>	
3 capsule	•
Buono per detersivi Miele	•
<b>Lingue del display disponibili</b>	
Lingue disponibili a display mediante Multilingua	deutsch, english (GB), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, polski, română, slovenščina, srpski, türkçe, ελληνικά

WWG360 WCS PWash&9kg

Lavatrice W1 a carica frontale:


Con QuickPowerWash e SingleWash: ottenere i migliori risultati in breve tempo.



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm