

WSD323 WCS PWash&8kg

Lavatrice W1 a carica frontale:

Con QuickPowerWash da 0 a pulito in meno di 1 ora.



- QuickPowerWash garantisce risultati rapidi ed efficienti in soli 49 minuti
- Il cestello a nido d'ape garantisce biancheria sempre in perfette condizioni.
- Con la pre-stiratura riduci le pieghe e risparmi fino al 50 % di tempo e fatica#
- Esclusiva gamma CapDosing per diverse macchie e tessuti
- Risparmio, alte prestazioni e lunga durata: il motore ProfiEco



Codice EAN: 4002516259619 / Numero di materiale: 11360970 /
Vecchio numero di materiale: 11SD32311

Struttura	
Posizionabile a colonna	•
Side-by-Side	•
Inseribile sotto un piano di lavoro	•
Incernieratura sportello	destra
Tipologia	
Marca prodotto	W1 White Edition
Carica frontale	•
Centrifuga	
Velocità max. di centrifuga	1400
Stop con acqua	•
No centrifuga	•
Design	
Colore elettrodomestico	bianco loto
Colore pannello comandi	bianco loto
Colore selettore	Bianco loto
Versione pannello	inclinato di 5°
Comandi	Selettore
Display	DirectSensor giallo, 7 seg.
Efficacia di pulizia	
Innovativa tecnologia di lavaggio PowerWash	•
Dosaggio CapDosing in porzioni	•
Trattamento delicato biancheria	
Cestello a nido d'ape	•
Carico in kg	8,0
Comfort d'uso	
Posticipo avvio max. 24h	•
Indicazione durata residua	•
Cassetto detersivi AutoClean	•
AddLoad	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A-G)	A
Consumi energetici ponderati per 100 cicli considerando il ciclo di lavaggio in kWh	47
Consumi idrici ponderati per ciclo in l	47
Classe di efficienza in centrifugazione	B
Classe di emissione di rumore aereo (nella centrifugazione)	A
Emissione di rumore aereo durante la centrifugazione in db(A) re 1 pW	70
Durata del programma "ECO 40-60" con capacità nominale	219
Potenza assorbita in modo spento in W	0,30
Lavaggio a basse temperature "fredda" e "20°C"	•
Automatismo quantità	•
Regolazione della schiuma	•
Motore Inverter con tecnologia ProfiEco	•
Programmi di lavaggio	
QuickPowerWash	•
Cotone	•
Lava/Indossa	•
Delicati	•

WSD323 WCS PWash&8kg

Lavatrice W1 a carica frontale:

Con QuickPowerWash da 0 a pulito in meno di 1 ora.



Codice EAN: 4002516259619 / Numero di materiale: 11360970 /


Vecchio numero di materiale: 11SD32311

Camicie	•
Lana (a mano)	•
Express 20'	•
Impermeabilizzare	•
Cotone Eco	•
Solo risciacquo/Inamidare	•
Scarico/Centrifuga	•
ECO 40-60	•
Opzioni lavaggio	
Breve	•
Prelavaggio	•
+Acqua	•
Risciacquo supplementare	•
Stiro rapido (Pre-Stiratura) con vapore	•
Segnale acustico	•
Qualità	
Contrappesi in ghisa grigia	•
Sicurezza	
Sistema antiaggancio	Watercontrol-System
Sicurezza bimbi	•
Blocco codice PIN	•
Interfaccia ottica	•
Dati tecnici	
Misure in mm (larghezza)	596
Misure in mm (altezza)	850
Misure in mm (profondità)	643
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in mm	1077
Peso in kg	92
Assorbimento complessivo in kW	2,10-2,40
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Lunghezza del cavo di alimentazione in m	2


WSD323 WCS PWash&8kg

Lavatrice W1 a carica frontale:


Con QuickPowerWash da 0 a pulito in meno di 1 ora.




W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm