

WWG660 WCS TDos&9kg

Lavatrice W1 a carica frontale:

A I 9 kg I 1400 giri/min I Dosaggio automatico I Pre-stiratura I Miele@home



- Testati per 20 anni di cura della biancheria
- Risparmia energia nella migliore classe di efficienza energetica A
- Dosaggio automatico e preciso del detersivo con TwinDos®
- La pre-stiratura riduce le pieghe e risparmia fino al 50 % di tempo e fatica
- Miele@home – connessione intelligente per più possibilità\*

\* Offerta digitale aggiuntiva di Miele & Cie. KG. Tutte le applicazioni intelligenti sono consentite grazie al sistema Miele@home. In base al modello e al paese le funzionalità possono variare.



Codice EAN: 4002516258711 / Numero di materiale: 11361070 / Vecchio numero di materiale: 11WG66011

<b>Struttura</b>	
Posizionabile a colonna	•
Side-by-Side	•
Inseribile sotto un piano di lavoro	•
Incernieratura sportello	destra
<b>Tipologia</b>	
Marca prodotto	W1 White Edition
Carica frontale	•
<b>Centrifuga</b>	
Velocità max. di centrifuga	1400
Stop con acqua	•
No centrifuga	•
<b>Design</b>	
Colore elettrodomestico	bianco loto
Colore pannello comandi	bianco loto
Design sportello	Nero ossidiana con anello cromato
Colore selettore	Bianco loto/Anello cromo
Versione pannello	inclinato di 5°
Comandi	Selettore
Display	Sensore Comfort bianco, 1 riga
<b>Efficacia di pulizia</b>	
Dosaggio automatico del detersivo TwinDos	•
Dosaggio CapDosing in porzioni	•
<b>Trattamento delicato biancheria</b>	
Cestello a nido d'ape	•
Carico in kg	9,0
<b>Comfort d'uso</b>	
Connessione a Miele@home	•
Posticipo avvio max. 24h	•
Indicazione durata residua	•
Indicazione avanzamento programma	•
Multilingua	•
Cassetto detersivi AutoClean	•
AddLoad	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica (A–G)	A
Consumi energetici ponderati per 100 cicli considerando il ciclo di lavaggio in kWh	49
Consumi idrici ponderati per ciclo in l	48
Classe di efficienza in centrifugazione	B
Durata del programma "ECO 40–60" con capacità nominale	209
Potenza assorbita in modo spento in W	0,40
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	0,80
Lavaggio a basse temperature "fredda" e "20°C	•
Automatismo quantità	•
Flussometro	•
Regolazione della schiuma	•
Motore Inverter con tecnologia ProfiEco	•

WWG660 WCS TDos&9kg

Lavatrice W1 a carica frontale:

A | 9 kg | 1400 giri/min | Dosaggio automatico | Pre-stiratura | Miele@home



Codice EAN: 4002516258711 / Numero di materiale: 11361070 /  
Vecchio numero di materiale: 11WG66011

#### Programmi di lavaggio

Automatic plus	•
Cotone	•
Lava/Indossa	•
Delicati	•
Camicie	•
Seta (a mano)	•
Lana (a mano)	•
Express 20'	•
Capi scuri/Jeans	•
Capi Outdoor	•
Impermeabilizzare	•
Capi sport	•
Pulizia macchina	•
Cotone Eco	•
Solo risciacquo/Inamidare	•
Scarico/Centrifuga	•
ECO 40-60	•

#### Opzioni lavaggio

Breve	•
Ammollo	•
Prelavaggio	•
+Acqua	•
Risciacquo supplementare	•
Silence	•
Stiro rapido (Pre-Stiratura) con vapore	•
Segnale acustico	•
AllergoWash	•

#### Qualità

Contrappesi in ghisa grigia	•
-----------------------------	---

#### Sicurezza

Sistema antiallagamento	Watercontrol-System
Sicurezza bimbi	•
Blocco codice PIN	•
Interfaccia ottica	•

#### Dati tecnici

Misure in mm (larghezza)	596
Misure in mm (altezza)	850
Misure in mm (profondità)	643
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in mm	1077
Peso in kg	94
Assorbimento complessivo in kW	2,10-2,40
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Lunghezza del cavo di alimentazione in m	2

#### Accessori in dotazione

3 capsule	•
UltraPhase 1+2	•
Buono per 5 cartucce Miele UltraPhase	•

# Miele

WWG660 WCS TDos&9kg

Lavatrice W1 a carica frontale:

A | 9 kg | 1400 giri/min | Dosaggio automatico | Pre-stiratura | Miele@home



Codice EAN: 4002516258711 / Numero di materiale: 11361070 /

Vecchio numero di materiale: 11WG66011

#### Lingue del display disponibili

Lingue disponibili a display mediante Multilingua

deutsch, english (GB),  
français (FR), hrvatski,  
italiano, magyar,  
nederlands, polski, română,  
slovenščina, srpski, türkçe,  
ελληνικά


WWG660 WCS TDos&9kg

Lavatrice W1 a carica frontale:

A | 9 kg | 1400 giri/min | Dosaggio automatico | Pre-stiratura | Miele@home



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm