

CS 7102-1 FL
Elemento SmartLine
con due bruciatori



- Comandi semplici, manopole con accensione integrata
- Design elegante: per incasso a filo o rialzato
- Combinazioni perfette con ogni elemento SmartLine
- Flessibile – 1 bruciatore semi-rapido e 1 bruciatore rapido
- Facile da pulire – Griglie ComfortClean per lavastoviglie

Codice EAN: 4002516306184 / Numero di materiale: 11402840 /
Vecchio numero di materiale: 277102511

Tipo di riscaldamento	
RangeTop	Gas
Struttura	
SmartLine	•
Design	
Elegante superficie in vetroceramica	•
Incasso a filo	•
Colore della vetroceramica	Nero
Incasso rialzato	•
Dotazione zone di cottura	
Numero zone cottura	2
Prima zona di cottura/area di cottura	
Posizione	davanti al centro
Tipo	Bruciatore normale
Diametro in mm	Ø 100-220
Potenza max. in W	1700
Seconda zona di cottura/area di cottura	
Posizione	dietro a centro
Tipo	Bruciatore forte
Diametro in mm	Ø 140-240
Potenza max. in W	2700
Comfort d'uso	
Comandi tramite sensori	Manopole
Comandi tramite manopole	•
Accensione elettrica a una sola mano	•
Comfort di pulizia	
Vetroceramica facile da pulire	•
Griglie lavabili in lavastoviglie	•
Sicurezza	
GasStop	•
Dati tecnici	
Dimensioni (H x L x P) in mm	92 x 378 x 520
Dimensioni in mm (larghezza)	378
Misure in mm (altezza)	92
Dimensioni in mm (profondità)	520
Misure intaglio (L x P) per incasso a filo in mm	358/382 x 500/524
Dimensioni intaglio in mm (larghezza)	358
Dimensioni intaglio in mm (profondità)	500
Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm	92
Dimensioni intaglio interno in mm (larghezza) con incasso a filo	358
Dimensioni intaglio interno in mm (profondità) con incasso a filo	500
Peso in kg	7
Dimensioni intaglio esterno in mm (larghezza) con incasso a filo	382
Dimensioni intaglio esterno in mm (profondità) con incasso a filo	524
Assorbimento complessivo in kW	4,40
Lunghezza cavo di alimentazione in m	2,0
Tensione in V	230

CS 7102-1 FL
Elemento SmartLine
con due bruciatori



Codice EAN: 4002516306184 / Numero di materiale: 11402840 /
Vecchio numero di materiale: 277102511

Frequenza in Hz 50-60

Accessori in dotazione	
CSFG7000 FlameGuard	•
Cavo di alimentazione	Si
Set di ugelli per gas naturale	•
Set di ugelli per gas liquido	•

