

## HM 16-80 D [EL SOM]

Mangano, elettrico

con funzione a vapore e massimo comfort per l'impiego nel settore Marine.



- Resa 13.0 kg/h\*, diametro rullo 160 mm, larghezza di lavoro 830 mm
- Stirare comodamente da seduti
- Ritmo personal.con rullo a vel. variab.
- Avvolgim.rullo di lunga durata – Panno in telo Aramid
- SEMPL.da riporre – Richiudibile

\* Con umidità residua del 20 % – Dati sul rendimento secondo DIN 11 902: <br>la potenza stirante raggiungibile dipende da condizioni quali ad esempio il tipo di biancheria e l'esperienza degli operatori.

Codice EAN: 4002516276326 / Numero di materiale: 11419390 / Vecchio numero di materiale: 53168001SOM

<b>Struttura e versione</b>	
Costruzione	Introduzione e ripresa biancheria lato frontale
Possibilità di posizionamento a parete	•
Linea	Professional
Rivestimento esterno	bianco loto
Diametro rullo in mm	160
Ampiezza di lavoro in mm	830
Materiale conca	Alluminio
Avvolgimento inferiore rullo	Vello in feltro-poliestere
Telo	Panno in feltro Aramid
<b>Utilizzo</b>	
Adatto per l'utilizzo offshore	•
Adatto per la navigazione	•
<b>Dati prestazioni</b>	
Potenza max. con 20% di umidità residua in kg/h	13,0
Ore di funzionamento testate	2500
<b>Comandi</b>	
Tipo di comandi	Selettore
Display touch (opzionale)	Drehwahlschalter
Velocità minima della rotazione del rullo regolabile in m/min.	2,0
Velocità max. della rotazione del rullo regolabile in m/min.	4,5
Temperatura regolabile	A livelli temperatura
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Tipo di riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	AC 220-240V 50-60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	3,10-3,70
Potenza di riscaldamento boiler in kW	0,85
Potenza assorbita in kW	3,20-3,80
Protezione in A	16
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	959
Misura esterna, larghezza netta in mm	985
Misura esterna, profondità netta in mm	380
Misura esterna, altezza lorda in mm	570
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1120
Misura esterna, profondità lorda in mm	450
Peso netto in kg	39
Peso lordo in kg	45
Carico a terra max. in N	382
<b>Dotazione</b>	
Funzione vapore	•
Estremità del rullo libera su tutti i lati	•
Funzione richiudibile	•
Listello salvadita	•
Interruttore a pedale	•
Asta di appoggio	•
4 rotelle che scorrono in modo delicato sul pavimento	•
Asse d'appoggio	•
Restituzione biancheria	•

HM 16-80 D [EL SOM]

Mangano, elettrico

con funzione a vapore e massimo comfort per l'impiego nel settore Marine.



Codice EAN: 4002516276326 / Numero di materiale: 11419390 /  
Vecchio numero di materiale: 53168001SOM

Possibilità di stirare seduti

•

Accessori indipendenti dall'apparecchio

•

**Norme, marcature, certificazioni**

VDE

•

CE

•

WEEE

•

VDE-EMC

•

UKCA

•