

RF MF27/28

Adattatore

per uso carrello di trasporto MF 27/28 con serie di macchine PLW 8615/16/17.



Image
in progress

- Elemento di scatto in aggiunta per il carrello MF 27/28
- Il montaggio deve essere eseguito da un tecnico
- Nelle macchine a doppio sportello PLW 86165 sono necessari 2 pz

Codice EAN: 4002516352471 / Numero di materiale: 11499280 /

Vecchio numero di materiale: 69249201D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Categoria di prodotto	
Adattatore	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Plastica
Colore	Nero
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	0
Misura esterna, larghezza netta in mm	0
Misura esterna, profondità netta in mm	0
Misura esterna, altezza lorda in mm	12
Misura esterna, larghezza lorda in mm	120
Misura esterna, profondità lorda in mm	170
Peso netto in kg	0,25
Peso lordo in kg	0,25