

KWT 2612 Vi

Enoteca MasterCool

design e tecnologia top di gamma in grande formato.



- Comoda apertura sportello assistita grazie a Push2open
- Vini diversi alla giusta temperatura: tre zone di temperatura
- Ideale per bottiglie di vino grandi: FlexiFrame
- Vano interno illuminato grazie agli elementi LED: BrilliantLight
- Comunicazione con l'–elettrodomestico semplicissima – WiFiConn@ct



Codice EAN: 4002516323365 / Numero di materiale: 11504100 /
Vecchio numero di materiale: 36261205EU1

Categoria elettrodomestici	
Enoteca	•
Tipologia	
Elettrodomestico da incasso	•
Elettrodomestico da incasso, integrato	•
Incernieratura sportello	sinistra
Incernieratura sportello reversibile	•
Possibilità di installazione Side-by-Side	•
Design	
Illuminazione	BrilliantLight
Comfort d'uso	
Collegamento in rete con Miele@home	•
DynaCool	•
Chiusura ammortizzata sportello SoftClose	•
Push2open	•
Cerniera MaxLoad	•
FlexiFrame	•
Griglie in legno flessibili FlexiFrame	13
Materiale delle griglie in legno	Faggio
NoteBoard	•
Comandi	
Regolazione e visualizzazione elettronica della temperatura	MasterSensor
Regolazione indipendente della temperatura del vano frigorifero e del vano congelatore	No
Numero zone temperatura	3
Area temperatura impostabile min. in °C	5
Area temperatura impostabile max. in °C	20
Modalità per il sabbat	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A–G)	G
Consumo di energia annuo in kWh	155,13
Consumo energetico in 24 h in kWh	0,42
Sicurezza	
Funzione di blocco	•
Allarme acustico sportello	•
Allarme ottico sportello	•
Dati tecnici	
Larghezza nicchia min. in mm	610
Larghezza nicchia max. in mm	613
Altezza nicchia min., in mm	2134
Altezza nicchia max., in mm	2164
Profondità vano d'incasso in mm	629
Larghezza elettrodomestico in mm	603
Altezza elettrodomestico in mm	2127
Profondità elettrodomestico in mm	610
Peso in kg	148,4
Tecnica di fissaggio	Sportello fisso
Max. peso frontale sportello vano frigorifero in kg	73
Classe climatica	SN-T
Vano frigorifero in l	370

KWT 2612 Vi

Enoteca MasterCool

design e tecnologia top di gamma in grande formato.



Codice EAN: 4002516323365 / Numero di materiale: 11504100 /
Vecchio numero di materiale: 36261205EU1

Volume utile complessivo in l	441
Classe di rumorosità (A-D)	D
Potenza sonora della rumorosità in dB(A) re1pW	42
Assorbimento di corrente in Milliampere (mA)	3000
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Frequenza in Hz	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m	3,0

Lingue di visualizzazione disponibili

Lingue di visualizzazione disponibili tramite MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, eesti, english,
english (AU), english (CA),
english (GB), english (US),
español, français, français
(CA), français (FR), hrvatski,
italiano, latviesu, lietuviu,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugûês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

