

PWM 916 [RH DV DD]

Lavatrice Professional, risc. elettrico con potenza riscaldante ridotta con cassetto detersivi, M Touch Pro Plus – programmabile.



- Volume cesto 140 l, capacità di carico 16.0 kg
- Lavaggio ottimale & consumi ideali – tecnologia innovativa Miele
- Uso ottimale con display a colori fulltouch – M Touch Pro Plus
- Uso semplice e sicuro con chiusura automatica dello sportello
- Connessione in rete con LAN e WLAN

Codice EAN: 4002516327004 / Numero di materiale: 11511220 / Vecchio numero di materiale: 51916020EU

Struttura e versione	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Performance Plus
Frontale	Acciaio inossidabile
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Carico massimo con un rapporto di 1:9 in kg	16,0
Rapporto di carico	1:9
Carico in kg	16,0
Volume cestello in l	140
Apertura sportello [Ø] in mm	415
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	destra
Chiusura automatica dello sportello	•
Vasca di lavaggio innovativa	•
Motore senza manutenzione con invertitore di frequenza	•
Cestello a nido d'ape brevettato 2.0	•
Utilizzo	
Per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Per il Facility Management	•
Per lavanderie a gettone	•
Per condomini e pensionati	•
Per la pulizia dei tessuti	•
Per lavanderia e stileria	•
Per gli artigiani	•
Per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Per scuderie e stalle	•
Per università, scuole e scuole materne	•
Per l'ospedale	•
Per il campeggio	•
Per le associazioni sportive	•
Per centri estetici, palestre e fitness	•
Per studi medici e dentistici	•
Per l'industria petrolchimica	•
Per l'industria alimentare	•
Per parchi divertimento e strutture ricettive	•
Per strutture statali/sociali	•
Dati prestazioni	
Efficacia contro i virus testata	•
Igiene testata	•
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua fredda in l/kg	6,20
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua calda in l/kg	5,90
Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda in l	99,2
Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda in l	94,4
Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all'acqua fredda in l	92,8
Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all'acqua calda in l	91,2
Umidità residua nel risciacquo a freddo in %	48
Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in %	44

PWM 916 [RH DV DD]

Lavatrice Professional, risc. elettrico con potenza riscaldante ridotta con cassetto detersivi, M Touch Pro Plus – programmabile.



Codice EAN: 4002516327004 / Numero di materiale: 11511220 /
Vecchio numero di materiale: 51916020EU

Umidità residua nel trattamento dei panni per pulizia in %	25
Numero di giri in g/min.	1075
Fattore g	462
Ore di funzionamento testate	30000
Comandi	
Tipo di comandi	M Touch Pro Plus
Impostazione programma	Liberamente programmabile
Preselez. max. tempo di avvio in h	Selezionabile
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
Possibilità di immettere il peso prima di avviare il programma	•
Programmi base e specifici	
Programma base	•
Dosaggio	
Cassetto detersivi	3 scomparti
Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio [numero]	12
Sensore vuoto	•
Allacciamento elettrico standard	
Tipo di riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	9,00
Potenza assorbita in kW	9,60
Protezione in A	16
Variante tensione possibile 1	
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 60HZ
Potenza di riscaldamento in kW	9,00
Potenza assorbita in kW	9,60
Protezione in A	16
Allacciamento/scarico idrico	
Acqua fredda [numero]	3 x 1/2" con raccordo 3/4"
Acqua molto calda [numero]	1 x 3/4" con raccordo da 1"
Acqua dura (opzione) [numero]	2x 1/2" con raccordo da 3/4"
Valvola di scarico	DN 70
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	1450
Misura esterna, larghezza netta in mm	924
Misura esterna, profondità netta in mm	835
Misura esterna, altezza lorda in mm	1585
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1090
Misura esterna, profondità lorda in mm	1130
Peso lordo in kg	337,0
Peso netto in kg	357
Carico massimo sul pavimento in N/m ²	5091
Valori delle emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	65 dB(A) re 20 µPa
Rilascio calore nell'ambiente in Mj/h	6,48

PWM 916 [RH DV DD]

Lavatrice Professional, risc. elettrico con potenza riscaldante ridotta con cassetto detersivi, M Touch Pro Plus – programmabile.



Codice EAN: 4002516327004 / Numero di materiale: 11511220 / Vecchio numero di materiale: 51916020EU

Dotazione	
Drenaggio preliminare brevettato	•
Trattamento brevettato panni	•
Controllo sbilanciamento tridimensionale	•
Ammortizzatori professionali	•
Centine efficienti	•
Pre-stiratura/Stiro rapido	•
Sistema molla-nella-molla	•
Controllo della temperatura	•
Resistenza di riscaldamento speciale	•
Automatismo quantità Plus	•
Contatore di portata volumetrica (opzionale)	•
Aggiungere biancheria	•
Selezione programma tramite cornici colorate	•
Interruttore arresto di emergenza	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
Efficienza e sostenibilità	
Percentuale di riciclaggio in %	92
Possibilità di allacciamento	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Disinserimento carico massimo di punta (optional)	•
Recupero acqua (opzionale)	•
LAN	•
WLAN	•
Box Connector	•
Capacità	
Maschere protettive [numero]	13
Caschi di pronto intervento [numero]	4
Tute [numero]	2
Giubbotti [numero]	3
Tute protettive contro gli agenti chimici [numero]	1
Piumoni sintetici [numero]	1
Cuscini sintetici [numero]	3
Piumoni [numero]	1
Cuscini [numero]	3
Strofinacci, 22 g [numero]	355
Mop, cotone, 40 cm [numero]	82
Mop, cotone, 50 cm [numero]	71
Mop, microfibra, 40 cm [numero]	130
Mop, microfibra, 50 cm [numero]	91
Mop, ufficio, 100 g [numero]	160
Mop, scale, 150 g [numero]	105
Coperte estive per cavalli [numero]	3
Norme, marcature, certificazioni	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Protezione contro spruzzi d'acqua IPX4	•
WEEE	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•