

PWM 920 [EL DV DD WP]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico

con cassetto detersivi, zoccolo sist.pesatura, M Touch Pro Plus – programm.



- Volume cesto 180 l, capacità di carico 20.0 kg
- Lavaggio ottimale & consumi ideali – tecnologia innovativa Miele
- Uso ottimale con display a colori fulltouch – M Touch Pro Plus
- Uso semplice e sicuro con chiusura automatica dello sportello
- Connessione in rete con LAN e WLAN

Codice EAN: 4002516327035 / Numero di materiale: 11511250 /
Vecchio numero di materiale: 51920022EU

Struttura e versione	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Performance Plus
Frontale	Acciaio inossidabile
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Carico massimo con un rapporto di 1:9 in kg	20,0
Rapporto di carico	1:9
Carico in kg	20,0
Volume cestello in l	180
Apertura sportello [Ø] in mm	415
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	destra
Chiusura automatica dello sportello	•
Vasca di lavaggio innovativa	•
Motore senza manutenzione con invertitore di frequenza	•
Cesto a nido d'ape brevettato 2.0 in acciaio inossidabile	•
Utilizzo	
Per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Per case di riposo e case di cura	•
Per il Facility Management	•
Per lavanderie a gettone	•
Per condomini e pensionati	•
Per la pulizia dei tessuti	•
Per lavanderia e stileria	•
Per gli artigiani	•
Per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Per scuderie e stalle	•
Per università, scuole e scuole materne	•
Per l'ospedale	•
Per il campeggio	•
Per le associazioni sportive	•
Per centri estetici, palestre e fitness	•
Per studi medici e dentistici	•
Per l'industria petrolchimica	•
Per l'industria alimentare	•
Per parchi divertimento e strutture ricettive	•
Per strutture statali/sociali	•
Dati prestazioni	
Efficacia contro i virus testata	•
Igiene testata	•
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua fredda in l/kg	6,20
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda in kWh/kg	0,14
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua calda in l/kg	5,90
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua calda in kWh/kg	0,06
Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda in l	124,0
Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda nel programma Mop Standard 60 °C in l	234,3

PWM 920 [EL DV DD WP]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico

con cassetto detersivi, zoccolo sist.pesatura, M Touch Pro Plus – programm.



Codice EAN: 4002516327035 / Numero di materiale: 11511250 /
Vecchio numero di materiale: 51920022EU

Consumo energetico con allacciamento all'acqua fredda in kWh	2,80
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda nel programma Mop Standard 60 °C in kWh	4,10
Durata del programma in min in caso di allacciamento all'acqua fredda	55
Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda in l	118,0
Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda nel programma Mop Standard 60 °C in l	229,0
Consumo energetico con allacciamento all'acqua calda in kWh	1,20
Consumo energetico con allacciamento all'acqua calda nel programma Mop Standard 60 °C in kWh	1,70
Durata programma in min.	44
Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all'acqua fredda in l	116,0
Consumo energetico nel programma ECO con allacciamento all'acqua fredda in kWh	2,00
Durata del programma in min. con allacciamento all'acqua fredda nel programma ECO	35
Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all'acqua calda in l	114,0
Consumo energetico nel programma ECO con allacciamento all'acqua calda in kWh	0,60
Durata del programma in min. con allacciamento all'acqua fredda e calda nel programma ECO	33
Durata del programma con allacciamento all'acqua fredda nel programma Mop Standard 60 °C in min.	61
Durata del programma con allacciamento all'acqua calda nel programma Mop Standard 60 °C in min.	55
Umidità residua nel risciacquo a freddo in %	48
Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in %	44
Umidità residua nel trattamento dei panni per pulizia in %	25
Numero di giri in g/min.	1075
Fattore g	462
Ore di funzionamento testate	30000
Comandi	
Tipo di comandi	M Touch Pro Plus
Impostazione programma	Liberamente programmabile
Preselez. max. tempo di avvio in h	Selezionabile
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
Programmi base e specifici	
Programma base	•
Dosaggio	
Cassetto detersivi	3 scomparti
Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio [numero]	12
Sensore vuoto	•
Allacciamento elettrico standard	
Tipo di riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50HZ

PWM 920 [EL DV DD WP]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico

con cassetto detersivi, zoccolo sist.pesatura, M Touch Pro Plus – programm.

Codice EAN: 4002516327035 / Numero di materiale: 11511250 /

Vecchio numero di materiale: 51920022EU

Potenza di riscaldamento in kW	18,00
Potenza assorbita in kW	19,00
Protezione in A	35
Variante tensione possibile 1	
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 60HZ
Potenza di riscaldamento in kW	18,00
Potenza assorbita in kW	19,00
Protezione in A	35
Allacciamento/scarico idrico	
Acqua fredda [numero]	3 x 1/2" con raccordo 3/4"
Acqua calda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Acqua dura (opzione) [numero]	2x 1/2" con raccordo da 3/4"
Valvola di scarico	DN 70
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	1705
Misura esterna, larghezza netta in mm	924
Misura esterna, profondità netta in mm	935
Misura esterna, altezza lorda in mm	1862
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1090
Misura esterna, profondità lorda in mm	1130
Peso lordo in kg	443,0
Peso netto in kg	464
Carico sul pavimento massimo in N	6285
Valori delle emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	67 dB(A) re 20 µPa
Rilascio calore nell'ambiente in Mj/h	6,48
Dotazione	
Drenaggio preliminare brevettato	•
Trattamento brevettato panni	•
Controllo sbilanciamento tridimensionale	•
Ammortizzatori professionali	•
Centine efficienti	•
Pre-stiratura/Stiro rapido	•
Sistema molla-nella-molla	•
Controllo della temperatura	•
Resistenza di riscaldamento speciale	•
Automatismo quantità Plus	•
Contatore di portata volumetrica (opzionale)	•
Zoccolo con sistema di pesatura	•
Aggiungere biancheria	•
Selezione programma tramite cornici colorate	•
Efficiente centrifuga a velocità elevata	•
Interruttore arresto di emergenza	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
Efficienza e sostenibilità	
Percentuale di riciclaggio in %	92
Possibilità di allacciamento	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•

PWM 920 [EL DV DD WP]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico

con cassetto detersivi, zoccolo sist.pesatura, M Touch Pro Plus – programm.



Codice EAN: 4002516327035 / Numero di materiale: 11511250 /

Vecchio numero di materiale: 51920022EU

Spegnimento carico massimo di punta/gestione dell'energia (opzione) •

Recupero acqua (opzionale) •

LAN •

WLAN •

Box Connector •

Capacità

Maschere protettive [numero] 15

Caschi di pronto intervento [numero] 5

Tute [numero] 3

Giubbotti [numero] 5

Tute protettive contro gli agenti chimici [numero] 2

Piumoni sintetici [numero] 2

Cuscini sintetici [numero] 4

Piumoni [numero] 2

Cuscini [numero] 4

Strofinacci, 22 g [numero] 456

Mop, cotone, 40 cm [numero] 106

Mop, cotone, 50 cm [numero] 91

Mop, microfibra, 40 cm [numero] 167

Mop, microfibra, 50 cm [numero] 117

Mop, ufficio, 100 g [numero] 200

Mop, scale, 150 g [numero] 130

Coperte estive per cavalli [numero] 3

Norme, marcature, certificazioni

CE •

VDE-EMC •

VDE •

Protezione contro spruzzi d'acqua IPX4 •

WEEE •

Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE •