

PWM 514 [EL DV DD]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico con cassetto detersivi, M Touch Pro.



Codice EAN: 4002516327509 / Numero di materiale: 11512020 / Vecchio numero di materiale: 51514001EU

Struttura e versione	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Performance
Frontale	Grigio
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Carico massimo con un rapporto di 1:9 in kg	14,0
Rapporto di carico	1:9
Carico in kg	14,0
Volume cestello in l	130
Apertura sportello [Ø] in mm	415
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	destra
Chiusura automatica dello sportello	•
Vasca di lavaggio innovativa	•
Motore senza manutenzione con invertitore di frequenza	•
Cestello a nido d'ape brevettato 2.0	•
Utilizzo	
Per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Per case di riposo e case di cura	•
Per la pulizia dei tessuti	•
Per lavanderia e stireria	•
Per gli artigiani	•
Per università, scuole e scuole materne	•
Per l'ospedale	•
Per il campeggio	•
Per le associazioni sportive	•
Per centri estetici, palestre e fitness	•
Per l'industria petrolchimica	•
Per l'industria alimentare	•
Per parchi divertimento e strutture ricettive	•
Dati prestazioni	
Efficacia contro i virus testata	•
Igiene testata	•
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua fredda in l/kg	7,80
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda in kWh/kg	0,20
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua calda in l/kg	7,20
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua calda in kWh/kg	0,07
Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda in l	109,2
Consumo energetico con allacciamento all'acqua fredda in kWh	2,80
Durata del programma in min in caso di allacciamento all'acqua fredda	56
Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda in l	100,8
Consumo energetico con allacciamento all'acqua calda in kWh	0,98
Durata programma in min.	49

- Volume cesto 130 l, capacità di carico 14.0 kg
- 14 % di consumi idrici in meno e 17 % di consumi energetici in meno*
- Max. comfort d'uso con display a colori fulltouch M Touch Pro
- Uso semplice e sicuro con chiusura automatica dello sportello
- Connessione in rete con LAN e WLAN

* Riferito al programma Cotone colorato 60° con allacciamento all'acqua calda, rispetto al modello precedente.

PWM 514 [EL DV DD]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico
con cassetto detersivi, M Touch Pro.



Codice EAN: 4002516327509 / Numero di materiale: 11512020 /
Vecchio numero di materiale: 51514001EU

Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all'acqua fredda in l	99,4
Consumo energetico nel programma ECO con allacciamento all'acqua fredda in kWh	1,82
Durata del programma in min. con allacciamento all'acqua fredda nel programma ECO	40
Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all'acqua calda in l	98,0
Consumo energetico nel programma ECO con allacciamento all'acqua calda in kWh	0,42
Durata del programma in min. con allacciamento all'acqua fredda e calda nel programma ECO	36
Umidità residua nel risciacquo a freddo in %	53
Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in %	49
Numero di giri in g/min.	1025
Fattore g	364
Ore di funzionamento testate	30000
Comandi	
Tipo di comandi	M Touch Pro
Impostazione programma	Programmabile
Preselez. max. tempo di avvio in h	Selezionabile
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
Possibilità di immettere il peso prima di avviare il programma	•
Programmi base e specifici	
Programma base	•
Dosaggio	
Cassetto detersivi	3 scomparti
Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio [numero]	12
Sensore vuoto	•
Allacciamento elettrico standard	
Tipo di riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	9,00
Potenza assorbita in kW	9,60
Protezione in A	16
Variante tensione possibile 1	
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 60HZ
Potenza di riscaldamento in kW	9,00
Potenza assorbita in kW	9,60
Protezione in A	16
Allacciamento/scarico idrico	
Acqua fredda [numero]	3 x 1/2" con raccordo 3/4"
Acqua calda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Acqua dura (opzione) [numero]	2x 1/2" con raccordo da 3/4"
Valvola di scarico	DN 70
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	1350

PWM 514 [EL DV DD]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico
con cassetto detersivi, M Touch Pro.



Codice EAN: 4002516327509 / Numero di materiale: 11512020 /
Vecchio numero di materiale: 51514001EU

Misura esterna, larghezza netta in mm	799
Misura esterna, profondità netta in mm	995
Misura esterna, altezza lorda in mm	1480
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1090
Misura esterna, profondità lorda in mm	1130
Peso lordo in kg	276,0
Peso netto in kg	295
Carico massimo sul pavimento in N/m ²	4453
Valori delle emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	67 dB(A) re 20 µPa
Rilascio calore nell'ambiente in Mj/h	6,48
Dotazione	
Controllo sbilanciamento tridimensionale	•
Ammortizzatori professionali	•
Centine efficienti	•
Sistema molla-nella-molla	•
Controllo della temperatura	•
Resistenza di riscaldamento speciale	•
Automatismo quantità Plus	•
Aggiungere biancheria	•
Selezione programma tramite cornici colorate	•
Interruttore arresto di emergenza	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
Efficienza e sostenibilità	
Percentuale di riciclaggio in %	91
Possibilità di allacciamento	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Disinserimento carico massimo di punta (optional)	•
LAN	•
WLAN	•
Box Connector	•
Capacità	
Piumoni sintetici [numero]	1
Cuscini sintetici [numero]	3
Piumoni [numero]	1
Cuscini [numero]	3
Norme, marcature, certificazioni	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Protezione contro spruzzi d'acqua IPX4	•
UKCA	•
WEEE	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•