

PWM 916 [EL DV DD]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico
con cassetto detersivi, M Touch Pro Plus – programmabile.



- Volume cesto 140 l, capacità di carico 16.0 kg
- Lavaggio ottimale & consumi ideali – tecnologia innovativa Miele
- Uso ottimale con display a colori fulltouch – M Touch Pro Plus
- Uso semplice e sicuro con chiusura automatica dello sportello
- Connessione in rete con LAN e WLAN

Codice EAN: 4002516328032 / Numero di materiale: 11512050 /
Vecchio numero di materiale: 51916001EU

Struttura e versione	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Performance Plus
Frontale	Acciaio inossidabile
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Carico massimo con un rapporto di 1:9 in kg	16,0
Rapporto di carico	1:9
Carico in kg	16,0
Volume cestello in l	140
Apertura sportello [Ø] in mm	415
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	destra
Chiusura automatica dello sportello	•
Vasca di lavaggio innovativa	•
Motore senza manutenzione con invertitore di frequenza	•
Cestello a nido d'ape brevettato 2.0	•
Utilizzo	
Per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Per il Facility Management	•
Per lavanderie a gettone	•
Per condomini e pensionati	•
Per la pulizia dei tessuti	•
Per lavanderia e stireria	•
Per gli artigiani	•
Per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Per scuderie e stalle	•
Per università, scuole e scuole materne	•
Per l'ospedale	•
Per il campeggio	•
Per le associazioni sportive	•
Per centri estetici, palestre e fitness	•
Per studi medici e dentistici	•
Per l'industria petrolchimica	•
Per l'industria alimentare	•
Per parchi divertimento e strutture ricettive	•
Per strutture statali/sociali	•
Dati prestazioni	
Efficacia contro i virus testata	•
Igiene testata	•
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua fredda in l/kg	6,20
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda in kWh/kg	0,14
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua calda in l/kg	5,90
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua calda in kWh/kg	0,06
Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda in l	99,2
Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda nel programma Mop Standard 60 °C in l	182,2

PWM 916 [EL DV DD]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico
con cassetto detersivi, M Touch Pro Plus – programmabile.



Codice EAN: 4002516328032 / Numero di materiale: 11512050 /
Vecchio numero di materiale: 51916001EU

Consumo energetico con allacciamento all'acqua fredda in kWh	2,24
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda nel programma Mop Standard 60 °C in kWh	3,21
Durata del programma in min in caso di allacciamento all'acqua fredda	49
Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda in l	94,4
Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda nel programma Mop Standard 60 °C in l	178,1
Consumo energetico con allacciamento all'acqua calda in kWh	0,96
Consumo energetico con allacciamento all'acqua calda nel programma Mop Standard 60 °C in kWh	1,33
Durata programma in min.	43
Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all'acqua fredda in l	92,8
Consumo energetico nel programma ECO con allacciamento all'acqua fredda in kWh	1,60
Durata del programma in min. con allacciamento all'acqua fredda nel programma ECO	34
Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all'acqua calda in l	91,2
Consumo energetico nel programma ECO con allacciamento all'acqua calda in kWh	0,48
Durata del programma in min. con allacciamento all'acqua fredda e calda nel programma ECO	32
Durata del programma con allacciamento all'acqua fredda nel programma Mop Standard 60 °C in min.	53
Durata del programma con allacciamento all'acqua calda nel programma Mop Standard 60 °C in min.	47
Umidità residua nel risciacquo a freddo in %	48
Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in %	44
Umidità residua nel trattamento dei panni per pulizia in %	25
Numero di giri in g/min.	1075
Fattore g	462
Ore di funzionamento testate	30000
Comandi	
Tipo di comandi	M Touch Pro Plus
Impostazione programma	Liberamente programmabile
Preselez. max. tempo di avvio in h	Selezionabile
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
Possibilità di immettere il peso prima di avviare il programma	•
Programmi base e specifici	
Programma base	•
Dosaggio	
Cassetto detersivi	3 scomparti
Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio [numero]	12
Sensore vuoto	•
Allacciamento elettrico standard	
Tipo di riscaldamento	Elettrico

PWM 916 [EL DV DD]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico
con cassetto detersivi, M Touch Pro Plus – programmabile.