

## PWM 916 [EL DV DD]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico  
con cassetto detersivi, M Touch Pro Plus – programmabile.



- Volume cesto 140 l, capacità di carico 16.0 kg
- Lavaggio ottimale & consumi ideali – tecnologia innovativa Miele
- Uso ottimale con display a colori fulltouch – M Touch Pro Plus
- Uso semplice e sicuro con chiusura automatica dello sportello
- Connessione in rete con LAN e WLAN

Codice EAN: 4002516328032 / Numero di materiale: 11512050 /  
Vecchio numero di materiale: 51916001EU

Struttura e versione	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Performance Plus
Frontale	Acciaio inossidabile
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Carico massimo con un rapporto di 1:9 in kg	16,0
Rapporto di carico	1:9
Carico in kg	16,0
Volume cestello in l	140
Apertura sportello [Ø] in mm	415
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	destra
Chiusura automatica dello sportello	•
Vasca di lavaggio innovativa	•
Motore senza manutenzione con invertitore di frequenza	•
Cestello a nido d'ape brevettato 2.0	•
Utilizzo	
Per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Per case di riposo e case di cura	•
Per il Facility Management	•
Per lavanderie a gettone	•
Per condomini e pensionati	•
Per la pulizia dei tessuti	•
Per lavanderia e stireria	•
Per gli artigiani	•
Per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Per scuderie e stalle	•
Per università, scuole e scuole materne	•
Per l'ospedale	•
Per il campeggio	•
Per le associazioni sportive	•
Per centri estetici, palestre e fitness	•
Per studi medici e dentistici	•
Per l'industria petrolchimica	•
Per l'industria alimentare	•
Per parchi divertimento e strutture ricettive	•
Per strutture statali/sociali	•
Dati prestazioni	
Efficacia contro i virus testata	•
Igiene testata	•
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua fredda in l/kg	6,20
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda in kWh/kg	0,14
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua calda in l/kg	5,90
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua calda in kWh/kg	0,06
Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda in l	99,2
Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda nel programma Mop Standard 60 °C in l	182,2

PWM 916 [EL DV DD]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico  
con cassetto detersivi, M Touch Pro Plus – programmabile.



Codice EAN: 4002516328032 / Numero di materiale: 11512050 /  
Vecchio numero di materiale: 51916001EU

Consumo energetico con allacciamento all'acqua fredda in kWh	2,24
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda nel programma Mop Standard 60 °C in kWh	3,21
Durata del programma in min in caso di allacciamento all'acqua fredda	49
Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda in l	94,4
Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda nel programma Mop Standard 60 °C in l	178,1
Consumo energetico con allacciamento all'acqua calda in kWh	0,96
Consumo energetico con allacciamento all'acqua calda nel programma Mop Standard 60 °C in kWh	1,33
Durata programma in min.	43
Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all'acqua fredda in l	92,8
Consumo energetico nel programma ECO con allacciamento all'acqua fredda in kWh	1,60
Durata del programma in min. con allacciamento all'acqua fredda nel programma ECO	34
Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all'acqua calda in l	91,2
Consumo energetico nel programma ECO con allacciamento all'acqua calda in kWh	0,48
Durata del programma in min. con allacciamento all'acqua fredda e calda nel programma ECO	32
Durata del programma con allacciamento all'acqua fredda nel programma Mop Standard 60 °C in min.	53
Durata del programma con allacciamento all'acqua calda nel programma Mop Standard 60 °C in min.	47
Umidità residua nel risciacquo a freddo in %	48
Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in %	44
Umidità residua nel trattamento dei panni per pulizia in %	25
Numero di giri in g/min.	1075
Fattore g	462
Ore di funzionamento testate	30000
<b>Comandi</b>	
Tipo di comandi	M Touch Pro Plus
Impostazione programma	Liberamente programmabile
Preselez. max. tempo di avvio in h	Selezionabile
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
Possibilità di immettere il peso prima di avviare il programma	•
<b>Programmi base e specifici</b>	
Programma base	•
<b>Dosaggio</b>	
Cassetto detersivi	3 scomparti
Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio [numero]	12
Sensore vuoto	•

PWM 916 [EL DV DD]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico

con cassetto detersivi, M Touch Pro Plus – programmabile.

Codice EAN: 4002516328032 / Numero di materiale: 11512050 /

Vecchio numero di materiale: 51916001EU

<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Tipo di riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	14,00
Potenza assorbita in kW	14,60
Protezione in A	25
<b>Variante tensione possibile 1</b>	
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 60HZ
Potenza di riscaldamento in kW	14,00
Potenza assorbita in kW	14,60
Protezione in A	25
<b>Allacciamento/scarico idrico</b>	
Acqua fredda [numero]	3 x 1/2" con raccordo 3/4"
Acqua calda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Acqua dura (opzione) [numero]	2x 1/2" con raccordo da 3/4"
Valvola di scarico	DN 70
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	1450
Misura esterna, larghezza netta in mm	924
Misura esterna, profondità netta in mm	835
Misura esterna, altezza lorda in mm	1585
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1090
Misura esterna, profondità lorda in mm	1130
Peso lordo in kg	337,0
Peso netto in kg	357
Carico massimo sul pavimento in N/m <sup>2</sup>	5091
<b>Valori delle emissioni</b>	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	65 dB(A) re 20 µPa
Rilascio calore nell'ambiente in Mj/h	6,48
<b>Dotazione</b>	
Drenaggio preliminare brevettato	•
Trattamento brevettato panni	•
Controllo sbilanciamento tridimensionale	•
Ammortizzatori professionali	•
Centine efficienti	•
Pre-stiratura/Stiro rapido	•
Sistema molla-nella-molla	•
Controllo della temperatura	•
Resistenza di riscaldamento speciale	•
Automatismo quantità Plus	•
Contatore di portata volumetrica (opzionale)	•
Zoccolo con sistema di pesatura (opzionale)	•
Aggiungere biancheria	•
Selezione programma tramite cornici colorate	•
Interruttore arresto di emergenza	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Percentuale di riciclaggio in %	92
<b>Possibilità di allacciamento</b>	
Sistema di cassa (opzionale)	•

PWM 916 [EL DV DD]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico  
con cassetto detersivi, M Touch Pro Plus – programmabile.



Codice EAN: 4002516328032 / Numero di materiale: 11512050 /

Vecchio numero di materiale: 51916001EU

Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Disinserimento carico massimo di punta (optional)	•
Recupero acqua (opzionale)	•
LAN	•
WLAN	•
Box Connector	•
<b>Capacità</b>	
Maschere protettive [numero]	13
Caschi di pronto intervento [numero]	4
Tute [numero]	2
Giubbotti [numero]	3
Tute protettive contro gli agenti chimici [numero]	1
Piumoni sintetici [numero]	1
Cuscini sintetici [numero]	3
Piumoni [numero]	1
Cuscini [numero]	3
Strofinacci, 22 g [numero]	355
Mop, cotone, 40 cm [numero]	82
Mop, cotone, 50 cm [numero]	71
Mop, microfibra, 40 cm [numero]	130
Mop, microfibra, 50 cm [numero]	91
Mop, ufficio, 100 g [numero]	160
Mop, scale, 150 g [numero]	105
Coperte estive per cavalli [numero]	3
<b>Norme, marcature, certificazioni</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Protezione contro spruzzi d'acqua IPX4	•
UKCA	•
WEEE	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•